

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Aura™ 9300+ seeria tolmurespiraatorite pakkumine!

Muuda hingamine ja töötamine
lihtsamaks, valides oma töökohal
3M Aura 9300+ respiraator ja
uued Solus 1000 kaitseprillid!

**Ostes 1 karbi Aura 9300+ seeria
tolmurespiraatoreid, saate ühed
Solus 1000 kaitseprillid TASUTA!**

Pakkumine kehtib: 01.03.-31.03.2017



Hingamis- ja silmade kaitse kampaania

3M madala hingamistakistusega filtritehnoloogia tagab efektiivse filtrijõudluse ja 3M Cool Flow klapp, mis on mõeldud vabastama teie sooja ja niisket väljahingatavat õhku kiirelt, aitab ära hoida ebameeldiva kuumuse kogunemist respiraatoris - mis on üks kõige suurem ebamugavuse tekitaja respiraatori kandjatele.

3M Aura 9300+ respiraator koos uute 3M Solus 1000 uduvastaste kaitseprillidega, annab kõrgetasemelise kaitse ja mugavuse ning aitavad töötajail unustada, et nad kannavad isikukaitsevahendeid.

3M™ Aura™ 9300+ seeria tolmukspiraatorid

T9310+	3M AURA 9310+ FFP1 KLAPITA, 240 TK/KAST	kuni 4 x LPN
T9320+	3M AURA 9320+ FFP2 KLAPITA, 240 TK/KAST	kuni 12 x LPN
T9330+	3M AURA 9330+ FFP3 KLAPITA, 240 TK/KAST	kuni 50 x LPN
T9312+	3M AURA 9312+ FFP1 KLAPIGA, 120 TK/KAST	kuni 4 x LPN
T9322+	3M AURA 9322+ FFP2 KLAPIGA, 120 TK/KAST	kuni 12 x LPN
T9332+	3M AURA 9332+ FFP3 KLAPIGA, 120 TK/KAST	kuni 50 x LPN



T9310+



T9312+



T9322+



T9320+



T9330+



T9332+

3M™ Solus 1000 seeria kaitseprillid

S1101SGA	3M™ Solus 1000, S1101SGAF-EU, kaitseprillid, sinine/must raam, läbipaistev
S1102SGA	3M™ Solus 1000, S1102SGAF-EU, kaitseprillid, sinine/must raam, hall
S1103SGA	3M™ Solus 1000, S1103SGAF-EU, kaitseprillid, sinine/must raam, kollane
S1201SGA	3M™ Solus 1000, S1201SGAF-EU, kaitseprillid, roheline/must raam, läbipaistev
S1202SGA	3M™ Solus 1000, S1202SGAF-EU, kaitseprillid, roheline/must raam, hall
S1203SGA	3M™ Solus 1000, S1203SGAF-EU, kaitseprillid, roheline/must raam, kollane



S1101SGA



S1201SGA



S1102SGA



S1103SGA



S1202SGA



S1203SGA

Soovitatud lisavarustus

S1000G	3M™ Solus, 1000 seeria, S1000G-EU, lisavarustus, vahtkumm sisend
--------	--



S1000G



3M Eesti OÜ
Pärnu mnt 158
11317 T allinn, Eesti
Telefon +372 611 5900