



Science.
Applied to Life.™

3M Henkilösuojaus- ja turvallisuusratkaisut

3M Versaflo moottoroitu hengityssuojain TR-600

Uusi 3M™ Versaflo™ moottoroitu hengityssuojain TR-600 nostaa koko järjestelmän uudelle luotettavuuden, hallittavuuden ja käyttömukavuuden tasolle. Se edustaa mullistavaa kehittyntä teknologiaa, joka parantaa moottoroitujen hengityssuojainten turvallisuutta entisestään.

Edistysaskel Versaflo TR-600.

3M Versaflo on tähän asti kehittynein ja monipuolisin 3M:n tarjoama moottoroitu hengityssuojain. Se tekee hengittämisestä ja työnteosta yksinkertaisesti helpompaa.

Suojaava

3M™ Versaflo™ moottoroitu hengityssuojain TR-600 tarjoaa suojaa ja käyttömukavuutta ja on suorituskyvyltään erinomainen. Tuotteessa on litiumioniakku, säädettävä ilmavirtaus ja entistä kattavampi valikoima CE-merkinnän saaneita suodattimia, jotka suojaavat mm. hiukkasia ja orgaanisia höyryjä vastaan. Lisäksi se on yhteensopiva muiden 3M Versaflo päähineiden kanssa. Yhdessä ne tarjoavat kokonaisvaltaista suojaa silmille, päälle, kasvoille, iholle ja hengitykselle EN 12941 -standardin luokan TH2 tai TH3 mukaan, riippuen suojapäähineestä.

Monipuolinen

Koska jokaiseen työympäristöön liittyy omat tarpeensa ja haasteensa, ratkaisun täytyy olla räätälöitynä. TR-600 on suunniteltu yhteensopivaksi useiden erilaisten suojapäähineiden, hengitysletkujen, akkujen, suodattimien ja muiden varusteiden kanssa. Valitse kokoonpano, joka vastaa parhaiten ensisijaisiin tarpeisiin käyttömukavuuden, kustannusten ja suorituskyvyn suhteen.

Kestävä

3M Versaflo TR-600 Batteridrevet turbo er 3M Versaflo moottoroitu hengityssuojain TR-600 on varustettu kahdella akkuvaihtoehdolla, jotka ovat tehokkaampia kuin koskaan. TR-600-akut ovat pitkäkestoisia ja latautuvat nopeasti, joten aikaa ei mene hukkaan. TR-600-akussa on varaustason ilmaisim, joka helpottaa ennakoimista ja mahdollistaa akun hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla.

- Akun latauksen LED-merkkivalot sekä akussa että laitteessa
- Akun alhaisen varaustason varoitukset, sisältää värinä-, ääni- ja visuaaliset varoitukset.
- Varoittaa noin viidentoista minuutin ajan ennen varaustason alhaisuudesta johtuvaa automaattista virrankatkaisua

Miellyttävä käytössä

Moottoroidut hengityssuojainjärjestelmämme kestävät vaativaa käyttöä pitkiäkin aikoja. Työntekijät tarvitsevat ratkaisun, joka on vaivaton käytössä ja suojaa heitä koko työpäivän. Kestävä ja ergonominen 3M Versaflo moottoroitu hengityssuojain TR-600 on suunniteltu käyttömukavuudeltaan mahdollisimman hyväksi – pitkissäkin työvuoroissa.

- Säädettävä ilmavirtaus lisää käyttömukavuutta
- Ergonominen vartalonmukainen istuvuus parantaa liikkuvuutta myös ahtaissa tiloissa.
- Useat vyön säätömahdollisuudet parantavat istuvuutta ja mukavuutta.
- Vyön joustavat ilmanavat vähentävät lämmön kerääntymistä.

Helppo käyttää

3M Versaflo moottoroitu hengityssuojain TR-600 on suunniteltu käyttäjätavalliseksi. Siinä on mm, värikkäät ja interaktiiviset painikkeet sekä värinää, ääntä ja visuaalisuutta hyödyntävät heikon ilmavirran ja akun alhaisen varaustason ilmaisimet. Lujatekoinen ja sileäpintainen tuote on nopea ja helppo puhdistaa.

- Akun varaustason ja hiukkassuodattimen kuormitustason ilmaisimet



Helppo tapa hankkia

- Varoitukset heikosta ilmavirrasta ja akun alhaisesta varaustasosta
- Vaihtoehtona tiiviisti istuva kokonaamari (automaattinen ilmavirransäätö alaspäin)
- Helppo pitää kunnossa ilman erillisiä välineitä
- Värilliset painikkeet
- Versaflo TR-600 täyttää IP54-luokan vaatimukset, kun akku ja suodatin ovat paikallaan ja puhallin käynnissä. Kun poistoaukko ja moottori on suojattu puhdistustulpilla, laite täyttää IP67-luokan vaatimukset dekontaminaatiosuihkussa ja tilapäisessä upotuksessa. Akku täyttää lisäksi IP67-luokan vaatimukset, kun sen hihna on kiinnitetty.
- Esikalibroinnin ansiosta tuote on heti valmis käytettäväksi.

1. Aloitusarja

3M™ Versaflo™ moottoroidun hengityssuojaimen aloitusarja TR-619E sisältää seuraavat tuotteet:

- TR-602E moottoroitu hengityssuojain
- TR-6310E A2P suodatin
- TR-6300FC suodattimen suojus
- BT-30 pituussuunnassa säätävä hengitysletku
- TR-627 Easy clean -vyö
- TR-632 Tehoakku
- TR-641E laturi yhdelle akulle
- TR-6600 esisuodattimet (x 10)
- TR-971 ilmavirtauksen osoitin
- TR-662 kipinäsuoja (x2)

2. Räätelöitävyys

Jos haluat räätälöidä 3M Versaflo moottoroidun hengitysjärjestelmän täysin käyttötarkoituksiisi sopivaksi, voit ostaa kaikki osat erikseen (katso seuraavan sivun taulukot).



**Edistyksellinen
muotoilu turvallista
ja esteetöntä
työntekoa.**

3M Versaflo osat

	Moottoroitu hengityssuojain	Sisältää seuraavat osat:
	TR-602E	TR-971 ilmavirtauksen ilmaisin TR-662 kipinäsuoja (x2)
	Suodattimet	Suodattimen suojukset
	TR-6710E P TR-6820E P + orgaanisten ja happamien kaasujen hajut* (vetyfluoridi enintään 10 x HTP) TR-6110E A1P TR-6130E ABE1P TR-6310E A2P TR-6580E ABE2K1HgP	TR-6700FC TR-6800FC TR-6100FC TR-6100FC TR-6300FC TR-6300FC
	Akut	
	TR-630 vakioakku TR-632 tehoakku	
	Laturit	
	TR-641E laturi yhdelle akulle TR-644E laturi neljälle akulle	
	Vyöt	
	TR-626 kestävä vyö TR-627 Easy clean -vyö	
Varaosat ja lisätarvikkeet		
	TR-971 ilmavirtauksen ilmaisin TR-6600 esisuodatin TR-662 kipinäsuoja TR-651 suodattimen lukitusyksikkö	TR-653 puhdistus- ja säilytysarja BPK-01 selkäreppu TR-655 selkäreppusovitin TR-329 olkaimet

* orgaanisten höyryjen hajusuodatin.



Työsuojelutuotteet
Suomen 3M Oy

Keilaranta 6
PL 600, 02150 Espoo
Puh: (09) 525 21/vaihide
www.3M.fi/suojaimet



Saadaksesi lisätietoa 3M™ Versaflo™ TR-600 moottoroidusta hengityssuojaimesta skannaa tämä QRkoodi tai käy osoitteessa www.3M.eu/Versaflo.

3M ja Versaflo on 3M rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muistathan kierrättää. Painettu Suomessa.

© 3M 2015. Kaikki ovat pidätetään. BR65 0195-2 FI 151029