



Science.  
Applied to Life.™



**Huurtumisenestopinnoite,  
jolla näet selvästi pidempään**



## Scotchgard™ huurtumisen- estopinnoite parantaa suojalasien suorituskykyä.



### Selvästi parempi huurtumisen- estoteho.

Huurtunut linssi on turhauttava ja vaarallinen. Lasiin ottaminen pois pyyhkimistä varten voi altistaa silmät työpaikan mahdollisille riskeille ja haitallisille epäpuhtauksille. Scotchgard™ -huurtumisenestopinnoite suojaa huurtumiselta kauemmin kuin perinteiset huurtumisenestopinnoitteet, jopa useita kertoja pestynä.

### Huurtumisen estävillä laseillamme näet sen, mitä ennen jäi huomaamatta

Kokeile Solus™ 1000 -sarjan suojalaseja ja 500 -sarjan naamiomallisia suojalaseja, joissa on Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite ja näet. Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite on saatavana Solus™ 1000 -sarjan suojalaseihin kirkkaalla, harmaalla ja keltaisella linssillä. Pehmustetut sangat ja ilmastoitu, irrotettava vaahtomuovinen sisäkehys lisäävät käyttömukavuutta sekä lasien istuvuutta kasvoille. Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite on saatavana myös 3M™ 500 -sarjan naamiomallisiin suojalaseihin, jotka ovat muotoilultaan matalaprofiliset. Niissä on säädettävä päänauha ja lisävarusteena on saatavana kehys silmälasilinssejä varten. Kaikissa 3M Scotchgard™ suojalaseissa on polykarbonaattilinsit, jotka suodattavat 99,9 % UV-säteilystä.

### Auttaa sinua näke- mään selvemmin, pidempään.


Scotchgard™-huurtumisen-  
estopinnoite on tarkoitettu  
työskentelyyn haastavissa  
olosuhteissa kuten:

- Kuumat ja kosteat olosuhteet
- Työskentely sisällä ja ulkona
- Fyysisesti vaativat työtehtävät
- Ilmastoidut alueet

\* Perustuu 3M:n sisäiseen testaukseen standardin EN 168 testimenetelmän mukaisesti, verrattuna perinteisiin huurtumisenestopinnoitteisiin.



# Tiede Scotchgard™-huurtumisenestopinnoitteen taustalla.



## Pinnoittamaton


Kun mikroskooppisen pieniä vesipisaroita päätyy linssiin, ne helmeilevät pinnalla ja tiivistyvät ja muodostavat sumua, joka estää näkyvyyden.



LINSSI

## Scotchgard™-pinnoitettu

Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite pienentää kosketuskulmaa ja tasoittaa veden ohueksi, läpinäkyväksi vesikalvoksi, jonka läpi valo pääsee kulkemaan.



LINSSI HUURTUMISENESTOPINNOITE

## Tosiasiat ovat selkeät:

- Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite kestää kauemmin kuin perinteiset huurtumisenestopinnoitteet,\* mikä parantaa suojalasien suorituskykyä märissä ja höyryisissä ympäristöissä.
- Scotchgard™-huurtumisenestopinnoitteen naarmuuntumisenkestävyys on parempi, mikä parantaa suojalasien kestävyyttä työympäristöissä.
- Voit nauttia luotettavasta, selvemästä näkökentästä kauemmin, koska pinnoite aktiivisine aineosineen liimataan linssiin.
- Pinnoite säilyttää tehonsa vähintään 25 pesun ajan, minkä ansiosta voit käyttää suojalasejasi kauemmin.
- Pinnoite voidaan desinfioida laimennetulla valkaisuaineliuksella tai suojalasipyyhkeellä ilman että se menettää huurtumisenestokykyänsä.
- Voit olla luottavainen käyttäessäsi Scotchgard™-huurtumisenestopinnoitteella ja hyvillä naarmuuntumisenesto-ominaisuuksilla varustettuja suojalaseja, jotka täyttävät standardin EN 166 K- ja N-merkintöjen vaatimukset.

\* Perustuu 3M:n sisäisiin testeihin standardin EN168 mukaisella testausmenetelmällä, verrattuna perinteisiin huurtumisenestopinnoitteisiin.



# Eroon sumusta uudella suojalasivalikoimalla.

## Solus 1000 -sarjan suojalasit

Sarja: sininen/musta/kirkas linssi



Sarja: vihreä/musta/kirkas linssi



Tuotekoodi	Tuotekuvaus	Vähimmäistilausmäärä
S1101SGAFKT-EU	SOLUS S1101SGAFKT sininen/musta kirkas, KIT	20
S1101SGAF-EU	SOLUS S1101SGAF sininen/musta PC kirkas	20
S1102SGAF-EU	SOLUS S1102SGAF sininen/musta PC harmaa	20
S1103SGAF-EU	SOLUS S1103SGAF sininen/musta PC keltainen	20

Tuotekoodi	Tuotekuvaus	Vähimmäistilausmäärä
S1201SGAFKT-EU	SOLUS S1201SGAFKT vihreä/musta kirkas, KIT	20
S1201SGAF-EU	SOLUS S1201SGAF vihreä/musta PC kirkas	20
S1202SGAF-EU	SOLUS S1202SGAF vihreä/musta PC harmaa	20
S1203SGAF-EU	SOLUS S1203SGAF vihreä/musta PC keltainen	20

Tuotekoodi	Tuotekuvaus	Vähimmäistilausmäärä
Solus 1000G-EU	3M™ Solus™ lisävarusteet; vaahtomuov. sisäkehys	5
Solus 1000S-EU	3M™ Solus™ lisävarusteet; päänauha	5

## 500-sarjan naamiomalliset suojalasit

Kirkas Kehys silmälasinseille



## Solus-sarjan värvaihtoehdot

Harmaa Keltainen



## Solus-sarjan lisävarusteet/varaosat

Vaahtomuovinen kehys ja päänauha



Vaahtomuovisessa kehyksessä on pienet tuuletusreiät, jotka estävät huurtumista.

Tuotekoodi	Tuotekuvaus	Vähimmäistilausmäärä
GG501SGAF-EU	501-naamiomalliset suojalasit PC kirkas	10
GG500PI-EU	500 naamiomallisten suojalasien silmälasikehys	10

## Kokoamisohje

Kiinnitä päänauha Solus-suojalaseihin



Kiinnitä sanka Solus-suojalaseihin



Kiinnitä vaahtomuovinen kehys Solus-suojalaseihin



Kiinnitä silmälasinssit naamiomallisiin suojalaseihin



Lisätietoja saat osoitteesta [www.3M.eu/Scotchgard\\_AntiFog](http://www.3M.eu/Scotchgard_AntiFog)

**3M**

3M Työsuojelutuotteet  
Suomen 3M Oy Keilaranta 6  
02150 Espoo  
p. (09) 525 21  
[www.3m.fi/suojaimet](http://www.3m.fi/suojaimet)

Kierrätä. 3M ja Scotchgard ovat 3M Companyn tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. © 3M 2016. 2009F1160523