

**3M** Science.  
Au service de la Vie.<sup>MC</sup>



# Collection d'applications 3M

# Guide d'application pour fenêtres 3M



## Je veux... créer des promotions à court terme

Que ce soit pour annoncer à vos clients une vente à 50 % de rabais ou annoncer votre tout nouveau produit, les fenêtres constituent un outil parfait pour attirer des clients circulant sur le trottoir. 3M offre des pellicules efficaces et abordables qui mousseront les ventes et feront connaître vos efforts promotionnels.



## Je veux... accroître la notoriété de ma marque

Que ce soit pour un logo, un slogan ou une imagerie descriptive, vos fenêtres offrent le support idéal pour transmettre votre message et créer un impact immédiat. 3M simplifie la publicité maison grâce à des produits qui valoriseront votre marque et renforceront votre position pendant les déplacements des clients.



## Je veux... ajouter de l'intimité

Que ce soit pour une intimité partielle ou totale, ou pour une apparence givrée qui laisse pénétrer la lumière naturelle, 3M offre un large éventail de pellicules qui influenceront les clients grâce à une imagerie percutante sans nuire à l'intimité recherchée.



## Je veux... décorer

Que ce soit pour embellir ou métamorphoser, transformez vos fenêtres en toiles grâce aux pellicules décoratives 3M. De dessins aux couleurs vives aux motifs artistiques, les pellicules décoratives 3M savent concrétiser vos idées les plus originales et transformer votre espace en un environnement haut de gamme magnifiquement décoré.

# Guide d'application pour fenêtres 3M

	Produit 3M	Pellicule	Finis	Adhésif	Couleur de l'adhésif	Épaisseur (mil)	Pellicule protectrice
<b>Je veux... créer des promotions à court terme</b>	Pellicule imprimable <b>48C</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Lustré	A	Gris	3	
	Pellicule imprimable <b>40C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat ou lustré	A	Gris	3	
	Pellicule imprimable <b>40C-114</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Transparent	A	Transparent	3	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ46</b> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat	M	Gris	4	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ36</b> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat	M	Gris	3,4	
	Pellicule modifiable translucide pour graphismes <b>IJ63</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Translucide – Blanc	M	Transparent	3,2	
	Pellicule pour graphismes <b>3500C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat	M	Gris	4	
	Pellicule modifiable pour graphismes pour fenêtres <b>IJ61</b> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Transparent	M	Transparent	3	
<b>Je veux... accroître la notoriété de ma marque</b>	Pellicule de placage imprimable <b>LX480mC</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (encre à base de latex / UV)	Sans PVC	Pellicule de grand rendement exempte de PVC avec fini lustré	A	Gris	2	
	Pellicule de placage imprimable <b>SV480mC</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (encre à base de solvant / UV)	Sans PVC	Pellicule de grand rendement exempte de PVC avec fini lustré	A	Gris	2	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ180Cv3</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup> v3	Coulée	Opaque – Blanc	A	Gris	2	
	Pellicule modifiable pour graphismes <b>IJ3552C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque – Blanc	M	Gris	2	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ160C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc	A	Gris	4	
	Pellicule modifiable translucide pour graphismes <b>IJ3555</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc	M	Gris	4	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ3630-20</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Translucide – Blanc	P	Transparent	2	
	Pellicule transparente pour graphismes <b>IJ8150</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Transparent	M	Transparent	2	
	Pellicule pour graphismes <b>180mC-10</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque – Blanc	A	Gris	2	
	Pellicule de placage imprimable <b>IJ180mC-114</b> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Transparent	A	Transparent	2	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ3650-114</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Transparent	P	Transparent	2	
	<b>Je veux... ajouter de l'intimité</b>	Pellicules pour le verre <b>FASARA</b> 3M <sup>MC</sup>	Polyester	Plus de 65 motifs	P	Transparent	2
Pellicule pour graphismes pour fenêtres <b>8170-P40</b> 3M <sup>MC</sup>		Coulée	Blanc sur le côté de l'image et noir au verso	A	Transparent	4	
Pellicule pour graphismes pour fenêtres <b>8170-P50</b> 3M <sup>MC</sup>		Coulée	Blanc sur le côté de l'image et noir au verso	A	Transparent	4	
<b>Je veux... décorer</b>	Pellicule perforée pour graphismes pour fenêtres <b>IJ67</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (perforée à 40 %)	Calandree	Blanc sur le côté de l'image et noir au verso	A	Transparent	5,9	
	Pellicule pour graphismes ElectroCut Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> de série <b>7725</b>	Coulée	Plus de 60 couleurs	P	Transparent	2	S.O.
	Pellicule pour graphismes Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> de série <b>50</b>	Calandree	Grand lustre; plus de 25 couleurs	A	Transparent	3	S.O.
	Pellicule pour graphismes à effet spécial de cristal givré et poudré <b>7725SE</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Finis translucide blanc ou cristal givré – choix de 4 couleurs	P	Transparent et gris	2 à 3,8	S.O.
	Pellicule promotionnelle pour fenêtres <b>1180-14IXC</b> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Transparent	A	Transparent	4	S.O.
Pellicules <b>DICHRŌIQUES</b> pour le verre 3M <sup>MC</sup>	Polyester	Deux spectres : tons frais et chauds	P	Transparent	1,3	S.O.	

M = Modifiable (aucune chaleur requise) A = Amovible (de la chaleur peut être requise pour le retrait) P = Permanente (n'est pas conçue pour être enlevée)

## Choix de pellicules protectrices

	<b>Coulée de 2 mil</b>	8518 et 8548G très lustrées; 8519 et 8549L lustrées; 8520 et 8550M mattes; 8915 ultra matte
	<b>Calandree de 4 mil</b>	8508 très lustrée; 8509 lustrée; 8510 matte
	<b>Optiquement transparente</b>	8914
	<b>Facile à nettoyer</b>	8528, 8548G et 3658G très lustrées, 3660M matte
	<b>Résistant aux graffitis</b>	8991, 8991R, 8993, 8995, AG-4 et AG-7
	<b>Enduits protecteurs transparents</b>	9740i et 1920

## Je veux... rester informé

### En personne

Un des nombreux membres de l'équipe de représentants-conseils de la Compagnie 3M Canada se rendra chez vous pour une consultation en personne. Courriel : [3MGraphics.ca@mmm.com](mailto:3MGraphics.ca@mmm.com)

### En ligne

Consultez le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour connaître les dernières nouvelles sur les produits. Venez découvrir les graphismes de la Compagnie 3M Canada sur Facebook.

### Par téléphone

Le Centre de renseignements sur les produits de 3M peut répondre à vos questions sur les produits. **1 800 364-3577**

Inscrivez-vous sur le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour recevoir *À la source*, un bulletin électronique comportant des mises à jour mensuelles de 3M.

# Guide d'application pour planchers 3M




## Je veux... créer des promotions à court terme

Que ce soit pour annoncer une prime publicitaire à court terme ou un concours endossé par une célébrité, les solutions graphiques de 3M aideront à générer de l'intérêt envers vos promotions! Les graphismes de sol vont de pair avec un kiosque, un présentoir pour PDV ou toute autre publicité afin d'accroître la sensibilisation et l'enthousiasme des clients et d'augmenter les ventes.



## Je veux... accroître la notoriété de ma marque

Que ce soit un logo, un slogan ou une autre interprétation de votre marque, renforcez votre positionnement grâce aux solutions graphiques 3M. Les graphismes de sol peuvent vous aider à influencer les clients dans leur cheminement vers un achat, vous permettant ainsi de relier votre marché cible à votre marque.



## Je veux... inspirer

Que ce soit une illusion d'optique, une surprise ou une image stimulante, vous ne tarderez pas à capter l'attention des clients avec les solutions graphiques 3M. Créez facilement des graphismes intéressants qui aideront votre message à se distinguer parmi les autres dans un monde hautement compétitif.

# Guide d'application pour planchers 3M

	Produit 3M	Pellicule	Finis	Adhésif	Couleur de l'adhésif	Épaisseur (mil)	Type de plancher	Pellicule protectrice
<b>Je veux... créer des promotions à court terme</b>	Pellicule imprimable <b>40C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat ou lustré	A	Gris	3	Planchers intérieurs et tapis à poils ras	 ou 
	Pellicule imprimable <b>40C-114</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Transparent	A	Transparent	3	Planchers intérieurs et tapis à poils ras	 ou 
	Pellicule imprimable <b>48C-20R</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Lustré		Gris	3	Planchers intérieurs et tapis à poils ras	
<b>Je veux... accroître la notoriété de ma marque</b>	Pellicule pour graphismes <b>IJ162-10</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc	A	Gris	4	Planchers intérieurs	 ou 
	Pellicule pour graphismes Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> de série <b>3662</b>	Coulée	Opaque – Blanc	A	Gris	2	Trottoirs de ciment, escaliers non peints et murs	
<b>Je veux... inspirer</b>	Pellicule imprimable <b>40C</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat ou lustré	A	Gris	3	Planchers intérieurs et tapis à poils ras	 ou 
	Pellicule imprimable <b>40C-114</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Transparent	A	Transparent	3	Planchers intérieurs et tapis à poils ras	 ou 

M = Modifiable (aucune chaleur requise) A = Amovible (de la chaleur peut être requise pour le retrait) P = Permanente (n'est pas conçue pour être enlevée)

## Choix de pellicules protectrices

	Transparente lustrée	3645 et 8509
	Transparente à grand lustre	3648
	Transparente très texturée	3647

## Je veux... rester informé

### En personne

Un des nombreux membres de l'équipe de représentants-conseils de la Compagnie 3M Canada se rendra chez vous pour une consultation en personne. Courriel : [3MGraphics.ca@mmm.com](mailto:3MGraphics.ca@mmm.com)

### En ligne

Consultez le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour connaître les dernières nouvelles sur les produits. Venez découvrir les graphismes de la Compagnie 3M Canada sur Facebook.

### Par téléphone

Le Centre de renseignements sur les produits de 3M peut répondre à vos questions sur les produits. **1 800 364-3577**

Inscrivez-vous sur le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour recevoir *À la source*, un bulletin électronique comportant des mises à jour mensuelles de 3M.

# Guide d'application pour murs 3M



## Je veux... créer des promotions à court terme

Que ce soit pour un concours, un salon commercial ou un emplacement de premier ordre dans l'aire de restauration d'un centre commercial, transformez un mur en une occasion de promotion. Les graphismes de courte durée 3M vous permettront d'optimiser votre budget publicitaire en ajoutant un autre degré de sensibilisation à votre campagne promotionnelle.



## Je veux... accroître la notoriété de ma marque

Que ce soit pour présenter votre logo ou mettre en valeur votre message, les murs constituent le moyen idéal pour assurer la notoriété à long terme d'une marque. Les produits pour graphismes 3M peuvent vous aider à optimiser le rendement du capital investi des campagnes publicitaires extérieures en captant l'attention et en influençant les comportements d'achat des consommateurs.



## Je veux... mettre mon mur de briques en valeur

Que ce soit pour un mur de briques ou de blocs de béton, agrandissez votre espace publicitaire et faites un effet bœuf grâce à la gamme de produits pour graphismes pour surfaces texturées 3M. Toutes les surfaces texturées peuvent devenir un panneau d'affichage pour vos messages, promotions et marques.



## Je veux... décorer

Que vous désiriez changer complètement l'apparence d'un mur ou que vous désiriez le rendre plus fonctionnel en le transformant en tableau blanc, 3M possède plus de 900 options pour vous aider. Les pellicules décoratives de 3M procurent l'ambiance dont vous avez besoin, de la chaleur du similibois à la douce fluidité du métal ou de la pureté de la pierre naturelle aux couleurs pures.

# Guide d'application pour murs 3M

	Produit 3M	Pellicule	Finis	Adhésif	Couleur de l'adhésif	Épaisseur (mil)	Type de mur	Pellicule protectrice
<b>Je veux... créer des promotions à court terme</b>	Pellicule imprimable <b>48C</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Lustré	A	Gris	3	Plat	
	Pellicule imprimable <b>40C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat ou lustré	A	Gris	3	Plat	
	Pellicule imprimable <b>40C-114</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Transparent	A	Transparent	3	Plat	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ46</b> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat	M	Gris	4	Plat	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ36</b> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat	M	Gris	3,4	Plat	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ35</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat ou lustré	P	Gris	3,2	Plat	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ35C</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc	P	Gris	3,2	Plat	
	Pellicule pour graphismes Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> de série <b>50</b>	Calandree	Grand lustre; plus de 25 couleurs	A	Transparent	3	Plat	S.O.
Pellicule pour graphismes <b>3500C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat	M	Gris	4	Plat	S.O.	
<b>Je veux... accroître la notoriété de ma marque</b>	Pellicule de placage imprimable <b>LX480mC</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (encre à base de latex / UV)	Sans PVC	Pellicule de grand rendement exempte de PVC avec fini lustré	A	Gris	2	Complet – Ultra moulant	
	Pellicule de placage imprimable <b>SV480mC</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (encre à base de solvant / UV)	Sans PVC	Pellicule de grand rendement exempte de PVC avec fini lustré	A	Gris	2	Complet – Ultra moulant	
	Pellicules pour graphismes <b>IJ180Cv3</b> , <b>IJ180mC-10</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup> v3	Coulée	Opaque – Blanc	A	Gris	2	Surface plane ou courbe	
	Pellicule modifiable pour graphismes <b>IJ3552C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque – Blanc	M	Gris	2	Surface plane ou courbe	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ160C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc	A	Gris	4	Plat	
	Pellicule modifiable pour graphismes <b>IJ3555</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc	M	Gris	4	Plat	
	Pellicule pour graphismes <b>180mC</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque - Plus de 80 couleurs	P	Transparent, gris	2	Complet	
	Pellicule de placage imprimable <b>IJ180mC-114</b> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Transparent	A	Transparent	2	Surface plane ou courbe	
<b>Je veux... mettre mon mur de briques en valeur</b>	Pellicule de placage imprimable <b>LX480mC</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (encre à base de latex / UV)	Sans PVC	Pellicule de grand rendement exempte de PVC avec fini lustré	A	Gris	2	Briques ou blocs de béton texturés	
	Pellicule de placage imprimable <b>SV480mC</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (encre à base de solvant / UV)	Sans PVC	Pellicule de grand rendement exempte de PVC avec fini lustré	A	Gris	2	Briques ou blocs de béton texturés	
	Pellicule pour graphismes pour surfaces texturées <b>IJ8624</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque – Blanc	A	Gris	2	Briques ou blocs de béton texturés	
	Pellicule de placage imprimable <b>780mC-10R</b> Scotchlite <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque – Blanc	A	Transparent	6,6	Complet – Ultra moulant	
<b>Je veux... décorer</b>	Pellicules architecturales <b>DI-NOC</b> 3M <sup>MC</sup>	Coulée ou calandree	Plus de 900 finis	P	Transparent	8	Plat	
	Pellicule de placage imprimable <b>1J80mC-10</b> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque – Blanc	A	Gris	2	Surface plane ou courbe	
	Pellicule pour graphismes <b>180mC</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque – Plus de 80 couleurs	A	Transparent, gris	2	Surface plane ou courbe	

M = Modifiable (aucune chaleur requise) A = Amovible (de la chaleur peut être requise pour le retrait) P = Permanente (n'est pas conçue pour être enlevée)

## Choix de pellicules protectrices

	<b>Coulée de 2 mil</b>	8518 et 8548G très lustrées; 8519 et 8549L lustrées; 8520 et 8550M mattes; 8915 ultra matte
	<b>Calandree de 4 mil</b>	8508 très lustrée; 8509 lustrée; 8510 matte
	<b>Surface texturée</b>	8548G et 8524
	<b>Résistant aux graffitis</b>	8991, 8991R, 8993 et 8995
	<b>Facile à nettoyer</b>	8528, 3658G et 3660M mattes
	<b>Designer</b>	8900

## Je veux... rester informé

### En personne

Un des nombreux membres de l'équipe de représentants-conseils de la Compagnie 3M Canada se rendra chez vous pour une consultation en personne. Courriel : [3MGraphics.ca@mmm.com](mailto:3MGraphics.ca@mmm.com)

### En ligne

Consultez le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour connaître les dernières nouvelles sur les produits. Venez découvrir les graphismes de la Compagnie 3M Canada sur Facebook.

### Par téléphone

Le Centre de renseignements sur les produits de 3M peut répondre à vos questions sur les produits. **1 800 364-3577**

Inscrivez-vous sur le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour recevoir *À la source*, un bulletin électronique comportant des mises à jour mensuelles de 3M.

Les pellicules moulées de 2 mil d'épaisseur constituent habituellement le meilleur choix pour les graphismes muraux intérieurs sur surface lisse. Toutefois, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'application prévue, en tenant compte de l'adhérence et, le cas échéant, des caractéristiques de retrait. Puisque les murs intérieurs lisses présentent des surfaces très variables, les graphismes finis et leur retrait ne sont pas garantis, même lorsque des pellicules repositionnables ou amovibles sont utilisées.

# Guide d'application pour panneaux 3M



## Je veux... transformer mon enseigne

Que ce soit pour la construction d'une nouvelle enseigne ou la rénovation d'une enseigne existante, les pellicules architecturales de 3M vous aident à obtenir le style que vous recherchez à une fraction du coût. Ces pellicules décoratives offrent la chaleur du similibois, la douce fluidité du métal, la pureté de la pierre naturelle et des couleurs pures.



## Je veux... accroître la notoriété de ma marque

Que vous les utilisiez sur un bâtiment autoportant ou une enseigne montée, 3M vous permettra de vous démarquer et de faire bonne impression afin d'assurer l'essor de votre entreprise. Créez des enseignes qui allient qualité d'image exceptionnelle, uniformité et rendement élevé, qui présentent un graphisme plus voyant et plus lumineux et qui sont faites pour durer en résistant aux éléments.



## Je veux... optimiser mes DEL

Que vous vouliez réduire votre consommation d'énergie ou accroître votre rendement lumineux, 3M offre une variété de solutions pour enseignes. Les pellicules vous permettent de maintenir la luminosité de votre enseigne en utilisant moins de DEL ou d'accroître sa brillance en diffusant la lumière plus efficacement avec une quantité normale de DEL.



## Je veux... faire de l'effet le jour et la nuit

Que ce soit pour accroître la luminosité de votre enseigne ou pour créer des images électrisantes qui attirent l'attention, les pellicules de gestion de la lumière 3M<sup>MC</sup> vous offrent un certain nombre de moyens innovants de transporter et de répartir la lumière tout en assurant une intensité de rétroéclairage et une clarté de couleur maximales.

# Guide d'application pour panneaux 3M

	Produit 3M	Pellicule	Fini	Adhésif	Épaisseur (mil)	Découpage électronique	Type d'encre	Thermoformable	Pellicule protectrice
<b>Je veux...</b> créer des promotions à court terme	Pellicules architecturales extérieures DI-NOCC <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Vinyle	Plus de 20 finis	P	8	Oui	Non imprimable	Limité	
	Pellicule translucide pour graphismes Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> de série 3630 (pour éclairage fluorescent)	Coulée	Mat – 57 couleurs standard; couleurs personnalisées offertes	P	2	Oui	Sérigraphie	Oui	
<b>Je veux...</b> accroître la notoriété de ma marque	Pellicule translucide pour graphismes IJ3630-20 Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Mat – Blanc	P	2	Oui	Impression à jet d'encre à base de solvant, d'encre au latex et d'encre UV	Non	
	Pellicule pour graphismes IJ3650-114 Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Lustré – Transparent	P	2	Oui	Impression à jet d'encre à base de solvant, d'encre au latex et d'encre UV	Non	
	Substrat souple large Panagraphics <sup>MC</sup> III 3M <sup>MC</sup>	19 onces par pi <sup>2</sup>	Semi-lustré – Blanc	P	22	Oui	Impression à jet d'encre à base de solvant, d'encre au latex et d'encre UV	Non	
	Pellicule modifiable translucide pour graphismes IJ63-20 Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (court terme)	Calandree	Mat – Blanc	P	3,2	Oui	Impression à jet d'encre à base de solvant, d'encre au latex et d'encre UV	Non	
	Substrat souple FS-1 Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	19 onces par pi <sup>2</sup>	Semi-lustré – Blanc	P	22	Non	Impression à jet d'encre à base de solvant, d'encre au latex et d'encre UV	Non	
<b>Je veux...</b> optimiser mes DEL	Pellicule translucide Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> de série 3730 (pour éclairage DEL)	Coulée	Mat – 20 couleurs standard; couleurs personnalisées offertes	P	2	Oui	Sérigraphie	Oui	
	Pellicule translucide Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> de série IJ3730-50 (50 % de diffusion) et IJ3730-60 (60 % de diffusion)	Coulée	Mat – Blanc	P	2	Oui	Impression à jet d'encre à base de solvant, d'encre au latex et d'encre UV	Non	S.O.
	Pellicules diffusantes Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> de série 3730-50 (50 % de diffusion) et 3730-60 (60 % de diffusion)	Coulée	Mat – Blanc	P	2	Oui	Non imprimable	Oui	S.O.
	Pellicule à deux teintes 3M <sup>MC</sup> : 3635-200 de couleur personnalisée, 3635-210 blanche perforée et 3635-222 noire perforée	Coulée	Mat – Noir, blanc; couleurs personnalisées offertes	P	4,5	Oui	Impression à jet d'encre à base de solvant, d'encre au latex et d'encre UV	Non	
<b>Je veux...</b> faire de l'effet le jour et la nuit	Pellicules opaques 3M <sup>MC</sup> : 3635-20B blanche et 3635-22B noire	Coulée	Mat – Noir, blanc	P	4	Oui	Sérigraphie	Non	
	Pellicule pour le jour et la nuit 3M <sup>MC</sup> : 3635-0171 (noire le jour et blanche la nuit ou lorsqu'on l'éclaire)	Coulée	Gris anthracite	P	3	Oui	Non imprimable	Non	
	Pellicule pour le jour et la nuit 3M <sup>MC</sup> : 3635-91 (grise le jour et blanche la nuit ou lorsqu'on l'éclaire)	Coulée	Vert – Gris	P	3	Oui	Non imprimable	Non	
	Pellicule diffusante 3M <sup>MC</sup> : 3635-30 (30 % de diffusion), 3635-70 (60 % de diffusion)	Coulée	Blanc	P	2	Oui	Non imprimable	Oui	
	Pellicule ultraréfléchissante 3M <sup>MC</sup> : 3635-100	Coulée	Mat – Blanc	P	5,5	Oui	Non imprimable	Non	S.O.
	Pellicule chromée pour graphismes 3M <sup>MC</sup> : 3635-110	Coulée	Mat – Chrome	P	3	Oui	Non imprimable	Oui	S.O.

M = Modifiable (aucune chaleur requise) A = Amovible (de la chaleur peut être requise pour le retrait) P = Permanente (n'est pas conçue pour être enlevée)

## Choix de pellicules protectrices

	<b>Coulée de 2 mil</b>	8518 et 8548G très lustrées; 8519 et 8549L lustrées; 8520 et 8550M mates; 8915 ultra matte
	<b>Calandree de 4 mil</b>	8509
	<b>Facile à nettoyer</b>	3658G lustrée; 3660M matte
	<b>Enduits protecteurs transparents</b>	1920DR, 9740i et 9800CL
	<b>Facultatif, consulter le bulletin de produit</b>	

## Je veux... rester informé

### En personne

Un des nombreux membres de l'équipe de représentants-conseils de la Compagnie 3M Canada se rendra chez vous pour une consultation en personne. Courriel : [3MGraphics.ca@mmm.com](mailto:3MGraphics.ca@mmm.com)

### En ligne

Consultez le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour connaître les dernières nouvelles sur les produits. Venez découvrir les graphismes de la Compagnie 3M Canada sur Facebook.

### Par téléphone

Le Centre de renseignements sur les produits 3M peut répondre à vos questions sur les produits. **1 800 364-3577**

Inscrivez-vous sur le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour recevoir À la source, un bulletin électronique comportant des mises à jour mensuelles de 3M.

# Guide d'application pour véhicules de parc 3M



## Je veux... créer des promotions à court terme

Qu'il s'agisse d'annoncer un événement ayant lieu la fin de semaine ou de promouvoir votre tout nouveau produit au concert le plus en vue de l'été, suscitez l'intérêt et l'enthousiasme en utilisant vos véhicules. Optimisez votre espace et votre budget en laissant vos véhicules renforcer votre message et faites-vous remarquer en utilisant la vaste gamme de produits pour graphismes promotionnels de 3M.



## Je veux... accroître la notoriété de ma marque

Que ce soit un avion, un train ou une voiture, faites que votre marque soit remarquée partout, grâce aux solutions graphiques 3M. L'application de placages pour véhicules de parcs dans le cadre d'une campagne publicitaire extérieure aidera à influencer les consommateurs qui magasinent et accroîtra l'efficacité de votre campagne de marketing grâce à une présence plus étendue.



## Je veux... faire de l'effet la nuit

Que ce soit un camion gros porteur livrant vos matériaux ou un véhicule promotionnel annonçant votre tout nouveau produit, une seule chose importe – être visible la nuit. Laissez 3M vous aider à produire de l'effet sur vos clients en permettant à vos messages de se faire voir nuit et jour, grâce aux graphismes réfléchissants.



## Je veux... un message personnalisé

Que ce soit pour afficher votre marque ou par préférence, vous pouvez vous démarquer en donnant à vos véhicules de parcs un tout nouveau style grâce à la gamme de pellicules de personnalisation 3M. Changez de couleur selon votre humeur – tout en profitant de l'avantage d'une protection pour la peinture.

# Guide d'applications pour pour véhicules

	Produit 3M	Pellicule	Fini	Adhésif	Couleur de l'adhésif	Épaisseur (mil)	Application	Pellicule protectrice
<b>Je veux... créer des promotions à court terme</b>	Pellicule imprimable <b>48C</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Lustré	A	Gris	3	Plat	
	Pellicule imprimable <b>40C-114</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Transparent	A	Gris	3	Plat	
	Pellicules modifiables pour graphismes <b>IJ3555, 3500C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc	M	Gris	4	Partiel	
	Pellicule imprimable <b>40C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat ou lustré	A	Gris	3	Plat	
	Pellicule pour graphismes pour placage de véhicules de transport en commun <b>IJ46</b> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat	M	Gris	4	Plat	
	Pellicule pour graphismes pour véhicules de transport en commun <b>IJ36</b> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc – Mat	M	Gris	3,4	Plat	
	Pellicule pour graphismes Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> de série <b>50</b>	Calandree	Grand lustre; plus de 25 couleurs	A	Transparent	3	Plat	S.O.
	Pellicule perforée pour fenêtres <b>IJ67</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (perforée à 40 %)	Calandree	Grand lustre; plus de 25 couleurs	A	Transparent	3	Plat	
<b>Je veux... accroître la notoriété de ma marque</b>	Pellicule de placage imprimable <b>LX480mC</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (encre à base de latex / UV)	Sans PVC	Pellicule de grand rendement exempte de PVC avec fini lustré	A	Gris	2	Complète – Ultra moulante	
	Pellicule de placage imprimable <b>SV480mC</b> Envision <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> (encre à base de solvant / UV)	Sans PVC	Pellicule de grand rendement exempte de PVC avec fini lustré	A	Gris	2	Complète – Ultra moulante	
	Pellicules pour graphismes <b>IJ180Cv3, IJ180mC et 180mC</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup> v3	Coulée	Opaque – Blanc; pellicule 180mC offerte en plus de 80 couleurs	A	Gris	2	Complète	
	Pellicule de placage <b>IJ380Cv3</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup> v3	Coulée	Opaque – Blanc	A	Gris	2	Complète – Ultra moulante	
	Pellicule modifiable pour graphismes <b>IJ3552C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque – Blanc	M	Gris	2	Complète	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ160C</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc	A	Gris	4	Partiel	
	Pellicule pour graphismes <b>IJ181</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque – Blanc	P	Gris	2	Complète – Acier inoxydable	
	Pellicule pour graphismes ElectroCut Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> de série <b>7725/7125</b>	Coulée	Plus de 60 couleurs	P	Transparent	2	Complète	S.O.
	Pellicule imprimable <b>IJ180mC-120</b> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Lustré	A	Argent	2	Complète	
	Pellicule imprimable <b>IJ180mC-114</b> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Transparent - lustré	A	Transparent	2	Complète	
	Pellicule pour graphismes pour fenêtres <b>8170-P40</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Blanc sur le côté de l'image et noir au verso	A	Transparent	4	Fenêtres seulement	
	Pellicule pour graphismes pour fenêtres <b>8170-P50</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Blanc sur le côté de l'image et noir au verso	A	Transparent	4	Fenêtres seulement	
	Pellicule transparente pour graphismes <b>IJ8150</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Transparent	M	Transparent	2	Fenêtres seulement	
<b>Je veux... faire de l'effet la nuit</b>	Pellicules réfléchissantes pour graphisme <b>IJ680, IJ680CR et 680CR</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Opaque – Blanc; pellicules 680 et 680CR offertes en plus de 10 couleurs	AP/R	Transparent	7	Complète	
	Pellicules réfléchissantes pour graphisme <b>IJ5100R et 5100R</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Mat – 20 couleurs standard; couleurs personnalisées offertes	A	Blanc	7	Complète	
	Pellicules réfléchissantes pour graphisme <b>IJ5000 et 5000</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Calandree	Mat – Blanc	P	Blanc	6	Complète	
	Pellicule de placage imprimable <b>780mC-10R</b> Scotchlite <sup>TM</sup> 3M <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque – Blanc	A	Transparent	6,6	Complète – Ultra moulante	
	Pellicule de placage 3M <sup>MC</sup> de série <b>1080</b>	Coulée	Plus de 80 couleurs et finis	A	Gris ou transparent	2	Complète	
<b>Je veux... un message personnalisé</b>	Pellicule pour graphismes <b>180mC</b> Controltac <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> avec adhésif Comply <sup>MC</sup>	Coulée	Opaque – plus de 80 couleurs	A	Gris ou transparent	2	Surface plane ou courbe	

M = Modifiable (aucune chaleur requise) A = Amovible (de la chaleur peut être requise pour le retrait) P = Permanente (n'est pas conçue pour être enlevée)

## Choix de pellicules protectrices

	<b>Coulée de 2 mil</b>	8518 et 8548G très lustrées; 8519 et 8549L lustrées; 8520 et 8550M mattes; 8915 ultra matte
	<b>Calandree de 4 mil</b>	8508 très lustrée; 8509 lustrée; 8510 matte
	<b>Optiquement transparente pour pellicules perforées</b>	8914
	<b>Facile à nettoyer</b>	8528
	<b>Transparente</b>	8914
	<b>Designer</b>	8900

## Je veux... rester informé

### En personne

Un des nombreux membres de l'équipe de représentants-conseils de la Compagnie 3M Canada se rendra chez vous pour une consultation en personne. Courriel : [3MGraphics.ca@mmm.com](mailto:3MGraphics.ca@mmm.com)

### En ligne

Consultez le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour connaître les dernières nouvelles sur les produits. Venez découvrir les graphismes de la Compagnie 3M Canada sur Facebook.

### Par téléphone

Le Centre de renseignements sur les produits de 3M peut répondre à vos questions sur les produits. **1 800 364-3577**


Inscrivez-vous sur le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour recevoir *À la source*, un bulletin électronique comportant des mises à jour mensuelles de 3M.

# Guide d'application pour solutions antigraffitis 3M



## Je veux... protéger ma marque

Que ce soit pour obtenir une protection contre les graffitis ou pour aider à prévenir les dommages causés par dame nature, protégez votre marque avec 3M. Les pellicules protectrices spécialisées 3M<sup>MC</sup> offrent une grande protection contre la décoloration causée par les rayons UV et poussière, sont faciles à nettoyer et résistent à la plupart des égratignures et autres types de graffitis.



## Je veux... protéger mes surfaces en verre

Que ce soit la fenêtre extérieure d'une vitrine de magasin, un abribus ou même les miroirs dans un endroit public, protégez ces surfaces de la plupart des égratignures, attaques à l'acide, entailles et marquages grâce à une pellicule protectrice spécialisée 3M. La gamme de pellicules antigraffitis 3M est conçue pour faire office de couche sacrificielle contribuant ainsi à protéger le verre et à minimiser les dommages. Pourquoi remplacer toute la fenêtre alors que vous pouvez simplement remplacer une protection économique?

## Je veux... rester informé

### En personne

Un des nombreux membres de l'équipe de représentants-conseils de la Compagnie 3M Canada se rendra chez vous pour une consultation en personne. Courriel : [3MGraphics.ca@mmm.com](mailto:3MGraphics.ca@mmm.com)

### Par téléphone

Le Centre de renseignements sur les produits de 3M peut répondre à vos questions sur les produits.  
**1 800 364-3577**

### En ligne

Consultez le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour connaître les dernières nouvelles sur les produits. Venez découvrir les graphismes de la Compagnie 3M Canada sur Facebook.

Inscrivez-vous sur le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca) pour recevoir *À la source*, un bulletin électronique comportant des mises à jour mensuelles de 3M.


# Guide d'application pour solutions antigraffiti 3M

	Produit 3M	Fini	Matériau	Épaisseur (mil)	Adhésif	Description	Durée utile prévue (en années)
<b>Je veux... protéger ma marque</b>	Pellicule protectrice à grand lustre <b>3658G</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Lustré	Vinyle coulé	2	Permanent	Protection élevée contre la saleté et la décoloration causée par les UV; facile à nettoyer; thermoformable sur les substrats en plastique.	9
	Pellicule protectrice mate <b>3660M</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Mat	Vinyle coulé	2	Permanent	Version matte de la pellicule 3658G	9
	Pellicule protectrice à grand lustre <b>8528</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Lustré	Vinyle coulé	2	Permanent	Couche de finition intégrée pour une durabilité accrue et un nettoyage plus facile. Protection supérieure contre les rayons UV.	9
	Pellicule protectrice à grand lustre <b>3640GPS</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Lustré	PVDF	1	Permanent	Protection élevée contre la saleté, la décoloration causée par les UV et la plupart des graffitis; facile à nettoyer; thermoformable sur les substrats en plastique.	9
	Pellicule protectrice mate <b>3642GPS</b> Scotchcal <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	Mat	PVDF	1	Permanent	Version mate de la pellicule 3642GPS	9
<b>Je veux... protéger mes surfaces en verre</b>	Pellicule de protection pour graphismes et surfaces <b>8991</b> Scotchgard <sup>MC</sup>	Grand lustre	Polyester	4	Permanent	Son épaisseur supplémentaire et son revêtement dur spécial assurent une protection supérieure des surfaces et des substrats contre les taches, l'abrasion, les égratignures, les UV et les graffitis; facile à nettoyer.	3
	Pellicule de protection amovible pour graphismes et surfaces <b>8991R</b> Scotchgard <sup>MC</sup>	Grand lustre	Polyester	4	Amovible	Version amovible de la pellicule 8991, sauf lorsqu'elle est utilisée sur des pellicules imprimées ou vierges.	3
	Pellicule de protection pour graphismes et surfaces <b>8993</b> Scotchgard <sup>MC</sup>	Grand lustre	Polyester	1	Permanent	Protection supérieure du substrat et de la surface contre les graffitis et les égratignures, facile à nettoyer.	5
	Pellicule antigraffiti <b>AG-4</b> 3M <sup>MC</sup>	Lustré	Polyester avec revêtement durable résistant à l'abrasion.	4	Amovible	Pour la protection des surfaces en verre contre la plupart des formes de graffitis, comme les égratignures, des attaques à l'acide et les entailles dans les établissements de vente au détail, les installations publiques, de même que les surfaces en verre formant le mobilier urbain*.	10+
	Pellicule antigraffiti <b>AG-7</b> 3M <sup>MC</sup>	Lustré	Polyester avec revêtement durable résistant à l'abrasion.	7	Amovible	Pour la protection des surfaces en verre contre la plupart des formes de graffitis, comme les égratignures, des attaques à l'acide et les entailles dans les établissements de vente au détail, les installations publiques, de même que les surfaces en verre formant le mobilier urbain.*	10+

\*Cette pellicule est conçue pour faire office de couche sacrificielle pour aider à protéger contre les dommages causés par les graffitis, les attaques à l'acide et les autres méthodes généralement utilisées pour marquer le verre.

PVDF = Polyfluorure de vinylidène

## Application



Protection contre les graffitis et les entailles

# Outils d'application des graphismes

Chez 3M, nous cherchons continuellement des façons d'améliorer l'industrie des graphismes grand format. Vous pouvez compter sur 3M pour mettre au point des outils et des matériaux destinés à vous aider à obtenir les meilleurs résultats possible. Ces outils d'installation des graphismes conçus en fonction du confort de l'utilisateur aident ce dernier à installer des graphismes grand format avec facilité et rapidité.

## Applicateur manuel PA-1 3M<sup>MC</sup>

Applicateur de type raclette abordable, réutilisable, souple et durable. Parfait outil pour l'application de pellicule ou de ruban de prémasquage.



## Manchon à faible friction SA-1 3M<sup>MC</sup>

Manchon en papier réutilisable qui se glisse sur les applicateurs PA-1 pour protéger le substrat contre le marquage et les éraflures.

## Brosse pour rivets RBA-1 3M<sup>MC</sup>

Outil traditionnel qui facilite l'application des graphismes sur les rivets.



## Apprêt pour ruban adhésif 94 3M<sup>MC</sup>

Utilisé pour accroître l'adhérence des pellicules 3M<sup>MC</sup> aux surfaces, dont de nombreux types de plastiques et de peintures. Cet apprêt est tout particulièrement recommandé pour mouler les pellicules dans les rainures profondes.



## Applicateur rapide à rouleau CPA-2 3M<sup>MC</sup>

Spécialement conçu pour les pellicules pour graphismes Controltac<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> avec adhésif Comply<sup>MC</sup>. L'applicateur rapide à rouleau 3M facilite l'application de la pellicule. Il est doté d'une poignée arrondie en caoutchouc plus confortable, qui favorise une pleine amplitude des mouvements du bras.



## Applicateur à prise supérieure CPA-1 3M<sup>MC</sup> pour pellicules avec adhésif Comply<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Conçu uniquement pour les pellicules avec adhésif Comply<sup>MC</sup>. L'applicateur permet de couvrir facilement une grande surface en appliquant une pression uniforme. Le bord feutré permet une application pratiquement sans bulle en raison de la dispersion uniforme de l'air et la poignée arrondie est plus confortable pour l'installateur.



## Ruban pour sceller les bords 8914 3M<sup>MC</sup>

Utilisé pour améliorer la résistance aux dommages environnementaux et la durabilité des graphismes. Protège les bords et les raccords de la pellicule.



## Brosse pour rivets à prise supérieure RBA-3 3M<sup>MC</sup>

Lisse facilement toutes les pellicules sur les rivets. La grande poignée arrondie plus confortable favorise une pleine amplitude des mouvements du bras. Les soies plus rigides lissent rapidement les pellicules sur les rivets.



## Évacuateur de bulles d'air à aiguilles multiples à prise supérieure MPP-1 3M<sup>MC</sup>

Poignée de conception unique. Doté de multiples aiguilles, il suffit d'un seul mouvement par rivet pour gagner du temps pendant l'application des pellicules.



### Outil applicateur pour rainures de véhicule VCAT-2 3M<sup>MC</sup>

Roulette en mousse souple et durable spécialement conçue pour être utilisée dans les rainures de véhicule.



### Rubans Knifeless 3M<sup>MC</sup>

Coupent les pellicules pour graphismes avec précision et efficacité sans couteau et sans endommager la surface afin de créer une ligne nette.



### Évacuateur de bulles d'air 391x 3M<sup>MC</sup>

Perfore la pellicule déjà appliquée pour libérer l'air emprisonné dans des bulles.



### Applicateur pour rivets à prise supérieure avec coussinet spécial CMP-1 3M<sup>MC</sup>

Spécialement conçu pour les pellicules pour graphismes Controltac<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> avec adhésif Comply<sup>MC</sup>. Doté d'un grand coussinet en mousse, l'applicateur permet de mouler facilement les pellicules chauffées autour des rivets. La plus grande poignée procure un confort accru.



### Grande roulette d'application 3M<sup>MC</sup>

Roulette constituée d'un matériau ferme et durable spécialement conçue pour être utilisée dans les rainures de véhicule.



### Petite roulette d'application 3M<sup>MC</sup>

Roulette constituée d'un matériau ferme et durable spécialement conçue pour être utilisée comme outil de finition dans les rainures de véhicule.



## Outils d'application pour surfaces texturées

### Applicateur pour surfaces texturées TSA-1 3M<sup>MC</sup>

Outil spécialisé utilisé pour permettre de mouler une grande section de pellicule sur une surface texturée.



### Applicateur pour surfaces texturées TSA-2 3M<sup>MC</sup>

Outil spécialisé utilisé pour mouler la pellicule chauffée aux joints de mortier et aux coins intérieurs.



### Applicateur pour surfaces texturées TSA-3 3M<sup>MC</sup>

Outil spécialisé utilisé pour mouler la pellicule chauffée aux bords coupés et aux coins intérieurs de même que pour les applications en mosaïque.



### Trousse d'installation pour surfaces texturées 3M<sup>MC</sup>

Comprend tous les outils nécessaires pour installer des graphismes sur des surfaces texturées. Comprend un pistolet à air chaud Steinel<sup>®</sup> et les applicateurs TSA-1, TSA-2 et TSA-3.



### Applicateur à deux poignées pour grandes surfaces texturées TSA-4 3M<sup>MC</sup>

Accélère l'application des graphismes sur les surfaces texturées. Nécessite l'emploi d'un pistolet à air chaud (non compris).





## Les graphismes grand format. Notre spécialité.

- Pellicule pour graphismes Controltac<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> et adhésif Comply<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> pour une installation facile et rapide
- Adhésifs modifiables pour les installations dans des conditions météo plus froides
- Trousses d'essais pour les murs afin de vous éviter des défaillances coûteuses en matière de graphismes
- L'expertise et l'expérience nécessaires pour vous aider à faire croître vos affaires

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site [3MGraphics.ca](http://3MGraphics.ca)  
ou composer le **1 800 364-3577**

Cette brochure ne fait l'objet d'aucune déclaration, garantie, condition ou autre obligation, directement ou indirectement, de la part de 3M ou de ses employés. Pour obtenir tous les détails, veuillez consulter l'emballage et les directives d'utilisation du produit ainsi que les documents connexes. 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, fortuits, spéciaux ou conséquents découlant de la vente, de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation des produits 3M ou de l'incapacité à s'en servir.

Utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

**3M**

Marché des graphismes de 3M  
Compagnie 3M Canada  
C.P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
1 800 364-3577

3M, 3M Science. Au service de la vie., Controltac, Comply, Scotchcal, Envision, Panagraphics, Di-Noc et Scotchgard sont des marques de commerce de 3M.  
© 2017, 3M, utilisées sous licence au Canada. Tous droits réservés.  
Steinel est une amrquée déposée de Steinel GmbH. 161106989 F BA-17-22396