

**3M** Наука,  
Воплощенная в жизнь™

**Новинка!**

Зачистные круги  
3M™ Cubitron™ II  
Тип Q

# Новый уровень производительности и стойкости.

Легендарная скорость и отлаженная работа оригинальных зачистных кругов 3M™ Cubitron II... теперь в сочетании с еще большей стойкостью!



**CUBITRON™ II**

# Шлифуйте быстрее и дольше с новыми кругами 3M™ Cubitron™ II


Высокоэффективные зачистные круги 3M™ Cubitron™ II разработаны для обработки любых металлов и сплавов: черных сталей, нержавеющей сталей, чугуна и других. Благодаря керамическому зерну точной формы 3M™ они демонстрируют высокую скорость обработки без дополнительных усилий со стороны оператора, снижая нагрузку и делая работу более комфортной. Зачистные круги 3M™ Cubitron™ II нового поколения обладают увеличенным ресурсом за счет более твердой связки «Q» и двухслойного строения. Использование зачистных кругов 3M™ Cubitron™ II обеспечивает существенное повышение производительности и снижение затрат на операции зачистки.

## Преимущества зачистных кругов 3M™ Cubitron™ II:


- ▶ Работают быстрее – повышают эффективность и производительность
- ▶ Служат дольше – снижают расходы на абразивные материалы
- ▶ Снижают нагрузку на оператора и УШМ



| Размер   | Толщина круга и номер изделия | Максимальная частота вращения, об/мин |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------|
|          | 7,0 мм                        |                                       |
| 125 x 22 | 94002                         | 12 250                                |
| 150 x 22 | 94001                         | 10 200                                |
| 180 x 22 | 94000                         | 8 500                                 |
| 230 x 22 | 93999                         | 6 650                                 |



Благодаря зерну точной формы 3M™ зачистные круги 3M™ Cubitron™ II быстро и равномерно прорезают металл, оставляя отличный результат и не перегревая поверхность. Самозатачивание абразивных зерен в процессе шлифовки обеспечивает постоянную агрессивность резания и более длительный срок службы круга.



Обычное керамическое абразивное зерно имеет неправильную форму. Такое зерно «вспахивает» обрабатываемый металл, перегревая его, что снижает скорость обработки и сокращает срок службы абразивного круга.



**3M Россия**  
**Абразивные материалы**  
 121614, Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3  
 Бизнес-парк «Крылатские Холмы»  
 Тел.: +7 (495) 784 7474  
 Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)  
 Факс: +7 (495) 784 7475  
[www.3Mabrasives.ru](http://www.3Mabrasives.ru)  
[www.3MRussia.ru](http://www.3MRussia.ru)

**Клиентский центр**  
 620014, Екатеринбург,  
 ул. Бориса Ельцина, 1А,  
 БЦ «Президент», 11 этаж  
 Тел.: +7 (343) 228-22-88  
 Факс: +7 (343) 228-22-99

3M, логотип 3M, Cubitron, являются зарегистрированными товарными знаками компании «3М Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3М Компани».  
 © 3M 2017. Все права защищены