

3M Science.
Applied to Life.™


De Scotchgard™ anti-condenslaag verleent hogere prestaties aan oogbescherming.

Anti-condenstechnologie. Helpt werknemers om langer duidelijk te zien. Uw oogbescherming afnemen om condens af te vegen kan uw ogen blootstellen aan potentiële gevaren en puinstof op uw werkplek.

Anti-condenslagen op veiligheidsbrillen zijn al jaren verkrijgbaar, maar tal van gebruikers geven aan dat het beslaan van de oogbescherming nog steeds een probleem is. 3M introduceert de Scotchgard™ anti-condenslaag, met geavanceerde technologie die langer tegen beslaan beschermt dan traditionele anti-condenslagen, zelfs na meermaals wassen. Verkrijgbaar voor de Solus 1000 Serie Veiligheidsbrillen en de Goggle Gear 500 Serie Ruimzichtbrillen.



De wetenschap achter de Scotchgard™ anti-condenstechnologie



Zonder anti-condenslaag

Wanneer microscopische waterdruppels condenseren op lenzen gaan de druppels parelen en vervormen ze het licht dat door de lens schijnt, waardoor ze het zicht van de drager vertroebelen.



Lens

Met Scotchgard™ anti-condenslaag

De Scotchgard™ anti-condenslaag vormt een beperkte contacthoek waardoor waterdruppels afgevlakt worden tot een dunne, transparante film die het licht doorlaat zodat de drager een helder zicht heeft.



Lens Lens met anticondenslaag

De feiten zijn helder:

- ▶ De 3M™ Scotchgard™ anti-condenslaag is duurzamer dan traditionele anti-condenslagen en draagt bij tot betere prestaties van oogbescherming in natte en vochtige omgevingen.
- ▶ De Scotchgard™ anti-condenslaag biedt betere krasbestendigheid en verhoogt zo de duurzaamheid van oogbescherming in werkomgevingen.
- ▶ De laag blijft doeltreffend tot minstens 25 wasbeurten, zodat werknemers hun oogbescherming langer kunnen dragen.
- ▶ De laag kan gedesinfecteerd worden met verdund bleekmiddel of alcoholdoekjes zonder dat ze haar anti-condenseigenschappen verliest.
- ▶ Werknemers kunnen in alle vertrouwen oogbescherming met Scotchgard™ anti-condenslaag dragen dankzij de superieure anti-condenseigenschappen.
- ▶ goede krasbestendigheid, in overeenstemming met de K- en N-markeringsvereisten van EN 166.

3M™ Solus™ 1000 Serie Veiligheidsbrillen Kit bevat: bril, inzetstuk, hoofdband 	3M ID Nr.	Productcode	Productbeschrijving	MBE
	UU003717483	S1101SGAFKT-EU	SOLUS S1101SGAFKT-EU Blauw/Zwart kit helder	20
	UU003718184	S1101SGAF-EU	SOLUS S1101SGAF-EU Blauw/Zwart PC helder	20
	UU003718549	S1102SGAF-EU	SOLUS S1101SGAF-EU Blauw/Zwart PC grijs	20
	UU003718564	S1103SGAF-EU	SOLUS S1103SGAF-EU Blauw/Zwart PC Amberkleurig	20
	UU003718150	S1201SGAFKT-EU	SOLUS S1101SGAFKT-EU Groen/Zwart kit Helder	20
	UU003718168	S1201SGAF-EU	SOLUS S1201SGAF-EU Groen/Zwart PC Helder	20
	UU003718531	S1202SGAF-EU	SOLUS S1201SGAF-EU Groen/Zwart PC Grijs	20
UU003718556	S1203SGAF-EU	SOLUS S1203SGAF-EU Groen/Zwart PC Amberkleurig	20	
Het schuimrubberen inzetstuk heeft kleine ventilatiegaten om het beslaan van de lens tegen te gaan 	3M ID Nr.	Productcode	Productbeschrijving	MBE
	UU003718572	Solus 1000G-EU	3M™ Solus™ accessoires schuimrubberen inzetstuk	5
	UU003718523	Solus 1000S-EU	3M™ Solus™ accessoires hoofdband	5
3M™ Goggle Gear 500 Serie Ruimzichtbril 	3M ID Nr.	Productcode	Productbeschrijving	MBE
	UU003133723	GG501SGAF-EU	Goggle Gear 501 PC Helder	10
	UU004028203	GG500PI-EU	Goggle Gear 500 inzetstuk voor correctiebril	10

