

サンダー／グラインダー 製造メーカー一覧

	サンダー品番	サンダー名	製造メーカー名
廃番	5300	3M™ 足付けサンダー 5300 (吸塵用)	空研
廃番	5301	3M™ 段研ぎサンダー 5301	空研
廃番	5302	3M™ パテとぎサンダー 5302	空研
廃番	5303	3M™ 色はぎサンダー 5303	日立工機
廃番	5304	3M™ ハンドグラインダー 5304	信濃機販
廃番	5305	3M™ 仕上げサンダー 5305	信濃機販
	5308	3M™ 仕上げサンダー 5308	信濃機販
	5309	3M™ ハンドグラインダー 5309	信濃機販
	3125	3M™ ぶつ取りサンダーキット	コンパクトツール
	5306	3M™ マルチミニサンダー 5306	コンパクトツール
廃番	3715	3M™ シングルサンダー 3715	コンパクトツール
廃番	3803	3M™ オービタルサンダー 3715	コンパクトツール
廃番	3955	3M™ ダブルアクションサンダー 3955	コンパクトツール
廃番	3965	3M™ ダブルアクションサンダー 3965	コンパクトツール
	7403	3M™ ポリッシングサンダー 7403	コンパクトツール
廃番	5353	3M™ スタンダードポリッシャー 5353	リョービ
廃番	5401	3M™ シングルサンダー 5401	信濃機販
	5403M2	3M™ オービタルサンダーM JETプラス 5403M2	信濃機販
廃番	5403S2	3M™ オービタルサンダーS JETプラス 5403S2	信濃機販
	5404	3M™ ダブルアクションサンダー JETプラス 5404	信濃機販
廃番	5405	3M™ ギアアクションサンダー JETプラス 5405	信濃機販
廃番	5454	3M™ スタンダードミニポリッシャー 5454	信濃機販

サンダーで使用する 吸塵ホース・吸塵バッグ

	サンダー品番	サンダー名	製造メーカー	吸じんホース	吸じん袋
廃番	5302	3M™ パテとぎサンダー 5302	空研	5323 用途別サンダー用ダストホース 口径 38mmφ	5400 用途別サンダー用ダストバッグ (布)
廃番	5300	3M™ 足付けサンダー 5300 (吸塵用)	空研	5323 用途別サンダー用ダストホース 口径 38mmφ	5400 用途別サンダー用ダストバッグ (布)
	5306	3M™ マルチミニサンダー 5306	コンパクトツール	5306 D/H マルチミニ用ダストホース 口径 19mm 長さ 132cm	5306 D/B マルチミニ用ダストバッグ (紙)
	5566	3M™ 吸じんファイル用簡易集じん機(5561、5562付き)		5561 吸じんファイル用ダストホース 口径 22mmφ 長さ 2m	5562 吸じんファイル用ダストバッグ (布)
	5404	3M™ ダブルアクションサンダー JETプラス 5404	信濃機販	購入時に付属のホースを使用。交換品は用意していない。	5562 吸じんファイル用ダストバッグ (布) 5306 D/B マルチミニ用ダストバッグ(紙)
	5403M2	3M™ オービタルサンダーM JETプラス 5403M2	信濃機販		
廃番	5403S2	3M™ オービタルサンダーS JETプラス 5403S2	信濃機販		
廃番	5405	3M™ ギアアクションサンダー JETプラス 5405	信濃機販		

2014年10月現在