

コンパウンド・バフ製品一覧 <推奨製品>

工程

肌調整量 大

肌調整量 小

目消し・肌調整



3M™ コンパウンド
QT-1L 5975



推奨バフ

3M™
デーパーバフ QT
ハードウール 5789



3M™ ウルトラフィーナ™
コンパウンド プレミアム 5949



推奨バフ

3M™
ウルトラフィーナ™
バフ ウール 5755

仕上げ



3M™ コンパウンド
QT-2L 5997



推奨バフ

3M™
ウルトラフィーナ™
バフ ソフトスポンジ
5766 / 5767

3M™
ポリッシング スポンジ
5734



3M™ ウルトラフィーナ™
コンパウンド HG 5969



推奨バフ

3M™
ウルトラフィーナ™
バフ ソフトスポンジ
5766 / 5767

3M™
ポリッシング スポンジ
5734

つや出し



3M™ ウルトラフィーナ™
グロスアップ コンパウンド
5959



推奨バフ

3M™
ウルトラフィーナ™
バフ ソフトスポンジ
5766 / 5767

3M™
ポリッシング スポンジ
5734

コンパウンド製品

肌調整量

大



3M™ コンパウンド
ダイナマイトカット 5936N



3M™ スーパーデューティ
ラビング コンパウンド 5955



3M™ コンパウンド
カット・1-L 5967



3M™ コンパウンド
エフ・1 5970



3M™ コンパウンド
エフ・1 5970S



3M™ ウルトラフィーナ™
コンパウンド SC 5939



3M™ コンパウンド
ウルトラカット・1-L 5958



3M™ コンパウンド
ハード・1-L 5982



3M™ コンパウンド
ハード・1 5981

小



3M™ コンパウンド
ウルトラカット・2-L
5978



3M™ コンパウンド
ハード・2-L
5985



3M™ コンパウンド
ハード・2-L ダーク
5986



3M™ コンパウンド
ウルトラフィニッシュ
5989



3M™ コンパウンド
ハード・2
5971



3M™ コンパウンド
ハード・2
5973

目消し・肌調整

仕上げ

しゅわん



3M™ コンパウンド
マシンポリッシュ 5992



3M™ インペリアル™
ハンドグリース 5990J

バフ製品

研磨量

大




3M™ セバレットバフ
タオル 5758



3M™ テーバーバフ
ハードウール 5738



3M™ SBS™
ハードウールバフ
5728



3M™ スーパーバフ
パフイングパッド 5700



3M™ セバレットバフ
ウール 5760



3M™ テーバーバフ
ソフトウール 5737



3M™ SBS™
ソフトウールバフ
5727



3M™ スーパーバフ
ポリッシングパッド 5705



3M™ セバレットバフ
ハードスポンジ 5765



3M™ テーバーバフ
ハードスポンジ 5754

小

目消し・肌調整

仕上げ・しゅわん



3M™ SBS™
スポンジバフ 5725



3M™ セバレットバフ
ソフトスポンジ 5764