

3M Science.
Applied to Life.™*



NOUVEAU

Bienvenue dans la Révolution.

Découvrez une nouvelle technologie ultra-performante plus respectueuse de l'environnement.

**Films de covering imprimables 3M™ Envision™ :
SV480mC et LX480mC
et Lamination 3M™ Envision™ : 8548G**

- Très grande durabilité, jusqu'à 12 ans.
- Conformable 3D sur tout support.
- Technologie adhésive 3M™ micro-Comply™.
- 100% compatible avec les imprimantes.
- Solution non-PVC plus respectueuse de l'environnement.

Films de covering imprimables

3M™ Envision™ SV480mC et LX480mC

Lamination Brillante 3M™ Envision™ 8548G

Avec le lancement du film de covering imprimable 3M™ Envision™ en 2012, 3M a été le premier à proposer un film d'impression haute performance et non-PVC. Ces films surpassent non seulement les films PVC mais aussi tous les autres films de covering. Toujours inégalé à ce jour sur le marché, nous continuons à améliorer cette gamme, en y ajoutant désormais la technologie 3M™ micro-Comply™ et ses micro canaux d'évacuation d'air non-visible pour un résultat encore plus uniforme et lisse et une pose encore plus facile.

Caractéristiques

- SV480mC : solvant, eco-solvant et impression par sérigraphie UV; UV et solvant sérigraphie.
- LX480mC : impression avec encres latex et sérigraphie UV; UV et solvant sérigraphie.
- Lamination 8548G : Brillance et transparence exceptionnelles.

Utilisations

- Polyvalentes : murs, véhicules, camions, bateaux, surfaces texturées etc.

Les avantages

- Conformable 3D concave ou convexe, également dans les rainures profondes et sur surfaces texturées.
- Application très facile, applicable dans une large gamme de température ambiante.
- Résistant aux rayures qui pourraient être occasionnées par une raclette.
- Facilité d'enlèvement.
- Résistant à la déchirure avec un allongement élevé.
- Durabilité plus importante avec une meilleure protection aux rayons UV, tenue aux températures élevées, humidité et produits chimiques.
- 100% compatible avec les imprimantes utilisées pour le SV480Cv3 et LX480Cv3.
- Film non-PVC pour une solution plus respectueuse de l'environnement et fabrication sans halogène, ni phthalate.



Les innovations 3M que vous connaissez et appréciez

- Canaux d'évacuation d'air non-visibles grâce à la technologie adhésive 3M™ micro-Comply™.
- Excellente qualité d'impression.
- Technologie 3M™ Controltac™ garantissant un tack initial faible pour une pose parfaitement maîtrisée.
- Repositionnable facilement.
- Film à mémoire de forme (avec source de chaleur).



Produits testés et approuvés par 3M pour votre tranquillité d'esprit

- Garantie 3M™ MCS™ appliquée aux graphismes finis intégralement conçus à partir de produits et composants graphiques 3M™, la garantie 3M™ MCS™ est largement reconnue comme étant la meilleure et la plus complète du marché. Elle sécurise les utilisateurs qui exigent une performance optimale durant toute la durée de vie du film.
- Garantie Performance 3M : L'assurance d'utiliser des produits compatibles avec les films 3M™ grâce à une large gamme d'imprimantes et d'encres OEM certifiées par 3M.

Consultez le bulletin technique pour connaître la compatibilité avec les imprimantes et les encres.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet : www.3mgraphics.com/fr ou contactez votre distributeur 3M.

3M

3M France
Solutions Commerciales
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cédex
www.3mgraphics.com/fr



3M, Envision, Comply, Controltac et MCS sont des marques déposées 3M.
© 3M 2017. Tous droits réservés.