




작업자들은 착용했을 때 편안하며,
편리하고 기능적인 안전 장비를 원합니다.
3M의 헤드기어 시스템과 페이스 실드는 까다로운
작업자들의 안전 욕구와 쾌적 조건을 충족하도록 설계되었습니다.

1. 보안면
2. 바이저

보안면의 특징

- 충격 흡수를 위한 내구성이 강한 이마보호대(Polyester/ABS)
- 나사조임(래치) 타입으로 머리 사이즈에 정확하고 단단하게 고정시켜줌
- 머리 윗부분에 지지대가 있고, 5단계로 조절이 가능하여 편안함을 제공하며 더욱 견고하게 지지함

렌즈종류	충격	내화학성	내열성	스크래치
폴리카보네이트	매우 좋음	중음	매우 좋음	중음
프로피오네이트	아주 좋음	매우 좋음	아주 좋음	중음

*평가순서 : 매우좋음>아주좋음>중음

보안면

	품명	규격	재질	특징
	H4			· 열가소성 제품으로 보다 효율적으로 충격 보호 가능 · 머리 상단 및 후면은 핀락 (Pinlock) 타입으로 조절 가능
	H8A			· 열가소성 제품으로 보다 효율적으로 충격 보호 가능 · 머리 상단은 핀락 핀락 (Pinlock) 타입으로 조절 가능 · 정확한 밀착 및 편안함을 위한 후면 래치 타입 (나사 조임 방식)
	W96	22.8cm x 36.8cm 두께: 2mm	프로피오네이트	
	WP96	22.8cm x 36.8cm 두께: 2mm	폴리카보네이트	

바이저

	품명	두께	무게	특징
	V2C	1mm	110g	· 충격 및 화학물 튜 방지용으로 얼굴의 정면과 측면을 보호 · 내충격성 (폴리카보네이트) 이 특히 우수함 · 코팅 : 김서림방지 · 사용범위: -40도~+130도
	V4H	1.2mm	120g	· 충격 및 화학물 튜 방지용으로 얼굴의 정면과 측면을 보호 · 내충격성 (프리미엄 폴리카보네이트) 이 특히 우수함 · 코팅 : 김서림방지 · 절연 제품 · 사용범위: -40도~+130도
	V4DK	1mm	120g	· 충격 및 화학물 튜 방지용으로 얼굴의 정면과 측면을 보호 · 내화학성(셀룰로즈 아세테이트) 이 특히 우수함 · 코팅 : 김서림방지(앞면) · 절연제품 · 사용범위: -40도~+100도
	V4KK	1.2mm	120g	· 충격 및 화학물 튜 방지용으로 얼굴의 정면과 측면을 보호 · 내충격성(프리미엄 폴리카보네이트)이 특히 우수함 · 코팅 : 김서림방지(앞면) · 절연제품, 넓은 측면커버 · 사용범위: -40도~+100도