

**3M** Science.  
Au service de la Vie.<sup>MC</sup>

# Ajoutez de la vie à votre choix d'habillage!

Découvrez la NOUVELLE gamme de pellicules d'habillage imprimables 3M : IJ180mC, 480mC et 780mC.

Désormais vous aurez plus de choix. Plus de souplesse en matière de conception. Application plus rapide. Donnez à votre gamme de produits une mise à niveau extraordinaire.



# Nous avons ajouté la microtechnologie. Vous ajoutez l'adrénaline.

Les pellicules IJ180mC et 780mC vous offrent les propriétés sensationnelles que vous aimez de la pellicule IJ180 (imprimable, adaptable, résistant au pelage, facile à manipuler et à enlever). Maintenant, l'adhésif Comply<sup>MC</sup> avec microtechnologie permet une installation encore plus facile, plus rapide et de meilleure allure. Très stimulant!



## Optimisez la prise initiale.

Ni trop élevée, ni trop faible. Juste parfaite.



## Motif invisible de l'adhésif Comply<sup>MC</sup>.

Empêche la formation de lignes sur votre graphisme fini. Vous ne verrez que des résultats harmonieux.



## Capacité de glissement améliorée.

Placez des panneaux et replacez-les facilement. Une légère pression les maintient en place.



## Retrait de la doublure plus facile.

La doublure se détache plus facilement que jamais – parfait pour les grands panneaux et les températures chaudes.



# S'installe rapidement.

Pellicule d'habillage imprimable IJ180mC-10 3M<sup>MC</sup>

Optimisez votre rendement avec une pellicule d'habillage qui s'installe encore plus rapidement et qui a meilleure allure.

- ▶ L'adhésif Comply<sup>MC</sup> avec microtechnologie offre une excellente évacuation de l'air pour des résultats lisses
- ▶ Capacité à glisser et prise initiale optimisées pour les habillages
- ▶ La pellicule s'étire à 130 % sans apprêt, et sans se soulever par la suite
- ▶ Retrait de la doublure très facile



- ▲ Personnalisez les camions et bien plus encore avec ce produit populaire.

# Maximisez les choix de conception.

## Pellicule d'habillage imprimable IJ180mC-114 3M<sup>MC</sup>

Mélangez images imprimées et zones exemptes d'habillage pour créer des conceptions des plus extraordinaires inédites en permettant à la couleur originale du véhicule de ressortir.

- ▶ Intégrez des conceptions complexes en un seul graphisme
- ▶ L'adhésif Comply<sup>MC</sup> avec microtechnologie offre une excellente évacuation de l'air pour des résultats lisses
- ▶ Capacité à glisser et prise initiale optimisées pour les habillages
- ▶ La pellicule s'étire à 130 % sans apprêt, et sans se soulever par la suite
- ▶ Retrait de la doublure très facile
- ▶ Meilleure résistance à la traction pour un retrait plus rapide



- ▲ Créez des motifs subtils qui permettent à la couleur du véhicule de ressortir.





▲ Créez des remous avec une pellicule métallique de pointe.

# Ajoutez un élément grandiose.

Pellicule d'habillage imprimable IJ180mC-120 3M<sup>MC</sup>

Voici la toute première pellicule d'habillage métallique imprimable pour donner aux véhicules un fini haute-technologie accrocheur.

- ▶ L'adhésif Comply<sup>MC</sup> avec microtechnologie offre une excellente évacuation de l'air pour des résultats lisses
- ▶ Capacité à glisser et prise initiale optimisées pour les habillages
- ▶ La pellicule s'étire à 130 % sans apprêt, et sans se soulever par la suite
- ▶ Retrait de la doublure très facile

Pellicules d'habillage imprimables 3M<sup>MC</sup>

# Reluit le jour et brille la nuit.

Pellicule d'habillage imprimable 780mC-10R Scotchlite<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Passez à cette pellicule réfléchissante unique qui donne à votre motif grâce à un éclat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Obtenez des propriétés robustes comme l'adaptabilité, un minimum de marques, une installation efficace et une réflectivité à une gamme d'angles plus vaste pour une sécurité accrue.

- ▶ La pellicule se répare elle-même par la récupération avec chaleur, ce qui aide à réduire les marques au minimum pour une réflectivité optimale
- ▶ L'adaptabilité améliorée convient aux courbes et aux formes complexes
- ▶ L'adhésif Comply<sup>MC</sup> avec microtechnologie permet une installation efficace et un retrait facile
- ▶ Retrait de la doublure très facile

▲ Augmente la visibilité des véhicules, des murs texturés, des structures de stationnement et plus.





780MC-10R

780  
REFLECTIVE ENERGY

780

BOOST visibility

780MC-10R

Pellicules d'habillage imprimables 3M<sup>MC</sup>

# Accroître le rendement.

Pellicules d'habillage imprimables  
SV480mC et LX480mC  
Envision<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Une technologie de grand rendement devient plus écologique afin de révolutionner la façon dont vous faites vos habillages. Notre pellicule ultra-polyvalente exempte de PVC vous procure une excellente qualité d'impression et des attributs innovants inégalés.

- ▶ Compatible avec toutes les imprimantes
- ▶ L'adhésif Comply<sup>MC</sup> avec microtechnologie offre une excellente évacuation de l'air pour des résultats lisses
- ▶ Capacité à glisser et prise initiale optimisées pour les habillages
- ▶ La pellicule s'étire à 150 % sans apprêt, et sans se soulever par la suite
- ▶ S'installe dans une gamme plus large de températures
- ▶ Très durable lorsque jumelée avec les pellicules protectrices d'habillage 8548G et 8549L Envision<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> qui protègent contre les rayons UV, les températures élevées, l'humidité et la rosée acide







▲ Transformez votre milieu avec une pellicule d'habillage d'apparence naturelle.

## LX480mC

Spécialement conçue pour les imprimantes à encres à base de latex et UV.

## SV480mC


Conçue pour les imprimantes à encres à base de solvant / d'écosolvant et UV.

# Travailler dur, jouer fort.

## Pellicule d'habillage imprimable IJ180C-10LSE 3M<sup>MC</sup>

Une surface difficile? Créez une conception gagnante pour les VTT, les motocyclettes, les motoneiges et autres véhicules de sports motorisés qui sera à la hauteur des aventures qui l'attendent.

- ▶ Conçue pour adhérer à des surfaces difficiles à lier, comme les plastiques à faible énergie de surface
- ▶ Adhésif permanent
- ▶ L'adhésif Comply<sup>MC</sup> offre une excellente évacuation de l'air
- ▶ La pellicule s'étire à 130 % sans apprêt et sans se soulever par la suite
- ▶ Capacité à glisser optimisée pour les habillages



▲ Repoussez les limites avec les habillage robustes qui résistent aux conditions les plus difficiles.





▲ Une pellicule aussi unique que les véhicules pour lesquels elle est conçue.

# Mettez la pédale au plancher.

Pellicule d'habillage imprimable IJ180-10SLS 3M<sup>MC</sup>

Cette pellicule a ce qu'il faut pour adhérer aux surfaces en acier inoxydable des véhicules comme les camions-citernes, les camions réfrigérés et les camions-restaurants.

- ▶ Adhésif permanent
- ▶ Capacité à glisser optimisée pour les habillages
- ▶ La pellicule s'étire à 130 % sans apprêt et sans se soulever par la suite

## Donnez de la puissance à votre gamme de produits.

Pellicules d'habillage imprimables 3M	Pourquoi est-elle géniale?	Type de pellicule	Souplesse et résistance au soulèvement	Prise initiale	Capacité de glissement	Technologie d'évacuation de l'air	Applications principales	Applications secondaires
<b>NOUVEAU</b> IJ180mC-10	La pellicule indispensable de l'industrie a été perfectionnée pour d'habillage grâce à l'adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne/faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Habillage de véhicules et de bateaux	Remorques/fourgons, murs lisses
<b>NOUVEAU</b> IJ180mC-114	Pellicule d'habillage transparente imprimable	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne/faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Habillage de véhicules et de bateaux	Fenêtres, remorques/fourgons, murs lisses
<b>NOUVEAU</b> IJ180C-10LSE	La pellicule d'habillage pour plastiques à faible énergie de surface, comme les motocross et les VTT.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne	Moyenne	Adhésif Comply <sup>MC</sup>	Pellicules d'habillage pour plastiques à faible énergie de surface (motocross, VTT, etc.)	Peintures en poudre et autres surfaces à faible adhérence
<b>NOUVEAU</b> IJ180mC-120	Pellicule d'habillage métallique imprimable pour une allure plus avant-gardiste.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne/faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Habillage de véhicules et de bateaux	Remorques/fourgons, murs lisses
<b>NOUVEAU</b> IJ180-10SLS	Pellicule d'habillage qui convient aux surfaces en acier inoxydable.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne	Moyenne	Adhésif qui évite la formation de bulles d'air	Substrats en acier inoxydable	NA
<b>NOUVEAU</b> SV480mC et LX480mC	Ces pellicules s'étirent à 150 % sans apprêt et sans se soulever par la suite. Peut être utilisée même sur les murs rugueux. Installation facile à des températures extrêmes. Retrait plus rapide. Améliorée avec l'adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie.	Pellicule de grand rendement exempte de PVC	Étirement de 150 % sans soulèvement	Moyenne/faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Habillage de véhicules et de bateaux	Murs rugueux et lisses, remorques/fourgons
<b>NOUVEAU</b> 780mC-10R	Une pellicule réfléchissante qui frappe, en tout temps.	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne/faible	Élevée	Adhésif Comply <sup>MC</sup> avec microtechnologie	Habillage de véhicules et de bateaux	Murs texturés et lisses et remorques/fourgons
IJ180Cv3	La pellicule indispensable de l'industrie convient parfaitement aux graphismes appliqués sur les remorques et les fourgons grâce à l'adhésif Comply <sup>MC</sup> v3	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne	Moyenne	Adhésif Comply <sup>MC</sup> v3	Remorques/fourgons	Habillage de véhicules et de bateaux, murs lisses
IJ180C	La pellicule indispensable originale convient parfaitement aux graphismes appliqués sur les remorques et les fourgons à l'aide de l'adhésif Comply <sup>MC</sup>	Pellicule en vinyle coulée	Étirement de 130 % sans soulèvement	Moyenne	Moyenne	Adhésif Comply <sup>MC</sup>	Remorques/fourgons	Habillage de véhicules et de bateaux

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour demander un échantillon, veuillez consulter le site [3M.ca/IJ180](http://3M.ca/IJ180).

Pour communiquer directement avec 3M, veuillez composer le 1-800-364-3577.

Pour obtenir des renseignements sur la garantie, veuillez consulter le site [3M.com/GraphicsWarranties](http://3M.com/GraphicsWarranties).



Division des solutions commerciales  
de 3M Compagnie 3M Canada  
C.P. 5757 London (Ontario) N6A 4T1

Téléphone 1-800-364-3577  
Site Web [3M.ca/IJ180](http://3M.ca/IJ180)

Protégez vos habillages avec les pellicules protectrices 3M, conçues et mises à l'essai pour offrir le rendement et mettre en valeur la beauté que vous créez avec les habillage imprimables 3M<sup>MC</sup>.

- ▶ Pellicules protectrices Scotchcal<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> à grand lustre, lustrées, mattes ou ultra-mattes (8518, 8519, 8520, 8915)
- ▶ Pellicule protectrice à grand lustre 8528 Scotchcal<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>
- ▶ Pellicule protectrice d'habillage Envision<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> à grand lustre 8548G ou lustrée 8549L