


Non, vous ne rêvez pas.



Notre technologie optique la plus avancée sur notre casque célèbre, apprécié par de nombreux soudeurs.

Voyez la différence par vous-même. Grâce aux propriétés optiques améliorées, tout est plus clair, plus détaillé et plus contrasté.

Avec la nouvelle technologie 3M™ Speedglas™ Natural Color, vous voyez des couleurs et des contrastes naturels. De quoi assurer un meilleur contrôle sur le bain de fusion, une meilleure vision des surfaces courbées et une lecture plus simple des panneaux de commande. Grâce à un tel progrès, vous vous concentrez pleinement sur le pré-soudage, la technique de soudage, la précision du meulage ou encore l'inspection des soudures effectuées.





Natural

Color

A legend reborn

De nombreux soudeurs sont formels : notre célèbre masque Speedglas™ 9000 offre l'équilibre idéal entre design, taille et légèreté. Nous l'avons donc repensé. Sans toucher à sa coquille ni à son design, qui font sa renommée. Mais en y ajoutant notre technologie Natural Color et un serre-tête étudié pour un niveau de confort supérieur.

Nous sommes donc très fiers de vous présenter le masque de soudage 3M™ Speedglas™ et son filtre auto-obscurcissant (ADF) 9002NC.

Un meilleur contrôle

La nouvelle technologie 3M™ Speedglas™ Natural Color propose une expérience visuelle optimale. Vous voyez des couleurs et des contrastes naturels. Il n'en faut pas plus pour avoir plus de contrôle sur le bain de fusion, qui vous apparaît plus clair et plus réaliste.

Expirez, respirez

Les évents d'évacuation de l'air expiré intégrés dans le masque réduisent l'accumulation de carbone et de chaleur à l'intérieur du masque.

Petits espaces, vision grand angle

Avec son design tout en finesse, le casque épouse votre visage, de quoi garantir une visibilité optimale, même lorsque vous soudez dans des espaces confinés.

Accessible

Bien que la technologie optique auto-obscurcissante de 3M Speedglas soit à la pointe, elle reste à la portée de tous les soudeurs, du plus débutant au plus chevronné.



Niveau de confort perfectionné

Avec son serre-tête confortable et facile à ajuster, votre masque reste bien en place.

Principales spécifications du filtre de soudage

Poids avec ADF: environ 485 g

Oculaires foncées: 8, 9, 10, 11, 12

Champ de vision: environ 55 × 107 mm

Applications de soudage : soudage à l'électrode enrobée, MIG/MAG, TIG et TIG à faible intensité



Comment commander?







Réf.	Description
40 13 85	Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9002NC, filtre de soudage et serre-tête inclus.
40 00 85	Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9002NC.
70 50 15	Serre-tête avec fixations.

Protection en cuir pour la nuque et

Protection de la tête en tissu ignifuge

Protection de la nuque en tissu

Pour encore plus de protection et de performances










Réf.

16 40 05

16 40 09

16 90 01





Description

les oreilles.

(gris/noir).



Vous désirez en savoir plus? Rendez-vous sur www.3MSafety.be/speedglas/9002NC