

# 3M™ 566A Dischi lamellari

(1/2)



## Specifiche Tecniche

**Minerale:** Zirconio

**Grane:** P40, P60, P80, P120

**Formati:** Dischi versione piana/conica  
diametro 115mm, 125mm, 180mm

## Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldatura
- Smerigliatura di leghe dure e di acciaio, ghisa, leghe metalliche, acciaio al carbonio, acciaio forgiato, ottone, bronzo e alluminio
- Applicazioni a bassa pressione

## Sicurezza



## UTILIZZO

Diametro	Velocità max	Velocità d'utilizzo
115mm	13000 RPM	11000 RPM
125mm	12000 RPM	11000 RPM
180mm	8000 RPM	6500 RPM

## Utensili



# 3M™ 566A Dischi lamellari

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Ossido di zirconio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Taglio deciso ed aggressivo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produttività</li></ul>
Doppia resina	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buon ancoraggio del minerale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maggiore durata</li></ul>
Platello in fibra di vetro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buon supporto all'abrasivo</li><li>• Riduzione rifiuti speciali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizzo sicuro</li><li>• Minore smaltimento rifiuti</li></ul>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi  
Via N.Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: 566A  
Dicembre 2016  
3M™ Tutti i diritti riservati