

# 3M™ 618 Dischi Hookit™

(1/2)

## Specifiche Tecniche


**Minerale:** Carburo di silicio con additivo antintasamento

**Grane:** P180, P220, P240, P280, P320, P400


**Formati:** Dischi non forati Ø150mm  
Dischi 6 fori Ø150mm

## Applicazioni

Finitura manuale o a macchina di stucchi, fondi e vernici.



## Utensili



## Sicurezza



## UTILIZZO

Diametro	Velocità max	Velocità d'utilizzo
150mm	12,000 RPM	12,000 RPM

## Prodotti correlati



PN 28508



PN 20465

# 3M™ 618 Dischi Hookit™

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Carburo di silicio	<ul style="list-style-type: none"><li>Buona capacità di taglio</li><li>Ottima finitura</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Produttività</li><li>Riduzione rilavorazioni</li></ul>
Supporto in carta peso A	<ul style="list-style-type: none"><li>Flessibilità e resistenza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Versatilità di utilizzo, soprattutto per le operazioni di carteggiatura manuale</li></ul>
Cosparsione aperta	<ul style="list-style-type: none"><li>Resistenza all'intasamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Completo utilizzo del prodotto</li></ul>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi  
Via N.Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: 618  
Febbraio 2017  
3M™ Tutti i diritti riservati