

# 3M™ 777F Dischi Roloc™

(1/2)



## Specifiche Tecniche

**Minerale:** Ossido di alluminio e ceramico

**Grane:** P36, P50, P60, P80, P120

**Formati:** Dischi con attacco Roloc™ diametro 25mm, 38mm, 50mm, 75mm


## Applicazioni

Lavorazioni di sgrossatura e semifinitura su leghe dure e di acciai, ghisa, leghe metalliche

## Sicurezza



## Utensili



## Prodotti correlati



PN 28342



PN 80326\*

\* Disponibile in vari diametri e durezza

# 3M™ 777F Dischi Roloc™

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Supporto in poliestere di peso YF	<ul style="list-style-type: none"><li>Elevata resistenza allo strappo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Lunga durata</li></ul>
Minerale ceramico	<ul style="list-style-type: none"><li>Elevato potere di taglio</li><li>Durata estesa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Minori consumi</li></ul>
Additivo raffreddante	<ul style="list-style-type: none"><li>Taglio freddo</li><li>Minori rischi di deformazioni e bruciature</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Migliore qualità della lavorazione</li><li>Assenza di rilavorazioni</li></ul>
Doppia resina	<ul style="list-style-type: none"><li>Buon ancoraggio del minerale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Lunga durata</li></ul>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi  
Via N.Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

**Qualità**

**Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002**

Scheda Prodotto: 777F  
Dicembre 2016  
3M™ Tutti i diritti riservati