

3M™ DI-NOC™ Film

Color Samples

Fine Wood

Metallic Wood

Wood Grain

Wood Grain Gloss

Silk

Nuno

Textile

Haku

Hide & Seek

Leather

Stucco

Ceramic

Slate

Sabi

Stone

Concrete

Mortar

Sand

Abstract

Effect

Advanced Metallic

Metallic Hairline

Metallic Texture

Metallic Plain

Carbon

Amusement

Rich Texture

High Gloss

Single Color

Functional Products

2016 - 2018



Color
Samples


2016 -
2018

3M™ DI-NOC™ Film

Explore the creativity

3M™ DI-NOC™ Film can be applied to a wide variety of surface materials, allowing infinite creativity. We offer a diverse selection of unique new products utilizing the latest technologies available, including "Effect," which changes color depending on the viewing angle, and "Advanced Metallic," which gives the appearance of woven metal. Our rich assortment of finishes offers the warmth of wood grain, the texture of traditional Japanese washi paper, the artistic feel of gold leaf, abstract designs inspired by nature, the fine texture of cloth, and many other interior design possibilities. With the addition of 153 new patterns that incorporate the latest trends, we offer more than 900 different designs.* Experience greater design freedom with DI-NOC™ Film. *Includes related products

自由に多様な素材に貼ることができる3M™ ダイノック™ フィルム。今回は新たに見る角度によって色が変わり印象的なエフェクト、金属を織り込んだような表情のアドバンスドメタリックなど、最新技術を活かしたオリジナル製品をラインアップ。温かみのある木目柄や素材感のある和紙柄、工芸品のような質感の金箔柄や自然からインスピレーションを受けた抽象柄、優しく繊細な質感の布柄と合わせて、豊富なバリエーションでデザインの可能性をもっと広げていきます。トレンドを取り入れた153点の新柄を加え、トータル900点を超える柄数(関連製品含む)をご用意しました。もっとデザインを、自由に—ダイノック™ フィルム



Fine Wood	9	Sand	33
Metallic Wood	18	Abstract	
Wood Grain	19	Effect	34
Wood Grain Gloss	22	Advanced Metallic	35
Silk	26	Metallic Hairline	36
Nuno / Textile		Metallic Texture	37
Haku / Abstract	28	Metallic Plain	
Hide & Seek	29	Carbon	38
Leather	30	Amusement	
Stucco	31	Rich Texture	39
Ceramic / Slate		High Gloss	
Sabi		Single Color	40
Stone	32	Functional Products	42
Concrete / Mortar		Index	46





Do more
with your designs



- 1 特注色
- 2 CH-1630 / VM-1488 / VM-1489
- 3 LE-1105 / AR-1115 / HG-1205
- 4 3M™ DI-NOC Film™ ARシリーズ 特注色
- 5 WG-1141 / 特注色
- 6 特注色 / ME-379
- 7 3M™ Fasara™ Glass Film Milky Milky



Recommend

1

2

6

5

9

10

- | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------------|
| 1 RT-1827 | 2 Seattle Fine | 3 MW-1833 オーク | 4 VM-1693 |
| 5 AM-1701 | 6 AM-1696 | 7 FW-1766 オーク | 8 VM-1691 |
| 9 VM-1694 | 10 NU-1795 | 11 AE-1717 | 12 FW-1757 デザインウッド |



3



4



7



8



11



12

-
- 1 FW-1735H ウォールナット
 - 2 FW-1761 デザインウッド
 - 3 FW-1760 スクピラ
 - 4 FW-1770 オーク
 - 5 FW-1753H ウォールナット

1

2

Like nothing
you've used before

4

3

5

3M™ダイノック™フィルムは粘着材付化粧強化ビニルフィルムです。■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ダイノック™フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。☀️屋外耐候性が優れている製品です。

Fine Wood ファインウッド


品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm x L50m	¥8,000/㎡



FW-1761 デザインウッド NEW



FW-1758 デザインウッド NEW



FW-1683 ウォールナット 板紐 NEW



FW-1765 オーク 板目 NEW



FW-1138 ホウノキ 紐目



FW-1139H ホウノキ (横)紐目



FW-788 オーク 紐目



FW-7017 オーク 紐目



FW-7001 エルム 板紐



FW-1209 ウォールナット 板目



FW-1208 ウォールナット 紐目



FW-1271 チーク 紐目



FW-1271 チーク 紐目



FW-1811 バイン / ラーチ 紐目



FW-1268 オーク(ラフソーン) 紐目



FW-336 タモ 板紐



FW-1210 ウォールナット 板目



FW-1742 オーク 紐目 NEW



FW-1255 オーク 板紐



FW-1261 メイプル 板紐



FW-1207 ウォールナット 紐目



FW-1274 ティネオ 紐目



FW-1217 チェスナット (チョークド) 板紐



FW-1217 チェスナット (チョークド) 板紐

A

B

C





































D

E

F

G

Fine Wood ファインウッド

A						
	FW-1745 チーク 柎目 NEW		FW-1682 ビーチ / プナ 柎目 NEW		FW-789 オーク 柎目	
B						
	FW-1745 チーク 柎目 NEW		FW-1211 パーチ(ラフソーン) 板柎		FW-1766 オーク 板柎 NEW	
C						
	FW-1747 ヒノキ 柎目 NEW	FW-1291 オーク(チョークド) 柎目 	FW-1258 アッシュ 板柎	FW-1766 オーク 板柎 NEW		
D						
	FW-1129 オーク 柎目  		FW-1130H オーク(横)柎目 	FW-1289 オーク(チョークド) 板柎 	FW-1750 ヒノキ 柎目 NEW	
E						
	FW-1256 オーク 板柎 		FW-1681 エルム 板柎 NEW 	FW-1748 ヒノキ 柎目 NEW		
F						
	FW-1293 アッシュ 板柎 	FW-1279 チェリー 柎目	FW-1214 エルム 柎目 	FW-1285 オーク 板柎		
G						
	FW-1262 メイプル 板柎 	FW-1269 オーク(ラフソーン) 柎目 	FW-1810 栗 柎目	FW-1272 チーク 柎目		

3M™ダイノック™フィルムは粘着材付化粧強化フィルムです。■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ダイノック™フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。☀️屋外耐候性が優れている製品です。📷表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm x L50m	¥8,000/m ²



FW-1754 ウォールナット 楳目 NEW



FW-1767 オーク 板目 NEW 📷



FW-1307 パイン(ペイント) 板目 📷



FW-1302 チーク 板目 📷



FW-1304 オーク 板目 📷




FW-1266 エルム 板目



FW-1756 スクピラ 楳目 NEW



FW-1287 オーク 板目



FW-1213 バーチ(ラフソーン) 板目



FW-1266 エルム 板目



FW-1300 オーク 板目 📷



FW-1294 アッシュ 板目



FW-1292 オーク(チョークド) 楳目



FW-1259 アッシュ 板目



FW-337 タモ 板目



FW-1215 エルム 楳目



FW-1218 チェスナット(チョークド) 板目 📷



FW-1770 オーク 楳目 NEW 📷



FW-1294 アッシュ

A

B

C





































D

E

F

























G

Fine Wood ファインウッド

A				
	FW-1265 エルム 板証 	FW-1212 バーチ(ラフゾン) 板証 	FW-616 ビーチ / プナ 証目 	FW-236 オーク 証目 
B				
	FW-1122 ウォールナット 証目  	FW-1023 ウォールナット 板証  	FW-1771H ウォールナット(横)証目 <small>NEW</small>	FW-1286 オーク 板証
C				
	FW-1755 ウォールナット 証目 <small>NEW</small>	FW-1296 アッシュ 板証		
D				
	FW-1257 オーク 板証	FW-791 黒柿 板証  		
E				
	FW-1306 オーク ブロック 	FW-1805 チェルク 証目  		
F				
	FW-7011 クスノキ 証目  	FW-1735H ウォールナット ブロック <small>NEW</small> 		
G				
	FW-608H ウォールナット			

3M™ダイノック™フィルムは粘着材付き化粧強化ビニルフィルムです。■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ダイノック™フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。☀️屋外耐候性が優れている製品です。📷表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm × L50m	¥8,000/m ²

				A
FW-327 ビーチ / プナ 板粧	FW-1283 チェリー 柘目	FW-1280 チェリー 柘目	FW-1743 ウォールナット 板目 NEW	B
				C
FW-234 チェリー 柘目	FW-1123 ウォールナット 柘目	FW-608H ウォールナット (横) 柘目	FW-1331 ウォールナット 板目	D
				E
FW-1737 チェリー 柘目 NEW	FW-231 アニグレ 柘目	FW-795 ウォールナット 柘目	FW-612 チェリー 柘目	F
				G
FW-1125 オーク 柘目	FW-1276 ウォールナット 板粧	FW-237 オーク 柘目	FW-888 アニグレ 柘目	
				
FW-502 ウォールナット 柘目	FW-1281 チェリー 柘目	FW-1738 チェリー 柘目 NEW	FW-655 チェリー 板目	
				
FW-1278 オリーブ 柘目	FW-233 ウォールナット 柘目	FW-1739 サペリ 柘目 NEW	FW-889 アニグレ 柘目	

Fine Wood ファインウッド

A
B
C
D
E
F
G



FW-1744 ウォールナット NEW



FW-1273 チーク 楳目



FW-1749 ヒノキ 楳目

NEW



FW-1277 ウォールナット 板楳



FW-1763 ウエンジュ 板楳

NEW



FW-1297 アッシュ 板楳



FW-613 ウォールナット 板楳



FW-1022 ウォールナット 板楳



FW-1121H ウォールナット (横)板楳



FW-1021 ウォールナット 板楳



FW-1760 スクビラ 楳目

NEW



FW-7008 ウォールナット 板楳



FW-1769 ウォールナット 楳目

NEW




FW-1764 スギ 板楳

NEW



FW-656 ゼブラウッド 楳目



FW-521 スリムライン 楳目



3M™ダイノック™フィルムは粘着材付き化粧強化ビニルフィルムです。■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ダイノック™フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。☀️屋外耐候性が優れている製品です。☀️屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した埋込銅板下地には使用しないでください。

📷表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm × L50m	¥8,000/m ²



FW-1768 ウォールナット 縦目 NEW



FW-1744 ウォールナット 板目 NEW



FW-1113 ウォールナット 縦目 ☀️



FW-650 ウォールナット 縦目 ☀️



FW-609H ウォールナット (横) 縦目 ☀️



FW-1124 チーク 縦目 ☀️



FW-1039H チーク (横) 縦目 ☀️



FW-677 マホガニー 縦目 ☀️



FW-332 ウォールナット 板目 📷 ☀️



FW-886 マホガニー 縦目 ☀️



FW-614 ウォールナット 板目 ☀️



FW-510 ウォールナット 縦目 ☀️



FW-1801 ウォールナット 板目 ☀️



FW-240 カリン 板目 ☀️



FW-1270 オーク(ラフゾン) 縦目 ☀️



FW-1137 マホガニー 縦目 ☀️



FW-1040H マホガニー (横) 縦目 ☀️



FW-232 アニグレ 縦目 ☀️



FW-619 カリン 板目 ☀️



FW-7016 マホガニー 縦目 ☀️



FW-649 ピンガ 縦目 ☀️



FW-7006 ウォールナット 板目 ☀️



FW-1020 ウォールナット 板目 ☀️



FW-887 マホガニー 縦目 ☀️



FW-7013 ローズウッド 縦目 📷 ☀️

A

B

C





















































D


E

F




























G

Fine Wood ファインウッド

A	 <p>FW-1134 ゼブラウッド 柎目  </p>	 <p>FW-606H ゼブラウッド (横) 柎目 </p>	 <p>FW-625 オーク 柎目 </p>	 <p>FW-7015 チーク 板目 </p>
B	 <p>FW-651 ウォールナット 板目 </p>	 <p>FW-1282 チェリー 柎目 </p>	 <p>FW-648 マホガニー 柎目 </p>	 <p>FW-1037 マホガニー 板目  </p>
C	 <p>FW-338 ウォールナット 柎目 </p>	 <p>FW-7009 ウォールナット 板目 </p>	 <p>FW-1133 ゼブラウッド 柎目 </p>	 <p>FW-607H ゼブラウッド (横) 柎目 </p>
D	 <p>FW-653 エボニー / コクタン 柎目 </p>	 <p>FW-643 エボニー / コクタン 柎目 </p>	 <p>FW-7014 ローズウッド 柎目 </p>	 <p>FW-330 ウォールナット 板目 </p>
E	 <p>FW-1135 ローズウッド 柎目  </p>	 <p>FW-1136H ローズウッド (横) 柎目 </p>	 <p>FW-1752H ウォールナット ブロック NEW </p>	
F	 <p>FW-1746 エルム 柎目 NEW</p>	 <p>FW-334 メイプル 板目 </p>		
G	 <p>FW-1126 ウエンジュ 柎目 </p>	 <p>FW-627 オーク 柎目 </p>	 <p>FW-1288 オーク 板柎 </p>	 <p>FW-618 ウエンジュ 柎目 </p>

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧強化ビニルフィルムです。■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。☀️屋外耐候性が優れている製品です。☀️屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した埋込鋼板下地には使用しないでください。表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm x L50m	¥8,000/㎡

				A
FW-1736H ウォールナット ブロック NEW 	FW-1216 エルム 楳目	FW-7007 チーク 楳目  ☀️	FW-1290 オーク(チョークド) 板楳	
				B
FW-1736H ウォールナット ブロック NEW 	FW-1275 ティネオ 楳目 	FW-640 桐 楳目 ☀️	FW-324 パルダオ 楳目  ☀️	
				C
FW-522 スリムライン 楳目 ☀️	FW-1741 エボニー / コクタン 楳目 NEW	FW-1762 デザインウッド NEW	FW-1759 デザインウッド NEW	
				D
FW-1301 オーク 板楳	FW-1127 オーク 板目  ☀️	FW-641 パイン / ラーチ 楳目 ☀️	FW-1036 プラム 板楳 ☀️	
				E
FW-1751 ウォールナット 板楳 NEW	FW-1753H ウォールナット ブロック NEW 	FW-1757 デザインウッド(焼杉) 楳目 NEW		
				F
FW-1740 ピンガ 楳目 NEW				
				G

Metallic Wood メタリックウッド

品番	ロールサイズ	材料設計価格
MW	W1,220mm × L50m	¥9,500/m ²

A
B
C
D
E
F
G



MW-1833 オーク 板目 NEW



MW-1832 オーク 板目 NEW



MW-1834 オーク 板目 NEW



MW-1418 レッドウッド 柘目



MW-1416 デザインウッド 柘目



MW-1242 エボニー / コクタン 柘目



MW-1243 エボニー / コクタン 柘目



MW-1244 エボニー / コクタン 柘目




MW-1783 エルム 板目 NEW



MW-1177 デザインウッド 柘目 ☀



MW-1419 レッドウッド 柘目



MW-1421 エボニー / コクタン 柘目



MW-776 エボニー / コクタン 柘目 ☀



MW-777 エボニー / コクタン 柘目 ☀



MW-1420 エボニー / コクタン 柘目



MW-1782 スギ 柘目 NEW



MW-1417 デザインウッド 柘目



MW-777 エボニー / コクタン
























3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧塩ビフィルムです。 ■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用には冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたっての注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品です。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
 W フライビング木目：フィルムの表面に特殊な加工をしていますので、施工の際は突き合わせ貼りを避け、目透かし貼りとするか、目地棒をご使用ください。 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。

Wood Grain ウッドグレイン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm x L50m	¥6,200/㎡

					A
WG-657 デザインウッド ☀	WG-1365 ウォールナット 板楳	WG-1071 エボニー / コクタン 楳目	WG-1067 プラム 板楳	WG-1847 チェリー 楳目 NEW	
					B
WG-247 シカモア 楳目 📷	WG-1846 チェリー 楳目 NEW	WG-1069 コウ 楳目	WG-1339 オーク 楳目	WG-1377 チェリー 楳目	
					C
WG-1839 パルダオ 楳目 NEW	WG-1220 オーク 楳目	WG-1366 ウォールナット 板楳	WG-1046 エルム 板楳 ☀	WG-659 デザインウッド ☀	
					D
WG-1378 メイプル 楳目	WG-960 タモ 板楳 ☀	WG-1345 アッシュ 楳目	WG-467 アッシュ 板楳	WG-1843 アッシュ 楳目 NEW	
					E
WG-660 シカモア 楳目	WG-964 オーク 板楳 ☀	WG-1144 オーク(チョークド) 板楳 📷 ☀	WG-166 オーク(チョークド) 板楳 W	WG-662 プビンガ 楳目	
					F
WG-1355 オーク 板楳	WG-1385 ウエンジュ 楳目	WG-2705 ゼブラウッド 楳目 📷	WG-1392H ゼブラウッド(横)楳目	WG-696 オーク 板楳 ☀	
					G
WG-1357 オーク 板楳	WG-2860 ウォールナット 板楳	WG-947 タモ 板楳 ☀	WG-1336 ティネオ 楳目	WG-1342 オーク 楳目	
					H
WG-1710 オーク 楳目 NEW	WG-1703 ウォールナット 楳目 NEW	WG-1353 アッシュ 楳目	WG-1354 アッシュ 楳目		

Wood Grain ウッドグレイン

A					
	WG-1709 ウォールナット 楕目 NEW	WG-2049 オーク 楕目	WG-1343 アッシュ 楕目	WG-1705 ウォールナット 楕目 NEW	WG-1707 ウォールナット 板楕目 NEW
B					
	WG-1344 アッシュ 楕目	WG-1340 オーク 楕目	WG-658 デザインウッド ☀	WG-376 オーク 楕目	WG-1356 オーク 板目
C					
	WG-248 シカモア 楕目	WG-1341 オーク 楕目	WG-478 シカモア 板楕目	WG-1219 オーク 楕目	WG-833 メイプル 楕目
D					
	WG-1221 オーク 楕目	WG-453 ヒノキ 楕目	WG-946 ベア 板楕目 📷☀	WG-1812 シナ 楕目 ☀	WG-1838 オーク 楕目 NEW
E					
	WG-832 メイプル 楕目	WG-835 メイプル 楕目	WG-837 メイプル 楕目	WG-1141 チーク 板楕目 📷☀	WG-767 パーズアイメイプル 杓
F					
	WG-856 ビーチ/ブナ 板楕目 ☀	WG-2246 ベア 板目	WG-1844 ポプラ 楕目 NEW	WG-243 ハードメイプル 板目 📷	WG-1845 チェリー 楕目 NEW
G					
	WG-250 シルバーハート 板楕目	WG-2944 オーク 楕目	WG-1815 チェリー 楕目 ☀	WG-256 オーク(チョークド) 楕目 ☀	WG-1367 ウォールナット 板楕目
H					
	WG-1143 アッシュ 楕目 ☀	WG-1145H アッシュ(横)楕目 ☀	WG-1840 ウォールナット 楕目 NEW	WG-1837 ウォールナット 楕目 NEW	WG-1337 ティネオ 楕目

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧塩ビフィルムです。 ■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品です。 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。






























品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm x L50m	¥6,200/m ²

					A
WG-1380 シカモア 楳目	WG-863 パイン / ラーチ 楳目	WG-2839 アッシュ 楳目	WG-846 スギ 楳目	WG-1814 メイプル 楳目 ☀	
					B
WG-877 チェリー 楳目 ☀	WG-845 ヒノキ 楳目	WG-1346 アッシュ 楳目	WG-1347 アッシュ 楳目	WG-1381 ペア 板目	
					C
WG-2244 ペア 楳目	WG-416 デザインウッド 📷☀	WG-699 ペア 板楳	WG-2056 シカモア 楳目	WG-2115 オーク 楳目	
					D
WG-857 ビーチ / ブナ 板楳 ☀	WG-1358 オーク 板目	WG-765 パーズアイメイプル 杣 ☀	WG-831 メイプル 楳目 ☀	WG-709 シカモア 板楳 📷	
					E
WG-878 チェリー 楳目 ☀	WG-629 チェリー 楳目 ☀	WG-242 ハードメイプル 板目	WG-1382 ペア 楳目	WG-841 アルダー 楳目	
					F
WG-854 オーク 楳目 ☀	WG-1359 オーク 板目	WG-943 オーク 板楳 📷☀	WG-763 パーズアイメイプル 杣 ☀	WG-694 プリマベラ 楳目 ☀	
					G
WG-1058 チェリー 板目 📷☀	WG-1142 チェリー 板目 📷☀				H
		WG-943 オーク			
WG-1360 チェリー 楳目	WG-941 ゼブラウッド 楳目 📷☀	WG-943 オーク			

Wood Grain ウッドグレイン










品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm x L50m	¥6,200/m ²

Wood Grain
Wood Grain Gloss

A					
	WG-855 チェリー 柾目 	WG-1361 チェリー 柾目	WG-1352 アッシュ 柾目	WG-624 ベア 柾目 	WG-1383 ベア 柾目
B					
	WG-836 メイプル 柾目	WG-865 チェリー 板目 	WG-962 デザインウッド 	WG-1384 ベア 柾目	WG-1363 チェリー 柾目
C					
	WG-879 メイプル 柾目 	WG-1375 チェリー 板目	WG-1362 チェリー 柾目	WG-364 プビンガ 柾 	WG-2862 ウォールナット 板柾
D					
	WG-7022 チーク 板目  	WG-940 プラム 板柾 	WG-410 ベア 柾目 	WG-417 デザインウッド 	
E					
F					

Wood Grain Gloss ウッドグレイングロス

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm x L25m	¥6,200/m ²









































G				
	WG-1712GN シカモア 柾目 NEW	WG-765GN パーズアイメイプル 柾 	WG-763GN パーズアイメイプル 柾 	
H				
	WG-1711GN シカモア 柾目 NEW	WG-364GN プビンガ 柾	WG-1842GN ウォールナット 柾目 NEW	WG-364GN プビンガ

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧塩ビフィルムです。 ■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品です。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

📷 ワイピング木目：フィルムの表面に特殊な加工をしていますので、施工の際は突き合わせ貼りを避け、目透かし貼りとするか、目地棒をご使用ください。 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。

Wood Grain ウッドグレイン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm x L50m	¥6,200/m ²

					A
WG-1368 ウォールナット 板紐	WG-1848 ウォールナット 板紐 NEW	WG-1196 ブラックリンバ 板紐 📷 ☀	WG-1708 ウォールナット 板紐 NEW	WG-1140 チーク 板紐 ☀	
					B
WG-1369 ウォールナット 板紐	WG-1348 アッシュ 板紐	WG-2042 ウォールナット 板紐	WG-697 オーク 板紐 ☀	WG-1057 チェリー 板紐 ☀	
					C
WG-1370 ウォールナット 板紐	WG-1349 アッシュ 板紐	WG-1841 ウォールナット 板紐 NEW	WG-1389 ゼブラウッド 板紐	WG-157 チーク 板紐 📷 ☀	
					D
WG-430 チーク 板紐 ☀	WG-1372 ウォールナット 板紐	WG-1706 ウォールナット 板紐 NEW	WG-695 オーク 板紐 ☀	WG-1704 ウォールナット 板紐 NEW	
					E
WG-1390 ゼブラウッド 板紐	WG-1836 ウォールナット 板紐 NEW	WG-1386 ウェンジュ 板紐	WG-2048 オーク 板紐	WG-1373 ウォールナット 板紐	
					F
WG-7029 エボニー / コクタン 板紐 📷 ☀	WG-1064 ヒッコリー 板紐 📷 ☀	WG-7023 チーク 板紐 ☀	WG-1146 マホガニー 板紐 ☀	WG-1816 マホガニー 板紐	
					G
WG-1371 ウォールナット 板紐	WG-2033 ウォールナット 板紐	WG-2019 ウォールナット 板紐	WG-7024 カリン 板紐 📷 ☀	WG-693 プリマベラ 板紐 ☀	
					H
WG-2304 ローズウッド 板紐	WG-663 ブビンガ 板紐 ☀	WG-1147 カリン 板紐 ☀	WG-159 ローズウッド 板紐 📷 ☀	WG-1338 ティネオ 板紐	

Wood Grain
Wood Grain Gloss

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧増ピフィルムです。 ■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品です。 W ワイピング木目：フィルムの表面に特殊な加工をしていますので、施工の際は突き合わせ貼りを避け、目透かし貼りとするか、目地棒をご使用ください。 🖼 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。

Wood Grain ウッドグレイン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm x L50m	¥6,200/m ²

Wood Grain

A					
	WG-1350 アッシュ 楳目	WG-1818 タガヤサン	WG-1364 チェリー 楳目	WG-156 タモ 板楳	WG-664 エボニー / コクタン 楳目
B					
	WG-1374 ウォールナット 板楳	WG-1044 エルム 板楳	WG-1066 プラム 板楳	WG-408 プリマベラ 楳目	WG-1063 ヒッコリー 板楳
C					
	WG-1376 チーク 板楳	WG-1387 ウエンジュ 楳目	WG-1391 ゼブラウッド 楳目	WG-1351 アッシュ 楳目	WG-1052 カヤ 楳目
D					
	WG-1070 エボニー / コクタン 楳目	WG-1835 オーク 板目	WG-1388 ウエンジュ 楳目	WG-2707 ゼブラウッド 楳目	WG-2047 オーク 楳目
E					
	WG-2041 ウォールナット 板楳	WG-1050 オーク 楳目	WG-428 デザインウッド		



DG-664

Innovation that makes
your vision a reality

1

2

3

4

1 NU-1788 2 NU-1789
3 SI-1689 4 NU-1792
5 NU-1794 6 NU-1790

5

6

Silk シルク

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
SI	W1,220mm x L50m	¥7,900/m ²

Silk / Nuno
Textile



Nuno / Textile 布 / テキスタイル

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FE	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
NU	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²



3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧塩ビフィルムです。 ■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品です。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鏡板下地には使用しないでください。 📖 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。 ① 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。



A

B

C

D

E

F

G

H

Silk / Nuno
Textile



左から) NU-1791 NEW / NU-1786 NEW / NU-1796 NEW / NU-1797 NEW / SI-1687 NEW

Haku / Abstract 箔 / 抽象

A
B
C
D
E
F
G
H

Haku / Abstract



VM-1693 カッパー

NEW




VM-1691 プラチナ NEW



VM-1692 ゴールド NEW



VM-452



FE-1733

NEW



FE-1731

NEW



FE-1727 NEW



FE-1728 NEW



VM-1691 プラチナ NEW



FE-1730

NEW



FE-1732 NEW




FE-1729 NEW



FA-1166

NEW



FA-1167



FA-1521



FA-1164

NEW



FA-690

NEW



FA-688

NEW



FA-1163

NEW

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧塩ビフィルムです。 ■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀️ 屋外耐候性が優れている製品です。 ☀️ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
 📖 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。 📌 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
FA	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
FE	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME	W1,220mm x L50m	¥7,900/m ²
VM	W1,220mm x L25m	¥11,400/m ²



FA-1678



FA-1527



FA-1679

NEW



FA-1528



FA-1680

NEW



FA-1526



AE-1644



FA-1150



FA-1153



FA-1099



ME-1468



ME-1469




FA-1098



AE-1643

Hide & Seek ハイド & シーク

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
HS	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²



HS-1656




HS-1655




FA-1523



FA-1524



FA-601



HS-1658



HS-1657



FA-1095




FA-1094



Leather レザー

品番	ロールサイズ	材料設計価格
LE	W1,220mm x L50m	¥6,800/m ²



LE-1551

Leather
Stucco / Sabi

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧塩ビフィルムです。 ■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品です。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。 📄 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。 ① 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

Stucco スタッコ

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²



AE-1638



AE-1637



AE-1639



AE-1642



AE-1641



AE-1640

A

B

C

Ceramic / Slate セラミック / スレート

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²



AE-1634



AE-1636



AE-1635



AE-1632



AE-1633

D

E

F

Sabi 錆

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²
RT	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²



RT-1827

NEW 📄



FA-1530

📄



RT-1112

☀




FA-592

☀



FA-1531



RT-1111

☀

G

H

Leather
Stucco / Sabi

Stone 石目

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ST	W1,220mm x L50m	¥7,200/m ²

A
B
C
D



ST-1831 マーブル NEW



ST-1588 アラベスカート




ST-1195 ライムストーン



ST-1828 石化木 NEW



ST-736 マーブル




ST-737 マーブル



ST-1829 石化木 NEW




ST-1586 グリジオカルニコ



ST-1587 グリジオカルニコ



ST-1830 エメラルドパール NEW



ST-442 グラニット

Stone / Concrete
Sand / Abstract

Concrete / Mortar コンクリート / モルタル

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
CN	W1,220mm x L50m	¥7,200/m ²

E
F
G
H



CN-1623 コンクリードウッド



AE-1719 NEW



AE-1718 NEW



CN-1622



CN-1621



AE-1717 NEW



AE-1645



AE-1646

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧塩ビフィルムです。 ■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品です。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。

Sand サンド

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PC	W1,220mm x L50m	¥7,200/m ²



A
B
C
D

Abstract 抽象

品番	ロールサイズ	材料設計価格
LZ	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
PG	W1,220mm x L50m	¥7,200/m ²
PT	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
SE	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²



E
F
G
H

Stone / Concrete
Sand / Abstract

Effect エフェクト

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ET	W1,220mm x L25m	¥13,000/m ²

A

B

C

D

E

F



ET-1775 NEW

G

H



ET-1774



ET-1773




ET-1772



ET-1775

NEW




ET-1776

NEW

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧塩ビフィルムです。 ■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ① 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

Advanced Metallic アドバンスドメタリック

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AM	W1,220mm × L50m	¥11,400/m ²
TE	W1,220mm × L50m	¥9,500/m ²
VM	W1,220mm × L25m	¥11,400/m ²



AM-1721 ① NEW




AM-1702 ① NEW



TE-1690 NEW



AM-1720 ① NEW



AM-1698 ① NEW



AM-1697 ① NEW



AM-1722 ① NEW



AM-1701 ① NEW



AM-1696 ① NEW



AM-1700 ① NEW




AM-1699 ① NEW



TE-1713 NEW



TE-1714 NEW



TE-1715 NEW




TE-1650



TE-1651



TE-1652



VM-1486 ①



TE-1653



TE-1654



AM-1699 NEW

A

B

C

D

E

F



































G

H

Effect
Advanced Metallic

Metallic Hairline メタリックヘアライン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AR	W1,220mm x L25m	¥10,500/m ²
CH	W1,220mm x L50m	¥7,900/m ²
ME	W1,220mm x L50m	¥7,900/m ²
VM	W1,220mm x L25m	¥11,400/m ²

A	 ME-1716	 ME-1466 <small>NEW</small>	 ME-377	 ME-904	 ME-1435
B	 ME-1434	 ME-1223	 ME-486	 ME-1224	 ME-1174
C	 VM-306	 VM-305	 ME-1225	 ME-380	 ME-1175
D	 ME-396	 ME-1781 <small>NEW</small>	 ME-379	 ME-1684 <small>NEW</small>	 ME-1685 <small>NEW</small>
E	 CH-1627	 CH-1677 <small>NEW</small>	 CH-1676 <small>NEW</small>	 CH-1628	 CH-1629
F	 VM-1695 <small>NEW</small>	 VM-1487	 VM-1694 <small>NEW</small>	 VM-1488	 CH-1630
G	 CH-1631	<div style="background-color: #cccccc; padding: 10px;"> <p>ARシリーズ 耐スクラッチフィルム</p> <p>◀実際にコインで擦ってみてください。 コインが削れてフィルム的美観は維持します。 ARシリーズは他にも色柄をご用意しています。 P42をご覧ください。</p> </div>			 AR-1723 <small>NEW</small> (CH-1629と近似色)
H	 VM-1489				 AR-1726 <small>NEW</small>

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧塩ビフィルムです。 ■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

① 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

Metallic Texture メタリック テクスチャ

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME	W1,220mm × L50m	¥7,900/m ²
VM	W1,220mm × L25m	¥11,400/m ²



A

B

C

Metallic Plain メタリック プレーン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME	W1,220mm × L50m	¥7,900/m ²
PA	W1,220mm × L50m	¥6,500/m ²
VM	W1,220mm × L25m	¥11,400/m ²



D

E

F


G

H

Metallic


Carbon カーボン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
CA	W1,220mm x L50m	¥9,500/m ²



Amusement アミューズメント

品番	ロールサイズ	材料設計価格
BW	W1,220mm x L50m	¥6,800/m ²
FA	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
LW	W1,220mm x L50m	¥7,200/m ²
RS	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²




Carbon / Amusement
High Glass

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着材付き化粧塩ビフィルムです。 ■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 屋外耐候性が優れている製品です。 ☁ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鏡板下地には使用しないでください。
 ① 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

Rich Texture リッチ テクスチャ

品番	ロールサイズ	材料設計価格
LE	W1,220mm x L50m	¥6,800/m ²



LE-1226



LE-1230




LE-1229



LE-1228



LE-1231



LE-1227



LE-1226

A

B


C

D

E

High Gloss ハイグロス

品番	ロールサイズ	材料設計価格
HG	W1,220mm x L50m	¥9,500/m ²



HG-1205




HG-1512



HG-1511



HG-1513



HG-1514



HG-1201



HG-1201



















































F

G

H

Carbon / Amusement
High Gloss

Single Color シングルカラー

A	 PS-1187	 PS-983	 PS-998	 PS-1188	 PS-959	 PS-503
B	 PS-975	 PS-1436	 PS-1186	 PS-976	 PS-957	 PS-1441
C	 PS-1185	 PS-031	 PS-982	 PS-1437	 PS-955	
D	 PS-090	 PS-042	 PS-048	 PS-1184	 PS-954	
E	 PS-073	 PS-075	 PS-093	 PS-1438	 PS-952	
F	 PS-091	 PS-027	 PS-022	 PS-971	 PS-950	
G		 PS-034	 PS-074	 PS-1005	 PS-949	
H			 PS-292	 PS-1439	 PS-992	
I			 PS-110	 PS-1440	 PS-885	
J	3M™ ホワイトボードフィルム		 PS-293	 PS-948	 PS-504	
K	 PWF-500 <small>※2</small> スクリーン+ホワイトボード機能	 WH-111 <small>※2, ※3</small> ホワイトボード機能	 PS-294	 PS-999	 PS-1183MT <small>※1</small>	

Single Color

☀️ 屋外耐候性が優れている製品です。PSシリーズは、全点抗菌仕様です(PS-1183MTを除く)。

※1 PS-1183MTは、艶消しの風合いを出すために、表面に特殊樹脂を使用しています。そのため、他の製品に比べた耐汚染性が劣ります。頻繁に人の手が触れる用途でのご採用はお控えください。

※2 PWF-500、WH-111は特殊掛率品です。 ※3 平坦な銅板専用です。2次曲面、3次曲面には施工できません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS	W1,220mm x L50m	¥4,300/m ²
PS-MT	W1,220mm x L50m	¥4,900/m ²
PWF-500	W1,220mm x L30m	¥10,500/m ²
WH-111	W1,250mm x L30m	¥10,000/m ²



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Single Color

機能製品

別途資料をご用意しておりますので、お気軽にご請求ください。

3M™ ダイノック™ フィルム

ARシリーズ 耐スクラッチフィルム

擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルム。
台車や爪、靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AR(単色)	W1,220mm x L25m	¥6,600/m ²
AR(石目 抽象 メタリック 木目)	W1,220mm x L25m	¥10,500/m ²

下記以外にも特注生産が可能です。

※特殊換率品です。

A							
	AR-1245 メタリック (PA-177と近似色)	AR-1664 木目 (FW-7017と近似色)	AR-1725 メタリック NEW (ME-1466と近似色)	AR-1723 メタリック NEW (CH-1629と近似色)	AR-1724 メタリック NEW	AR-1726 メタリック NEW	AR-1662 単色 (PS-1440と近似色)
B							
	AR-1115 単色 (PS-959と近似色)	AR-1247 石目	AR-1248 抽象 (SE-567と近似色)	AR-1250 抽象 (PT-345と近似色)	AR-1246 メタリック (PA-183と近似色)	AR-1117 メタリック (PA-045と近似色)	AR-1119 木目 (FW-236と近似色)
C							
	AR-1661 単色 (PS-1436と近似色)	AR-1116 石目 (ST-736と近似色)	AR-1251 抽象	AR-1249 抽象 (SE-568と近似色)	AR-1663 メタリック (PA-181と近似色)	AR-1118 メタリック (PA-389と近似色)	AR-1120 木目 (FW-625と近似色)




ダイノック™ フィルム AR シリーズ特注品

3M™ ダイノック™ フィルム

SRシリーズ 汚れ防止フィルム

PS-SRシリーズは、汚れ防止機能のあるフッ素樹脂加工フィルムです。 ※PS-SRシリーズは、抗菌仕様ではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-SR	W1,220mm x L50m	¥4,900/m ²

D							
	PS-959SR	PS-976SR	PS-982SR	PS-096SR	PS-957SR	PS-955SR	PS-954SR

3M™ ダイノック™ 消臭フィルム

電気や光を使わず、気になる臭いを継続的にサイクル消臭します。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
OA-1501~1504	W1,220mm x L50m	¥8,900/m ²
OA-1505	W1,220mm x L50m	¥7,700/m ²
OA-1506	W1,220mm x L50m	¥8,500/m ²

※特殊換率品です。

E						
	OA-1501 ウォールナット (FW-795と近似色)	OA-1502 オーク(ナラ) (FW-236と近似色)	OA-1503 オーク(ナラ) (FW-7017と近似色)	OA-1504 タモ (FW-336と近似色)	OA-1505 石目 (ST-736と近似色)	OA-1506 ウィーブ (FE-813と近似色)

3M™ ホワイトボードフィルム

平滑面に貼るだけで会議室などの壁全体をホワイトボードに変えることのできるフィルムです。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PWF-500	W1,220mm × L30m	¥10,500/m ²
WH-111	W1,250mm × L30m	¥10,000/m ²

※特殊標準品です。



PWF-500
スクリーン+ホワイトボード機能



WH-111
ホワイトボード機能 ※平坦な鏡板専用です。2次曲面、3次曲面には施工できません。



WH-111

A

3M™ ダイノック™ プロテクトフィルム

傷つけたくないところに貼るだけで3M™ ダイノック™ フィルムを衝撃から守る表面保護フィルム。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
DPF-100	W1,220mm × L25m	¥7,500/m ²

※特殊標準品です。



DPF-100
※DPF-100にはライナー(紙)がついています。

3M™ 明るさ向上フィルム

壁面輝度を上昇させることができる光拡散フィルムです。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
IL	W1,220mm × L50m	¥4,900/m ²

※反射率は代表値であり、保証値ではありません。 ※特殊標準品です。




IL-1850 NEW
(反射率91%)



IL-1851 NEW
(反射率92%)



IL-1852 NEW
(反射率95%)



IL-1853 NEW
(反射率90%)

B

3M™ 玄関ドアリフォームシート

玄関ドアが1日の施工で美しくよみがえります。フッ素加工で日焼けやキズ、汚れに強く美しさが長持ちします。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
DR(単色)	W1,000mm × L30m	¥9,000/m ²
DR(抽象・レザー)	W1,000mm × L30m	¥10,000/m ²
DR(木目)	W1,000mm × L30m	¥11,000/m ²

※特殊標準品です。



DR-009 抽象



DR-004 単色



DR-001 抽象



DR-020 抽象



DR-008 抽象



DR-010 抽象



DR-016 抽象



DR-002 抽象



DR-003 抽象



DR-007 抽象



DR-005 単色



DR-018 木目



DR-019 木目



DR-015 木目




DR-017 木目



DR-014 木目



DR-012 レザー



DR-013 レザー

C

D

E

3M™ ファサラ™ ガラスフィルム


ガラスを活かした空間づくりに、自由な発想を加えるデザイン素材です。
ガラスの飛散防止と意匠性向上を可能にするフィルムです。



プリズム・シルバー SH2CSPS / プリズム・ノアール SH2CSPN

3M™ ダイノック™ 吸音フィルム G 吸音ボード工法

選べるデザイン600柄以上。
優れた吸音性能で、コミュニケーション環境を改善します。



GFW-338 / GME-1434

■詳細ならびに不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ダイノック™フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 ■別途資料をご用意しておりますのでお気軽にご請求ください。

3M™ ダイノック™ フィルム

ネオシリーズ 水廻り専用フィルム

抗菌・防カビ加工されており、ユニットバスやタイル壁面にも施工できる浴室・水廻り用フィルムです。他にも色柄をご用意していますので、別途資料をご覧ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
NEO (抽象)	W1,220mm x L30m	¥6,800/m ²
NEO (石目)	W1,220mm x L30m	¥7,200/m ²
NEO (木目)	W1,220mm x L30m	¥7,900/m ²

※特殊標準品です。



NEO-R619G 抽象



NEO-R615 石目



NEO-R215H 木目



NEO-R213H 木目



NEO-R212H 木目



3M™ フィクサル™ フィルム アルミ外装改修用フィルム

外装を低臭・低騒音・低コストで新築のようにリニューアルできる、アルミ外装パネルの改修用メタリック調高耐候性フィルムです。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FR	W1,240mm x L50m	オープン価格



FR-005

A

Index

品番一覧表

この見本帳に表示している価格は、
全て「材料設計価格」です。
施工費および消費税は含まれておりません。

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
AE		
AE-1632	31 3-D	¥7,500
AE-1633	31 4-D	
AE-1634	31 1-D	
AE-1635	31 2-D	
AE-1636	31 1-E	
AE-1637	31 3-A	
AE-1638	31 1-A	
AE-1639	31 3-B	
AE-1640	31 5-B	
AE-1641	31 5-A	
AE-1642	31 4-A	
AE-1643	29 4-C	
AE-1644	29 5-B	
AE-1645	32 5-G	
AE-1646	32 5-H	
AE-1717	32 3-G	
AE-1718	32 5-E	
AE-1719	32 3-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
AM		
AM-1696	35 3-C	¥11,400
AM-1697	35 1-B	
AM-1698	35 5-B	
AM-1699	35 4-C	
AM-1700	35 3-D	
AM-1701	35 2-C	
AM-1702	35 2-A	
AM-1720	35 5-A	
AM-1721	35 1-A	
AM-1722	35 1-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)	
AR 耐スクラッチフィルム			
AR-1115	42 1-B	¥6,600	
AR-1116	42 2-C		¥10,500
AR-1117	42 6-B		
AR-1118	42 6-C		
AR-1119	42 7-B		
AR-1120	42 7-C		
AR-1245	42 1-A		
AR-1246	42 5-B		
AR-1247	42 2-B		
AR-1248	42 3-B		
AR-1249	42 4-C		
AR-1250	42 4-B		
AR-1251	42 3-C		
AR-1661	42 1-C	¥6,600	
AR-1662	42 7-A		¥10,500
AR-1663	42 5-C		
AR-1664	42 2-A		
AR-1723	36 5-G		
	42 4-A		
AR-1724	36 5-H		
	42 5-A		
AR-1725	36 4-H		
	42 3-A		
AR-1726	36 2-G		
	42 6-A		

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
BW		
BW-1310	38 1-E	¥6,800
BW-1311	38 2-F	
BW-1312	38 3-E	
BW-1313	38 4-F	
BW-1314	38 3-F	
BW-1315	38 2-E	
BW-1316	38 4-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
CA		
CA-418	38 2-A	¥9,500
CA-419	38 1-A	
CA-420	38 2-B	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
CA-421	38 1-C	¥9,500
CA-422	38 1-B	
CA-1170	38 2-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
CH		
CH-1627	36 1-E	¥7,900
CH-1628	36 4-E	
CH-1629	36 5-E	
CH-1630	36 5-F	
CH-1631	36 1-G	
CH-1676	36 3-E	
CH-1677	36 2-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
CN		
CN-1621	32 2-G	¥7,200
CN-1622	32 1-G	
CN-1623	32 1-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
DPF 3M™ ダイノック™ プロテクトフィルム		
DPF-100	43 1-B	¥7,500

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
DR		
DR-001	43 4-C	¥10,000
DR-002	43 4-D	
DR-003	43 5-D	
DR-004	43 3-C	¥9,000
DR-005	43 7-D	
DR-007	43 6-D	
DR-008	43 6-C	¥10,000
DR-009	43 1-C	
DR-010	43 7-C	
DR-012	43 6-E	¥11,000
DR-013	43 7-E	
DR-014	43 5-E	
DR-015	43 3-E	¥10,000
DR-016	43 3-D	
DR-017	43 4-E	
DR-018	43 1-E	¥11,000
DR-019	43 2-E	
DR-020	43 5-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
ET		
ET-1772	34 4-G	¥13,000
ET-1773	34 3-G	
ET-1774	34 1-G	
ET-1775	34 5-G	
ET-1776	34 5-H	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FA		
FA-592	31 5-G	¥7,500
FA-601	29 1-H	
FA-688	28 4-H	
FA-690	28 3-H	
FA-1094	29 5-H	
FA-1095	29 4-G	
FA-1098	29 3-D	
FA-1099	29 3-C	
FA-1150	29 1-C	
FA-1153	29 2-C	
FA-1156	26 5-C	
FA-1161	38 5-E	
FA-1163	28 5-H	
FA-1164	28 5-G	
FA-1166	28 1-G	
FA-1167	28 3-G	
FA-1521	28 4-G	
FA-1523	29 4-F	
FA-1524	29 5-F	
FA-1526	29 4-B	
FA-1527	29 3-A	
FA-1528	29 5-A	
FA-1530	31 3-G	
FA-1531	31 4-H	
FA-1678	29 1-A	
FA-1679	29 4-A	
FA-1680	29 3-B	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FE		
FE-801	27 5-B	¥7,500
FE-804	27 2-B	
FE-805	27 3-B	
FE-813	27 4-B	
FE-1727	28 3-C	
FE-1728	28 3-D	
FE-1729	28 3-F	
FE-1730	28 1-E	
FE-1731	28 1-C	
FE-1732	28 3-E	
FE-1733	28 5-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FW		
FW-231	13 2-C	¥8,000
FW-232	15 1-F	
FW-233	13 2-G	
FW-234	13 1-B	
FW-236	12 4-A	
FW-237	13 3-D	
FW-240	15 1-E	
FW-324	17 4-B	
FW-327	13 1-A	
FW-330	16 4-D	
FW-332	15 4-C	
FW-334	16 2-F	
FW-336	9 4-E	
FW-337	11 3-D	
FW-338	16 1-C	
FW-501	13 2-D	
FW-502	13 1-F	
FW-510	15 3-D	
FW-521	14 4-G	
FW-522	17 1-C	
FW-606H	16 2-A	
FW-607H	16 4-C	
FW-608H	13 3-B	
FW-609H	15 4-B	
FW-612	13 4-D	
FW-613	14 2-E	
FW-614	15 2-D	
FW-616	12 3-A	
FW-618	16 4-G	
FW-619	15 2-F	
FW-625	16 3-A	
FW-627	16 2-G	
FW-640	17 3-B	
FW-641	17 3-E	
FW-643	16 2-D	
FW-648	16 3-B	
FW-649	15 4-F	
FW-650	15 4-A	
FW-651	16 1-B	
FW-653	16 1-D	
FW-655	13 4-F	
FW-656	14 4-F	
FW-677	15 3-C	
FW-788	9 3-C	
FW-789	10 4-A	
FW-791	12 2-D	
FW-795	13 3-C	
FW-886	15 1-D	
FW-887	15 3-G	
FW-888	13 4-E	
FW-889	13 4-G	
FW-1020	15 2-G	
FW-1021	14 4-E	
FW-1022	14 3-D	
FW-1023	12 2-B	
FW-1036	17 4-E	
FW-1037	16 4-B	
FW-1039H	15 2-C	
FW-1040H	15 4-E	
FW-1113	15 3-A	
FW-1121H	14 4-D	
FW-1122	12 1-B	
FW-1123	13 2-B	
FW-1124	15 1-C	
FW-1125	13 1-E	
FW-1126	16 1-G	
FW-1127	17 2-D	
FW-1129	10 1-D	
FW-1130H	10 2-D	
FW-1133	16 3-C	
FW-1134	16 1-A	
FW-1135	16 1-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FW-1136H	16 2-E	¥8,000
FW-1137	15 3-E	
FW-1138	9 1-C	
FW-1139H	9 2-C	
FW-1207	9 1-G	
FW-1208	9 4-D	
FW-1209	9 3-D	
FW-1210	9 1-F	
FW-1211	10 3-B	
FW-1212	12 2-A	
FW-1213	11 1-C	
FW-1214	10 3-F	
FW-1215	11 1-E	
FW-1216	17 2-A	
FW-1217	9 4-G	
FW-1218	11 2-E	
FW-1255	9 3-F	
FW-1256	10 2-E	
FW-1257	12 1-D	
FW-1258	10 3-C	
FW-1259	11 2-D	
FW-1261	9 4-F	
FW-1262	10 1-G	
FW-1265	12 1-A	
FW-1266	11 2-C	
FW-1268	9 3-E	
FW-1269	10 2-G	
FW-1270	15 2-E	
FW-1271	9 1-E	
FW-1272	10 4-G	
FW-1273	14 4-A	
FW-1274	9 3-G	
FW-1275	17 2-B	
FW-1276	13 2-E	
FW-1277	14 4-C	
FW-1278	13 1-G	
FW-1279	10 2-F	
FW-1280	13 3-A	
FW-1281	13 2-F	
FW-1282	16 2-B	
FW-1283	13 2-A	
FW-1285	10 4-F	
FW-1286	12 4-B	
FW-1287	11 4-B	
FW-1288	16 3-G	
FW-1289	10 3-D	
FW-1290	17 4-A	
FW-1291	10 2-C	
FW-1292	11 1-D	
FW-1293	10 1-F	
FW-1294	11 4-D	
FW-1296	12 2-C	
FW-1297	14 2-D	
FW-1300	11 4-C	
FW-1301	17 1-D	
FW-1302	11 4-A	
FW-1304	11 1-B	
FW-1306	12 1-E	
FW-1307	11 3-A	
FW-1331	13 4-C	
FW-1681	10 3-E	
FW-1682	10 3-A	
FW-1683	9 4-A	
FW-1734H	12 3-C	
FW-1735H	12 2-F	
FW-1736H	17 1-A	
FW-1737	13 1-C	
FW-1738	13 3-E	
FW-1739	13 3-G	
FW-1740	17 1-G	
FW-1741	17 2-C	
FW-1742	9 2-F	
FW-1743	13 4-A	
FW-1744	15 2-A	
FW-1745	10 1-A	
FW-1746	16 1-F	
FW-1747	10 1-C	
FW-1748	10 4-E	
FW-1749	14 4-B	
FW-1750	10 4-D	
FW-1751	17 1-E	
FW-1752H	16 3-E	
FW-1753H	17 2-F	
FW-1754	11 1-A	
FW-1755	12 1-C	
FW-1756	11 3-B	
FW-1757	17 3-F	
FW-1758	9 3-A	
FW-1759	17 4-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FW-1760	14 1-F	¥8,000
FW-1761	9 1-A	
FW-1762	17 3-C	
FW-1763	14 1-D	
FW-1764	14 3-F	
FW-1765	9 4-B	
FW-1766	10 4-B	
FW-1767	11 2-A	
FW-1768	15 1-A	
FW-1769	14 2-G	
FW-1770	11 1-F	
FW-1771H	12 3-B	
FW-1801	15 4-D	
FW-1805	12 2-E	
FW-1810	10 3-G	
FW-1811	9 2-D	
FW-7001	9 1-D	
FW-7006	15 1-G	
FW-7007	17 3-A	
FW-7008	14 2-F	
FW-7009	16 2-C	
FW-7011	12 1-F	
FW-7013	15 4-G	
FW-7014	16 3-D	
FW-7015	16 4-A	
FW-7016	15 3-F	
FW-7017	9 4-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
HG		
HG-1201	39 2-H	¥9,500
HG-1205	39 1-F	
HG-1511	39 1-G	
HG-1512	39 2-F	
HG-1513	39 2-G	
HG-1514	39 1-H	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
HS		
HS-1655	29 3-F	¥7,500
HS-1656	29 1-F	
HS-1657	29 3-G	
HS-1658	29 2-H	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
IL 3M™ 明るさ向上フィルム		
IL-1850	43 4-B	¥4,900
IL-1851	43 5-B	
IL-1852	43 6-B	
IL-1853	43 7-B	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
LE		
LE-018	30 1-D	¥6,800
LE-137	30 3-C	
LE-517	30 4-C	
LE-703	30 5-E	
LE-783	30 5-D	
LE-1104	30 4-E	
LE-1105	30 1-C	
LE-1106	30 4-D	
LE-1108	30 3-D	
LE-1109	30 2-E	
LE-1171	30 5-A	
LE-1226	39 1-A	
LE-1227	39 1-D	
LE-1228	39 1-C	
LE-1229	39 2-B	
LE-1230	39 2-A	
LE-1231	39 2-C	
LE-1551	30 5-B	
LE-1552	30 2-C	
LE-1553	30 1-A	
LE-1554	30 2-B	
LE-1555	30 4-B	
LE-1556	30 2-A	
LE-2128	30 2-D	
LE-2367	30 1-E	
LE-2741	30 3-A	
LE-2742	30 4-A	
LE-2782	30 3-B	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
LW		
LW-1081	38 2-G	¥7,200
LW-1083	38 3-H	
LW-1084	38 3-G	
LW-1085	38 2-H	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
LZ		
LZ-461	33 1-E	¥7,500
LZ-462	33 4-G	
LZ-587	33 2-H	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
ME		
ME-147	37 5-A	¥7,900
ME-377	36 3-A	
ME-379	36 3-D	
ME-380	36 4-C	
ME-388	37 1-B	
ME-391	37 4-B	
ME-396	36 1-D	
ME-431	37 5-G	
ME-432	37 3-D	
ME-433	37 2-D	
ME-486	36 3-B	
ME-904	36 4-A	
ME-1174	36 5-B	
ME-1175	36 5-C	
ME-1176	37 4-G	
ME-1223	36 2-B	
ME-1224	36 4-B	
ME-1225	36 3-C	
ME-1434	36 1-B	
ME-1435	36 5-A	
ME-1466	36 2-A	
ME-1467	37 1-D	
ME-1468	29 1-D	
ME-1469	29 2-D	
ME-1684	36 4-D	
ME-1685	36 5-D	
ME-1716	36 1-A	
ME-1777	37 2-A	
ME-1778	37 3-A	
ME-1779	37 4-A	
ME-1780	37 1-A	
ME-1781	36 2-D	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
MW		
MW-776	18 2-E	¥9,500
MW-777	18 3-E	
MW-1177	18 2-D	
MW-1242	18 2-C	
MW-1243	18 3-C	
MW-1244	18 4-C	
MW-1416	18 1-C	
MW-1417	18 2-F	
MW-1418	18 4-B	
MW-1419	18 3-D	
MW-1420	18 4-E	
MW-1421	18 4-D	
MW-1782	18 1-F	
MW-1783	18 1-D	
MW-1832	18 3-A	
MW-1833	18 1-A	
MW-1834	18 4-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
NEO 3M™ ダイノック™ フィルム ネオシリーズ		
NEO-R212H	45 5-A	¥7,900
NEO-R213H	45 4-A	
NEO-R215H	45 3-A	
NEO-R615	45 2-A	¥7,200
NEO-R619G	45 1-A	¥6,800

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
NU		
NU-1237	27 1-A	¥7,500
NU-1238	27 3-A	
NU-1239	27 2-A	
NU-1240	27 4-A	
NU-1241	27 5-A	
NU-1601	27 3-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
NU		
NU-1602	27 4-C	¥7,500
NU-1603	27 4-D	
NU-1604	27 5-C	
NU-1605	27 5-D	
NU-1784	26 1-E	
NU-1785	26 2-E	
NU-1786	26 3-E	
NU-1787	26 2-F	
NU-1788	26 1-F	
NU-1789	27 1-C	
NU-1790	27 1-B	
NU-1791	26 2-G	
NU-1792	26 2-H	
NU-1793	26 1-G	
NU-1794	26 5-E	
NU-1795	26 5-G	
NU-1796	26 3-G	
NU-1797	26 5-H	
NU-1798	27 2-C	
NU-1799	27 3-D	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
OA 3M™ ダイノック™ 消臭フィルム		
OA-1501	42 1-E	¥8,900
OA-1502	42 2-E	
OA-1503	42 3-E	
OA-1504	42 4-E	
OA-1505	42 5-E	¥7,700
OA-1506	42 6-E	¥8,500

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PA		
PA-036	37 3-G	¥6,500
PA-038	37 3-F	
PA-039	37 5-E	
PA-045	37 4-D	
PA-046	37 2-E	
PA-175	37 5-F	
PA-177	37 2-G	
PA-178	37 1-G	
PA-179	37 2-F	
PA-180	37 1-E	
PA-181	37 3-H	
PA-183	37 2-H	
PA-184	37 1-H	
PA-185	37 4-H	
PA-187	37 5-D	
PA-320	37 1-F	
PA-389	37 5-H	
PA-390	37 4-E	
PA-683	37 3-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PC		
PC-491	33 2-B	¥7,200
PC-672	33 1-A	
PC-758	33 1-C	
PC-760	33 2-C	
PC-1178	33 3-B	
PC-1179	33 3-A	
PC-1181	33 2-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PG		
PG-189	33 5-H	¥7,200
PG-190	33 5-G	
PG-193	33 1-H	
PG-194	33 2-G	
PG-195	33 3-H	
PG-197	33 3-F	
PG-1182	33 4-H	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PS		
PS-022	40 4-F	¥4,300
PS-027	40 3-F	
PS-031	40 3-C	
PS-034	40 3-G	
PS-042	40 3-D	
PS-048	40 4-D	
PS-073	40 2-E	
PS-074	40 4-G	
PS-075	40 3-E	
PS-090	40 2-D	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PS		
PS-091	40 2-F	¥4,300
PS-093	40 4-E	
PS-096	41 1-A	
PS-107	41 5-J	
PS-110	40 4-I	
PS-112	41 5-A	
PS-116	41 2-B	
PS-121	41 4-E	
PS-134	41 1-G	
PS-135	41 2-F	
PS-139	41 2-I	
PS-140	41 3-G	
PS-141	41 1-H	
PS-151	41 5-I	
PS-281	41 4-B	
PS-292	40 4-H	
PS-293	40 4-J	
PS-294	40 4-K	
PS-503	40 6-A	
PS-504	40 6-J	
PS-506	41 3-F	
PS-665	41 2-H	
PS-668	41 3-H	
PS-713	41 3-B	
PS-719	41 2-A	
PS-885	40 6-I	
PS-900	41 5-F	
PS-910	41 5-E	
PS-912	41 1-E	
PS-914	41 2-G	
PS-920	41 3-E	
PS-948	40 5-J	
PS-949	40 6-G	
PS-950	40 6-F	
PS-952	40 6-E	
PS-954	40 6-D	
PS-955	40 6-C	
PS-957	40 5-B	
PS-959	40 5-A	
PS-971	40 5-F	
PS-975	40 1-B	
PS-976	40 4-B	
PS-982	40 4-C	
PS-983	40 2-A	
PS-992	40 6-H	
PS-998	40 3-A	
PS-999	40 5-K	
PS-1005	40 5-G	
PS-1008	41 5-G	
PS-1009	41 5-H	
PS-1010	41 2-E	
PS-1183MT	40 6-K	¥4,900
PS-1184	40 5-D	¥4,300
PS-1185	40 2-C	
PS-1186	40 3-B	
PS-1187	40 1-A	
PS-1188	40 4-A	
PS-1436	40 2-B	
PS-1437	40 5-C	
PS-1438	40 5-E	
PS-1439	40 5-H	
PS-1440	40 5-I	
PS-1441	40 6-B	
PS-1442	41 1-B	
PS-1443	41 1-D	
PS-1444	41 1-F	
PS-1446	41 2-D	
PS-1447	41 2-J	
PS-1448	41 3-A	
PS-1450	41 3-D	
PS-1452	41 4-A	
PS-1454	41 4-D	
PS-1455	41 4-F	
PS-1456	41 4-G	
PS-1457	41 4-I	
PS-1459	41 5-D	
PS-1820	41 5-B	
PS-1821	41 1-I	
PS-1822	41 1-J	
PS-1823	41 4-H	
PS-1824	41 4-J	
PS-1825	41 3-I	
PS-1826	41 3-J	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PS-SR 汚れ防止フィルム		
PS-096SR	42 4-D	¥4,900
PS-954SR	42 7-D	
PS-955SR	42 6-D	
PS-957SR	42 5-D	
PS-959SR	42 1-D	
PS-976SR	42 2-D	
PS-982SR	42 3-D	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PT		
PT-345	33 1-G	¥7,500
PT-346	33 5-E	
PT-347	33 5-F	
PT-735	33 3-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PWF 3M™ ホワイトボードフィルム		
PWF-500	40 1-J	¥10,500
	43 A-1	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
RS		
RS-1189	38 1-H	¥7,500
RS-1190	38 1-G	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
RT		
RT-1111	31 5-H	¥7,500
RT-1112	31 4-G	
RT-1827	31 1-G	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
SE		
SE-567	33 4-F	¥7,500
SE-568	33 3-G	
SE-570	33 4-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
SI		
SI-1232	26 3-B	¥7,900
SI-1233	26 2-C	
SI-1234	26 4-B	
SI-1235	26 1-C	
SI-1611	26 4-A	
SI-1612	26 5-A	
SI-1613	26 5-B	
SI-1686	26 3-A	
SI-1687	26 4-C	
SI-1688	26 3-C	
SI-1689	26 1-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
ST		
ST-442	32 4-C	¥7,200
ST-736	32 3-B	
ST-737	32 4-B	
ST-1195	32 4-A	
ST-1586	32 1-C	
ST-1587	32 2-C	
ST-1588	32 3-A	
ST-1828	32 5-A	
ST-1829	32 5-B	
ST-1830	32 3-C	
ST-1831	32 1-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
TE		
TE-1650	35 1-G	¥9,500
TE-1651	35 2-G	
TE-1652	35 3-G	
TE-1653	35 2-H	
TE-1654	35 3-H	
TE-1690	35 4-A	
TE-1713	35 1-E	
TE-1714	35 3-E	
TE-1715	35 3-F	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
VM		
VM-168	37 4-F	¥11,400
VM-305	36 2-C	
VM-306	36 1-C	
VM-381	37 3-B	
VM-383	37 2-B	
VM-452	28 4-A	
VM-800	37 5-B	
VM-1486	35 1-H	
VM-1487	36 2-F	
VM-1488	36 4-F	
VM-1489	36 1-H	
VM-1691	28 3-A	
VM-1692	28 3-B	
VM-1693	28 1-A	
VM-1694	36 3-F	
VM-1695	36 1-F	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
WG		
WG-156	24 4-A	¥6,200
WG-157	23 5-C	
WG-159	23 4-H	
WG-166	19 4-E	
WG-242	21 3-E	
WG-243	20 4-F	
WG-247	19 1-B	
WG-248	20 1-C	
WG-250	20 1-G	
WG-256	20 4-G	
WG-364	22 4-C	
WG-364GN	22 2-H	
WG-376	20 4-B	
WG-408	24 4-B	
WG-410	22 3-D	
WG-416	21 2-C	
WG-417	22 4-D	
WG-428	24 3-E	
WG-430	23 1-D	
WG-453	20 2-D	
WG-467	19 4-D	
WG-478	20 3-C	
WG-624	22 4-A	
WG-629	21 2-E	
WG-657	19 1-A	
WG-658	20 3-B	
WG-659	19 5-C	
WG-660	19 1-E	
WG-662	19 5-E	
WG-663	23 2-H	
WG-664	24 5-A	
WG-693	23 5-G	
WG-694	21 5-F	
WG-695	23 4-D	
WG-696	19 5-F	
WG-697	23 4-B	
WG-699	21 3-C	
WG-709	21 5-D	
WG-763	21 4-F	
WG-763GN	22 3-G	
WG-765	21 3-D	
WG-765GN	22 2-G	
WG-767	20 5-E	
WG-831	21 4-D	
WG-832	20 1-E	
WG-833	20 5-C	
WG-835	20 2-E	
WG-836	22 1-B	
WG-837	20 3-E	
WG-841	21 5-E	
WG-845	21 2-B	
WG-846	21 4-A	
WG-854	21 1-F	
WG-855	22 1-A	
WG-856	20 1-F	
WG-857	21 1-D	
WG-863	21 2-A	
WG-865	22 2-B	
WG-877	21 1-B	
WG-878	21 1-E	
WG-879	22 1-C	
WG-940	22 2-D	
WG-941	21 2-H	
WG-943	21 3-F	
WG-946	20 3-D	
WG-947	19 3-G	
WG-960	19 2-D	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
WG-962	22 3-B	¥6,200
WG-964	19 2-E	
WG-1044	24 2-B	
WG-1046	19 4-C	
WG-1050	24 2-E	
WG-1052	24 5-C	
WG-1057	23 5-B	
WG-1058	21 1-G	
WG-1063	24 5-B	
WG-1064	23 2-F	
WG-1066	24 3-B	
WG-1067	19 4-A	
WG-1069	19 3-B	
WG-1070	24 1-D	
WG-1071	19 3-A	
WG-1140	23 5-A	
WG-1141	20 4-E	
WG-1142	21 2-G	
WG-1143	20 1-H	
WG-1144	19 3-E	
WG-1145H	20 2-H	
WG-1146	23 4-F	
WG-1147	23 3-H	
WG-1196	23 3-A	
WG-1219	20 4-C	
WG-1220	19 2-C	
WG-1221	20 1-D	
WG-1336	19 4-G	
WG-1337	20 5-H	
WG-1338	23 5-H	
WG-1339	19 4-B	
WG-1340	20 2-B	
WG-1341	20 2-C	
WG-1342	19 5-G	
WG-1343	20 3-A	
WG-1344	20 1-B	
WG-1345	19 3-D	
WG-1346	21 3-B	
WG-1347	21 4-B	
WG-1348	23 2-B	
WG-1349	23 2-C	
WG-1350	24 1-A	
WG-1351	24 4-C	
WG-1352	22 3-A	
WG-1353	19 3-H	
WG-1354	19 5-H	
WG-1355	19 1-F	
WG-1356	20 5-B	
WG-1357	19 1-G	
WG-1358	21 2-D	
WG-1359	21 2-F	
WG-1360	21 1-H	
WG-1361	22 2-A	
WG-1362	22 3-C	
WG-1363	22 5-B	
WG-1364	24 3-A	
WG-1365	19 2-A	
WG-1366	19 3-C	
WG-1367	20 5-G	
WG-1368	23 1-A	
WG-1369	23 1-B	
WG-1370	23 1-C	
WG-1371	23 1-G	
WG-1372	23 2-D	
WG-1373	23 5-E	
WG-1374	24 1-B	
WG-1375	22 2-C	
WG-1376	24 1-C	
WG-1377	19 5-B	
WG-1378	19 1-D	
WG-1380	21 1-A	
WG-1381	21 5-B	
WG-1382	21 4-E	
WG-1383	22 5-A	
WG-1384	22 4-B	
WG-1385	19 2-F	
WG-1386	23 3-E	
WG-1387	24 2-C	
WG-1388	24 3-D	
WG-1389	23 4-C	
WG-1390	23 1-E	
WG-1391	24 3-C	
WG-1392H	19 4-F	
WG-1703	19 2-H	
WG-1704	23 5-D	
WG-1705	20 4-A	
WG-1706	23 3-D	
WG-1707	20 5-A	
WG-1708	23 4-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
WG-1709	20 1-A	¥6,200
WG-1710	19 1-H	
WG-1711GN	22 1-H	
WG-1712GN	22 1-G	
WG-1812	20 4-D	
WG-1814	21 5-A	
WG-1815	20 3-G	
WG-1816	23 5-F	
WG-1818	24 2-A	
WG-1835	24 2-D	
WG-1836	23 2-E	
WG-1837	20 4-H	
WG-1838	20 5-D	
WG-1839	19 1-C	
WG-1840	20 3-H	
WG-1841	23 3-C	
WG-1842GN	22 3-H	
WG-1843	19 5-D	
WG-1844	20 3-F	
WG-1845	20 5-F	
WG-1846	19 2-B	
WG-1847	19 5-A	
WG-1848	23 2-A	
WG-2019	23 3-G	
WG-2033	23 2-G	
WG-2041	24 1-E	
WG-2042	23 3-B	
WG-2047	24 5-D	
WG-2048	23 4-E	
WG-2049	20 2-A	
WG-2056	21 4-C	
WG-2115	21 5-C	
WG-2244	21 1-C	
WG-2246	20 2-F	
WG-2304	23 1-H	
WG-2705	19 3-F	
WG-2707	24 4-D	
WG-2839	21 3-A	
WG-2860	19 2-G	
WG-2862	22 5-C	
WG-2944	20 2-G	
WG-7022	22 1-D	
WG-7023	23 3-F	
WG-7024	23 4-G	
WG-7029	23 1-F	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
WH 3M™ ホワイトボードフィルム		
WH-111	40 2-J	¥10,000
	43 2-A	

カットサンプルのご請求は、WEBまたはFAXで。

WEB

<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc/>

16時までのご依頼分は、当日出荷します。

FAX

0120-282-369

13時までのご依頼分は、当日出荷します。

- ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。
- 仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
- 本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
- 使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとし、
- 売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。
- 本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、DI-NOC、ダイノック、ファサラ、スコッチティント、スコッチ、スコッチマウント、フィクサルは、3M社の商標です。

2016年3月発行


3M

3M Japan Limited
スリーエム ジャパン株式会社
コンストラクションマーケット事業部
<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc/>

Ver.1

© 3M 2016. All rights reserved
DIN-222-A (031661) IT

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**
ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間：8:45～17:15 月～金(土・日・祝・年末年始は除く)