

3M™ Panno spugna abrasivo

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale: Ossido di alluminio

Grane: Medium (da P180 a P240),
Fine (da P240 a P320),
Superfine (da P320 a P400)

Formati: Spugne con 1 lato abrasivo
90mm x 100mm x 5mm

Applicazioni

- Eccellenti doti di adattabilità al pezzo da lavorare
- Abrasivo annegato nella spugna senza supporto
- Spugna abrasiva indicata per operazioni di grossatura e finitura di stucchi, fondi e vernici.

Sicurezza



Utilizzo



3M™ Panno spugna abrasivo

(2/2)

| Caratteristiche | Vantaggi | Benefici |
|------------------------------|--|---|
| Ossido di alluminio | <ul style="list-style-type: none">Indicato per la maggior parte delle applicazioni | <ul style="list-style-type: none">Versatilità |
| Abrasivo accoppiato a spugna | <ul style="list-style-type: none">Ottima conformabilità | <ul style="list-style-type: none">Ottime performance anche su superfici curve e tonde |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: Panno
spugna abrasivo
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati