

3M™ Trizact™ 268XA Dischi Stikit™ in rotolo

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale: Ossido di alluminio

Grane: A5, A10, A35

Formati: Dischi adesivi in rotolo Ø125mm

Applicazioni

Eliminazione di graffi e difetti più pronunciati da superfici in vetro, materiali compositi e altri materiali sintetici duri

Sicurezza



Utensili



Prodotti correlati



PN 28508

3M™ Trizact™ 268XA Dischi Stikit™ in rotolo

(2/2)

Supporto in poliestere	<ul style="list-style-type: none">• Resistenza allo strappo• Buon supporto per il minerale	<ul style="list-style-type: none">• Completo utilizzo del prodotto• Produttività
Struttura tridimensionale Trizact™	<ul style="list-style-type: none">• Orientamento del minerale uniforme• Taglio freddo e prevedibile	<ul style="list-style-type: none">• Finitura costante• Assenza di rilavorazioni• Lunga durata
Sistema Stikit™	<ul style="list-style-type: none">• Sostituzione rapida di dischi e grane	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione tempi morti
Lavorazione ad umido	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione dell'intasamento	<ul style="list-style-type: none">• Aumento della resa

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: 268XA
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati