

3M Science.
Applied to Life.™

Entdecken Sie weitere Wrap- Optionen.

Lernen Sie die 3M Print Wrap Familie kennen: IJ180mC und 480mC. 3D verformbar. Mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Schnellere Applikation. Verleihen Sie Ihrem Portfolio ein hyper-dynamisches Upgrade.

Komplettes Angebot an
Premium Digitaldruck-Folien für
eine Vielzahl von Anwendungen



Mit zusätzlicher Mikro-Technologie. Sie werden staunen!

Die gleiche verblüffende Druckqualität, Verformbarkeit, Ablösebeständigkeit, Folienverarbeitung und Entfernbarkeit, die Sie bei IJ180 und Envision 480 so sehr schätzen, gibt es nun auch für IJ180mC und Envision SV/LX480mC. Der Comply™ Klebstoff mit Mikro-Technologie (mC) ermöglicht eine noch leichtere, schnellere und besser aussehende Verklebung. Welch ein Ergebnis!



Optimierte Anfangshaftung.

Diese ist nicht zu stark und nicht zu schwach, sondern genau richtig.



Unsichtbare Comply™ Klebstoff- Struktur.

Verhindert, dass Linien in der fertigen Grafik den Oberflächeneffekt beeinträchtigen.



Fein abgestimmte Gleitfähigkeit.

Leicht zu positionieren und repositionieren – leichter Druck hält die Folie an Ort und Stelle selbst in tiefen Sicken.



Einfaches Ablösen des Liners.

Der Liner lässt sich leichter als je zuvor ablösen – perfekt für große Flächen und bei warmen Temperaturen.



Schnellere Applikation.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10

Steigern Sie Ihre Leistung mit einer Wrap Folie, die sich noch schneller anbringen lässt und dazu besser aussieht.

- ▶ Verbessertes Erscheinungsbild dank Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen zum Entfernen von Luftblasen
- ▶ Optimierte Gleitfähigkeit, Dehnbarkeit und Anfangsklebkraft
- ▶ Für die ganze IJ180mC Familie wird nur ein ICC-Profil benötigt. Über unsere Webseite zugänglich.
- ▶ Einfaches Ablösen des Liners
- ▶ 3D verformbar



▲ Dieses beliebte Kraftpaket verklebt Lastwagen und mehr

3M™ Print Wrap Folien

Maximale Gestaltungsoptionen.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-114 transparent

Mischen Sie Druckbilder mit durchsichtigen Flächen, um extrem coole, neuartige Designs zu schaffen, bei denen die ursprüngliche Fahrzeugfarbe weiterhin sichtbar ist.

- ▶ Kombinieren Sie komplexe Designs zu einer Grafik
- ▶ Der Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen zum Entfernen von Luftblasen steht für eine perfekte Optik
- ▶ 3D verformbar
- ▶ Optimierte Gleitfähigkeit und Anfangsklebkraft
- ▶ Einfaches Ablösen des Liners
- ▶ Lässt sich schneller entfernen dank höherer Reissfestigkeit



▲ Ermöglicht raffinierte Designs, welche die Fahrzeugfarbe durchscheinen lassen



▲ Schlagen Sie Wellen mit einem metallischen High-Tech-Finish

Zusätzlicher Wow-Faktor.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-120 metallic

Die ERSTE Metallic Druckfolie, die alle Blicke auf sich zieht.

- ▶ Der Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen zum Entfernen von Luftblasen steht für eine perfekte Optik
- ▶ 3D verformbar
- ▶ Optimierte Gleitfähigkeit und Anfangsklebkraft
- ▶ Einfaches Ablösen des Liners

3M™ Print Wrap Folien

Arbeite hart und erfolgreich.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10LSE

Anspruchsvolle Oberflächen? Verleihen Sie Caravans, Quads, Motocross-Bikes und Schneemobilen ein Siegerdesign, welches Abenteuer verspricht.

- ▶ Die Folie ist stark haftend und wurde für niederenergetische Untergründe, z. B. Kunststoffteile, entwickelt
- ▶ Permanenter Klebstoff
- ▶ 3D verformbare, gegossene Folie für flache bis gewölbte Untergründe, Nieten und Vertiefungen
- ▶ Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen zum Entfernen von Luftblasen
- ▶ Optimierte Gleitfähigkeit



▲ Gehen Sie ins Extreme mit robusten Wraps, die härtesten Fahrten standhalten



Kraftpaket für den schnellen Wechsel.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10UR

Schnelle Installation, Wechsel wie im Flug. Diese Print Wrap Folie ist jederzeit schnell und sauber entfernt, wenn Sie einen Gang höher schalten wollen.

- ▶ Für Wechselwerbung, auch bei niedrigen Temperaturen anwendbar
- ▶ Einfache Applikation dank Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen
- ▶ 3D verformbare, gegossene Folie für flache bis gewölbte Untergründe, Nieten und Vertiefungen
- ▶ Einfach entfernbar ohne Hitze oder Chemikalien dank ablösbarem Klebstoff
- ▶ Die Lösung für Verklebungen auf bestehenden Grafiken



▲ Wechseln Sie Ihre Designs in atemberaubender Geschwindigkeit.

Beherzt Gas geben.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10SLS

Diese Folie hat die Kraft, um auf Fahrzeugen aus rostfreiem Stahl zu haften, ob Tankfahrzeuge, Kühlfahrzeuge oder Food Trucks.

- ▶ Permanenter Klebstoff
- ▶ Optimierte Gleitfähigkeit
- ▶ 3D verformbare, gegossene Folie für flache bis gewölbte Untergründe, Nieten und Vertiefungen



▲ Eine Folie, auf die Sie sich verlassen können.

Steigern Sie Ihre Leistung.

3M™ Envision™ Print Wrap Folien SV480mC und LX480mC

Diese äußerst vielseitige PVC-freie Folie bietet eine ausgezeichnete Druckqualität sowie bahnbrechende neue Eigenschaften mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit.

- ▶ 3D Verformbarkeit
- ▶ Die Folien lassen sich nun noch leichter applizieren und entfernen – in einem breiteren Umgebungstemperaturbereich
- ▶ Der Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen zum Entfernen von Luftblasen gewährleistet optisch hervorragende Ergebnisse
- ▶ Höhere Zugfestigkeit – ermöglicht schnelleres Entfernen
- ▶ Höchste Dauerhaftigkeit in Kombination mit 3M™ Envision™ Schutzlaminaten 8548G und 8550M, welche vor UV-Strahlen, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Säuretau schützen

Envision 480mC Folien:

- ▶ sind umweltverträglicher, da PVC frei
- ▶ ohne Zusatz von Chlor oder den Weichmacher Phthalat
- ▶ mit weniger organischen Lösemitteln hergestellt
- ▶ teilweise aus biologischen Werkstoffen gefertigt



▲ Verwandeln Sie Ihr Fahrzeug mit der natürlich schönen Wrap Folie



GREENGUARD Gold zertifiziert

3M™ Envision™ Wrap Folien und -Lamine haben die angesehene GREENGUARD Gold-Zertifizierung erhalten. Sie können eine umweltfreundlichere Grafik anbieten, die zu einem gesünderen Innenraumklima beiträgt.

LX480mC – PVC-frei

Für Latex- und UV-Inkjetdrucker konzipiert.

SV480mC – PVC-frei


Für Solvent-/Eco-Solvent und UV-Inkjetdrucker konzipiert. Jetzt auch in einer Breite von 1,52 m erhältlich.



Alle Ihre Portfolio-Ansprüche werden erfüllt.

3M™ Druckfolien	Was macht dieses Produkt so außergewöhnlich	Vorteile	Folientyp	Anwendungen	Verformbarkeit und Ablösebeständigkeit	Maximale Haltbarkeit (unbedruckt)
IJ180mC-10	Optimierte Anfangshaftung Unsichtbare Comply™ Klebstoff-Struktur Fein abgestimmte Gleitfähigkeit Einfaches Ablösen des Liners 3D verformbare, gegossene Folie für flache bis gewölbte Untergründe, Nieten und Vertiefungen Schnellere Applikation Ein ICC Profil für alle Folien	Weißer Druckfolie mit hoher Deckkraft für optimale Verarbeitung	Gegossene PVC-Folie	Folie für Fahrzeuge, Verkehrsmittel und Boote	3D verformbar in Vertiefungen und über gebogene Oberflächen und Nieten	10 Jahre
IJ180mC-114		Transparente Druckfolie Kombinieren Sie unterschiedliche Designs in einer Grafik Ermöglicht einzigartige Designs, welche die Fahrzeugfarbe durchscheinen lassen Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten		Folie für Fahrzeuge, Verkehrsmittel und Boote		8 Jahre
IJ180mC-120		Metallic Druckfolie für einen noch ausgefalleneren Look Sorgen Sie für einen zusätzlichen Wow-Faktor der Grafik mit einem metallisch glänzenden Finish Ihre Kunden werden von den neuen Möglichkeiten begeistert sein		Folie für Fahrzeuge, Verkehrsmittel und Boote		5 Jahre
IJ180mC-10UR		Leicht ablösbarer Klebstoff , der sich sauber und ohne Hitze oder Chemikalien entfernen lässt – geeignet für Verklebungen auf bestehenden Folien		Für Promotional Verklebungen auf Fahrzeugen, Verkehrsmitteln und Booten		8 Jahre
IJ180C-10LSE		Folie für Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie wie auf Motocross-Bikes oder Quads		Für Vollverklebungen auf Kunststoff mit niedriger Oberflächenenergie		10 Jahre
IJ180-10SLS		Für Vollverklebungen auf rostfreiem Stahl		Für Untergründe aus rostfreiem Stahl		10 Jahre
Was macht dieses Produkt so außergewöhnlich						
3M™ Envision Print Wrap Folien SV480mC und LX480mC 	PVC-frei für umweltbewusste Lösungen Hervorragende 3D Verformbarkeit Die Folien lassen sich nun noch leichter applizieren und entfernen – in einem breiteren Umgebungstemperaturbereich Höhere Zugfestigkeit – ermöglicht schnelleres Entfernen 100% druckerkompatibel		PVC-freie Hochleistungsfolie	Folie für Fahrzeuge, Verkehrsmittel und Boote – auch unter extremsten Bedingungen	3D verformbar in komplex gebogene Untergründe, inklusive Einsatz auf Nieten, tiefen Kanälen und strukturierten Untergründen.	12 Jahre

Alle erwähnten Produkte sind mit der Controltac™ Comply™ Klebstoff-Technologie mit Mikro-Luftkanälen für eine leichte Positionierung ausgestattet.



3M™ MCS™ Warranty

All unsere Premium-Folien verfügen über die 3M™ MCS™ Garantie – die umfassendste Garantie der Branche für fertige Grafiken.

Weitere Informationen zu den Produkten und Garantieleistungen finden Sie auf unserer Website.

Schützen Sie Ihre Grafiken mit 3M Schutzlaminaten, welche entwickelt und getestet wurden, um die Leistung und Schönheit von 3M Print Wrap Folien zu bewahren.

- ▶ 3M™ Scotchcal™ glänzende oder matte Schutzlaminat (8518, 8520)
- ▶ 3M™ Envision™ glänzende oder matte Schutzlaminat (8548G/8550M)
- ▶ 3M™ Wrap Overlaminat Serie 8900





3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Telefon +49(0) 2131 14 2090
E-Mail: graphics.de@mmm.com
Internet: www.3m.de/graphics

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Telefon: +41(0) 44 724 9121
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
Internet: www.3m.com/ch/graphics

3M Österreich GmbH
Commercial Solutions
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: +43 (0)1 86686 226
E-Mail: imagegraphics-at@mmm.com
Internet: www.3m.com/at/graphics

Weitere Informationen finden Sie unter: 3M.eu/IJ180mC.

© 3M 2018. Alle Rechte vorbehalten. 3M, Controltac und Comply sind Handelsmarken der 3M Company. Gedruckt in Deutschland. Oktober 2018

DPF 127