

Scotch-Brite™ CB-ZS Spazzole lamellari combinate Clean & Finishing con perno

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale Tipo combi: Ossido di alluminio


Grane: P60, P120, P180

Formati: Spazzole lamellari combinate con perno
75mm x 45mm x 6mm

Applicazioni

- Tipo combi: per lavorazioni di pulizia prima di saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi; possibilità di lavorazione su plastica e legno.

Utensili



Sicurezza



Prodotti correlati



PN 25128

UTILIZZO

Diametro	Velocità max	Velocità d'utilizzo
75mm	8,000 RPM	2,500/4,000 RPM

Scotch-Brite™ CB-ZS Spazzole lamellari combinate Clean & Finishing con perno

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	<ul style="list-style-type: none">Elevata conformabilitàNon altera la geometria del pezzo	<ul style="list-style-type: none">Facilità d'usoAssenza di rilavorazioni
Cosparsione aperta	<ul style="list-style-type: none">Assenza di intasamento e contaminazione	<ul style="list-style-type: none">Lunga durataAssenza di rilavorazioni
Combinazione tela e Tessuto-Non-Tessuto	<ul style="list-style-type: none">Rifinitura e Finitura in un unico passaggio	<ul style="list-style-type: none">ProduttivitàRiduzione consumiRiduzione inventari
Dotata di perno in acciaio	<ul style="list-style-type: none">Facile da montare su qualunque utensileAccessori non necessari	<ul style="list-style-type: none">Praticità e semplicità d'usoRiduzione acquisti ed inventari

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: CB-ZS
Marzo 2017
3M™ Tutti i diritti riservati