

# Scotch-Brite™ CF-DC

## Dischi Clean & Finishing

(1/2)

### Specifiche Tecniche

**Minerale :** Ossido di alluminio  
Carburo di Silicio

**Grane:** VFN, UFN, FIN

**Formati:** Dischi non forati 150 mm  
Dischi con foro centrale  
150mm x 8mm  
180/200/300mm x 20mm

### Applicazioni

- Tipo A: Per rifinitura, preparazione delle superfici all'incollaggio o alla verniciatura
- Tipo S: Per passaggi intermedi su finiture opache di legno, metallo e materiali compositi

### Utensili



### Sicurezza



### Prodotti correlati



PN 28508

### UTILIZZO

Dimensioni	Velocità max	Velocità d'utilizzo
Ø 150 mm	6000 RPM	4800 RPM
Ø 180 mm	5000 RPM	4000 RPM
Ø 200 mm	4500 RPM	3600 RPM
Ø 300 mm	3000 RPM	2400 RPM

# Scotch-Brite™ CF-DC Dischi Clean & Finishing

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elevata conformabilità</li><li>• Non altera la geometria del pezzo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso</li><li>• Assenza di rilavorazioni</li></ul>
Cosparsione aperta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assenza di intasamento e contaminazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lunga durata</li><li>• Assenza di rilavorazioni</li></ul>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi  
Via N.Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

**Qualità**

**Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002**

Scheda Prodotto: WR-DC  
Marzo 2017  
3M™ Tutti i diritti riservati