

# Scotch-Brite™ CF-SH Tamponi Clean & Finishing

(1/2)

## Specifiche Tecniche

**Minerale Tipo A:** Ossido di alluminio

**Tipo S:** Carburo di silicio

**Grane:** VFN, UFN, XFN

**Formati:** Tamponi 120mm x 280mm

Rotoli pretagliati in tamponi 150mm x 115mm

Rotoli non pretagliati 100/150mm x 10 mt

## Applicazioni


**Tipo A:** per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio ed alluminio

**Tipo S:** utilizzato a mano su legno, sia prima che dopo l'applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno, preparazione delle superfici per applicazioni di adesivi

## Sicurezza



## Utensili



## Prodotti correlati



PN 20331



PN 05740

# Scotch-Brite™ CF-SH Tamponi Clean & Finishing

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elevata conformabilità</li><li>• Non altera la geometria del pezzo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso</li><li>• Assenza di rilavorazioni</li></ul>
Cosparsione aperta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assenza di intasamento e contaminazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lunga durata</li><li>• Assenza di rilavorazioni</li></ul>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi  
Via N.Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

**Qualità**

**Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002**

Scheda Prodotto: CF-SH  
Marzo 2017  
3M™ Tutti i diritti riservati