

# Scotch-Brite™ CG-DB Dischi Clean & Strip con supporto fibrato

(1/2)



## Specifiche Tecniche

**Minerale Tipo A:** Ossido di alluminio  
**Grane:** XCRS  
**Formati:** Dischi con supporto fibrato  
115mm x 22 mm  
178mm x 22 mm

## Applicazioni

Per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi su parti piane; sono adatti anche per la pulitura delle saldature.

## Utensili



## Sicurezza



## UTILIZZO

Dimensioni	Velocità max	Velocità d'utilizzo
Ø 115 mm	10000 RPM	8000 RPM
Ø 178 mm	6500 RPM	4500 RPM

## Prodotti correlati



PN 64857

# Scotch-Brite™ CG-DB Dischi Clean & Strip con supporto fibrato

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Carburo di Silicio	Elevata taglienza, maggiore aggressività	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulizia veloce ed efficace</li></ul>
Fibra flessibile	Conformabilità alla superficie da lavorare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riduzione dei tempi di lavoro</li><li>• Semplicità d'uso</li></ul>
Struttura aperta	Assenza di intasamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulizia efficace di materiali intasanti</li></ul>
Struttura aperta	Lavoro a basse temperature	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meno rischi di deformazione del pezzo</li></ul>
Supporto fibrato	Aggressività migliorata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perfetta per rimozione di vernici invecchiate e calamine dure</li></ul>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi  
Via N.Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

**Qualità**

**Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002**

Scheda Prodotto: CG-DB  
Dicembre 2016  
3M™ Tutti i diritti riservati