

Scotch-Brite™ CP-DC Dischi Cut & Polish

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale Tipo A: Ossido di alluminio

Grane: MED

Formati: Dischi con foro centrale

150mm x 8mm

200mm x 20mm

Applicazioni

Per la pulitura o satinatura a macchina di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi; operazioni di leggera sbavatura dei bordi. Riunendo più dischi a pacco in modo da costituire una spazzola, possiamo aumentare la superficie di lavoro.


Sicurezza



UTILIZZO

Dimensioni	Velocità max	Velocità d'utilizzo
Ø 150 mm	6000 RPM	4800 RPM
Ø 200 mm	4500 RPM	3600 RPM

Utensili



Scotch-Brite™ CP-DC Dischi Cut & Polish

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	Non altera la geometria del pezzo	- Facilità d'uso - Assenza di rilavorazioni
Rete in nylon non tessuto	Assenza di materiali ossidanti	Superfici metallicamente pure
Tessuto Cut and Polish	- Elevato potere di taglio - Segni di satinatura ravvicinati	- Finitura uniforme e brillante - Perfetto per applicazioni su acciaio inox

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: CP-DC
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati