

Scotch-Brite™ CP-SH Tamponi Cut & Polish

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale Tipo A: Ossido di alluminio

Grane: MED, VFIN

Formati: Tamponi singoli 120mm x 300mm

Applicazioni

Per lavorazioni a mano ed a macchina di satinatura di superfici di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e per la rimozione di piccole imperfezioni.

Sicurezza



Utilizzo



Prodotti correlati



PN 05740

Scotch-Brite™ CP-SH Tamponi Cut & Polish

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	<ul style="list-style-type: none">• Non altera la geometria del pezzo	<ul style="list-style-type: none">• Facilità d'uso• Assenza di rilavorazioni
Rete in nylon non tessuto	<ul style="list-style-type: none">• Assenza di materiali ossidanti	<ul style="list-style-type: none">• Superfici metallicamente pure
Tessuto Cut and Polish	<ul style="list-style-type: none">• Elevato potere di taglio• Segni di satinatura ravvicinati	<ul style="list-style-type: none">• Finitura uniforme e brillante• Perfetto per applicazioni su acciaio inox

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: CP-SH
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati