

Scotch-Brite™ CS-MB Spazzole lamellari Clean & Strip

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale Tipo A: Ossido di alluminio
Grane: XCRS
Formati: Spazzole lamellari per satinatrice
100mm x 100mm x 19mm

Applicazioni

Per satinare o mascherare segni di levigatura fino a P120, su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; adatta anche per asportazione di ossidi e bruciature da saldatura.

Sicurezza



UTILIZZO

Dimensioni	Velocità max	Velocità d'utilizzo
100 x 100 x 19 mm	4000 RPM	3500- 2000 RPM

Utensili



Scotch-Brite™ CS-MB Spazzole lamellari Clean & Strip

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	<ul style="list-style-type: none">• Non altera la geometria del pezzo	<ul style="list-style-type: none">• Facilità d'uso• Assenza di rilavorazioni
Carburo di Silicio	<ul style="list-style-type: none">• Elevata taglienza, maggiore aggressività	<ul style="list-style-type: none">• Pulizia veloce ed efficace
Fibra flessibile	<ul style="list-style-type: none">• Conformabilità alla superficie da lavorare	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione dei tempi di lavoro• Semplicità d'uso

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: CS-MB
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati