

# Scotch-Brite™ DF-BL Manicotti

## Durable Flex Surface Conditioning

(1/2)



### Specifiche Tecniche

**Minerale Tipo A:** Ossido di alluminio  
**Grane:** CRS, MED, FIN  
**Formati:** Manicotti per satinatrice  
100mm x 289mm

### Applicazioni

Per lavorazioni su acciaio inox e metalli non ferrosi. Consigliato per riduzione della rugosità prima della cromatura, leggera sbavatura e arrotondamento bordi.

### Sicurezza



### Utensili



### UTILIZZO

Dimensioni	Velocità max	Velocità d'utilizzo
100 x 289 mm	4000 RPM	3000 RPM

### Prodotti correlati



PN 09323

PN 09324

# Scotch-Brite™ DF-BL Manicotti Durable Flex Surface Conditioning

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non altera la geometria del pezzo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso</li><li>• Assenza di rilavorazioni</li></ul>
Supporto in poliestere flessibile	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maggior potere di taglio</li><li>• Maggiore durata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elevata versatilità</li><li>• Produttività</li><li>• Minori consumi</li></ul>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi  
Via N.Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

Qualità

**Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002**

Scheda Prodotto: DF-BL  
Dicembre 2016  
3M™ Tutti i diritti riservati