

Scotch-Brite™ GB-DH Dischi Surface Conditioning Hookit™

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale Tipo C: Ceramico

Grane: Heavy Duty, Super Duty

Formati: Dischi con foro centrale e attacco Hookit™

115 mm x 22mm

125 mm x 22mm

178 mm x 22mm

Applicazioni

Per la preparazione delle superfici prima della verniciatura.

Utensili



Sicurezza



UTILIZZO

Dimensioni	Velocità max	Velocità d'utilizzo
Ø 115 mm	10000 RPM	8000 RPM
Ø 125 mm	10000 RPM	8000 RPM
Ø 178 mm	6000 RPM	4500 RPM

Prodotti correlati



PN 61680

Scotch-Brite™ GB-DH Dischi Surface Conditioning Hookit™

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	Non altera la geometria del pezzo	- Facilità d'uso - Assenza di rilavorazioni
Minerale ceramico	- Lunga durata - Taglio più veloce rispetto ai dischi tradizionali in ossido d'alluminio - Possibilità di ridurre le fasi di lavorazione	Incremento della produttività, risparmio di denaro
Supporto velcrato Hookit™	Velocità di applicazione e di sostituzione	- Facilità d'uso - Riduzione tempi morti

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: GB-DH
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati