

Scotch-Brite™ GB-DR Dischi Surface Conditioning Roloc™

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale Tipo C: Ceramico
Grane: Heavy Duty, Super Duty
Formati: Dischi Roloc™ Ø50/75 mm

Applicazioni

Per operazioni leggere di smetigliatura e opacizzazione con finiture senza bave.

Sicurezza



Utensili



Prodotti correlati



PN 28342



Platorelli
Roloc™

Scotch-Brite™ GB-DR Dischi Surface Conditioning Roloc™

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	<ul style="list-style-type: none">Non altera la geometria del pezzo	<ul style="list-style-type: none">Facilità d'usoAssenza di rilavorazioni
Minerale ceramico	<ul style="list-style-type: none">Lunga durataTaglio più veloce rispetto ai dischi tradizionali in ossido d'alluminioPossibilità di ridurre le fasi di lavorazione	<ul style="list-style-type: none">Incremento della produttività, risparmio di denaro
Attacco Roloc	<ul style="list-style-type: none">Velocità di applicazione e di sostituzione	<ul style="list-style-type: none">Facilità d'usoRiduzione tempi morti

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: GB-DR
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati