

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Renove as suas opções de películas.

Conheça a NOVA gama de Película de impressão 3M: As películas IJ180mC e 480mC com adesivo Comply™ com microtecnologia (mC).

Mais opções. Maior flexibilidade de design. Maior rapidez de instalação. Dê ao seu portfólio uma renovação repleta de octanas.





# Nós adicionamos a microtecnologia. Você entra com a adrenalina.

As mesmas características incríveis de impressão, adaptabilidade, resistência, manuseamento e fácil remoção que tanto adora na IJ180 e 480, podem agora ser experimentadas com a IJ180mC e SV ou LX480mC. E agora, o Adesivo Comply™ com microtecnologia (mC) permite uma aplicação mais fácil, mais rápida e com melhores resultados. Que emoção!



## Aderência inicial otimizada.

Não é demasiado elevada nem demasiado baixa. É mesmo à medida.



## Padrão do Adesivo Comply™ não visível.

Evita as linhas no trabalho gráfico acabado de forma a que fiquem apenas visíveis os resultados pretendidos.



## Capacidade de deslizamento ajustada.

Fácil posicionamento e reposicionamento de painéis - basta uma pequena pressão para os manter no lugar.



## Maior facilidade em libertar o liner.

O liner sai com muito mais facilidade - excelente para painéis grandes e em temperaturas quentes.





# Permite acelerar as aplicações.

Película de impressão IJ180mC-10 3M™

Acelere o seu desempenho com uma película de mais rápida aplicação e com um aspeto ainda melhor.

- ▶ Capacidade de deslize e aderência inicial otimizadas
- ▶ Adesivo Comply™ com microtecnologia permite uma excelente libertação do ar para melhores resultados
- ▶ Desempenho otimizado para veículos com curvas e ondulações complexas
- ▶ Películas altamente duráveis com 10 anos de durabilidade e garantia MCS



Películas de impressão 3M™

# Opções maximizadas de design.

## Película de impressão IJ180mC-114 3M™

Imagens mistas impressas com áreas limpas, super elegantes, designs nunca antes feitos com um efeito subtilmente impactante, deixando a cor original do veículo sobressair.

- ▶ Película transparente
- ▶ Opções de design multiplicadas
- ▶ Combina designs diferentes num só elemento gráfico
- ▶ Adesivo Comply™ com microtecnologia permite uma excelente libertação do ar para melhores resultados



▲ A cor verde do veículo é visível através da película e faz parte do design.







▲ Faça-se notar com um brilho metálico de alta tecnologia.

## Dê-lhe o fator UAU.

Película de impressão IJ180mC-120 3M™

Apresentamos a PRIMEIRA película metálica impressa que visa conferir aos veículos um acabamento altamente tecnológico que capta a atenção.

- ▶ Confira um brilho aos elementos gráficos que não é possível alcançar com tintas ou sobrelaminados
- ▶ O acabamento metálico adiciona um efeito único ao design do cliente
- ▶ O Adesivo Comply™ com microtecnologia fornece uma libertação de ar excelente para resultados perfeitos
- ▶ Desempenho otimizado para veículos com curvas e ondulações complexas



Películas de impressão 3M™

# Eleve o desempenho.

Película de impressão 3M™ Envision™ SV480mC e LX480mC

Esta película ultra versátil, não PVC, fornece-lhe uma excelente qualidade de impressão, e um aumento inédito aos atributos aliado à sustentabilidade.

- ▶ Adaptável às necessidades – mesmo em superfícies com ondulações acentuadas ou com textura
- ▶ Aplicação e remoção ainda mais fácil – num maior intervalo de temperaturas ambiente
- ▶ Adesivo Comply™ com microtecnologia permite uma excelente libertação do ar para melhores resultados
- ▶ Mais força de tensão - permite remoções mais rápidas
- ▶ Não PVC, uma solução mais ecológica







## Certificação GREENGUARD Ouro

As Películas e Sobrelaminados Envision da 3M receberam a prestigiosa Certificação GREENGUARD Ouro. Pode oferecer uma solução gráfica mais ecológica que irá contribuir para uma qualidade do ar dos interiores mais saudável.

### LX480mC

Concebida para ser usada com látex e impressoras UV.

### SV480mC

Concebida para ser usada com solventes/ecossolventes e impressoras UV.

Disponível agora com largura de 1,52 m.

## Todas as suas necessidades de portfólio correspondidas.

Películas de impressão 3M™	O que a torna incrível	Tipo de película	Aplicações	Adaptabilidade e resistência ao levantamento	Durabilidade máxima
IJ180mC-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aderência inicial otimizada</li> <li>▶ Padrão do adesivo Comply™ não visível</li> <li>▶ Capacidade de deslize ajustada</li> <li>▶ Facilidade em libertar a película do liner</li> <li>▶ Maior rapidez de aplicação</li> </ul>	Película de vinil moldável	Película aderente para uso geral em veículos e barcos	Curvas, rebites e ondulações complexos	10 anos
IJ180mC-114	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Película transparente de impressão</li> <li>▶ Combina designs diferentes num só elemento gráfico</li> <li>▶ Crie designs subtis que deixam a cor do veículo sobressair</li> <li>▶ Opções de design multiplicadas</li> </ul>	Película de vinil moldável	Película aderente para uso geral em veículos e barcos	Curvas, rebites e ondulações complexos	10 anos
IJ180mC-120	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Película metálica de impressão para um visual mais ousado</li> <li>▶ Adicione um efeito brilhante num elemento gráfico metálico imprimido para impressionar</li> <li>▶ A película única oferece muito mais possibilidades para os seus clientes</li> </ul>	Película de vinil moldável	Película aderente para uso geral em veículos e barcos	Curvas, rebites e ondulações complexos	10 anos
SV480mC e LX480mC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conforto elevado adaptado às necessidades</li> <li>▶ Aplicação e remoção ainda mais fácil – num maior intervalo de temperaturas ambiente</li> <li>▶ Mais força de tensão - permite remoções mais rápidas</li> <li>▶ 100% compatível com a impressora</li> <li>▶ Não PVC, uma solução mais ecológica</li> </ul>	Não PVC de elevado desempenho	Película aderente para veículos e barcos, incluindo as superfícies mais desafiadoras.	Curvas, rebites e ondulações complexos e canais profundos	12 anos

Todos os produtos mencionados contêm Adesivo Comply™ com microtecnologia para libertação de ar de excelência e tecnologia Controltac™ para uma fácil capacidade de deslize.



3M™ MCS™ Warranty

As nossas películas premium vêm com a Garantia 3M™ MCS™ — a garantia mais extensiva de acabamentos gráficos na indústria.

Para mais informações sobre garantia, visite [3M.com/GraphicsWarranties](http://3M.com/GraphicsWarranties).



3M España, S.L.  
Commercial Solutions  
c./Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid

Internet: [www.3m.com/es/imagengrafica](http://www.3m.com/es/imagengrafica)  
E-mail: [imagen.es@3m.com](mailto:imagen.es@3m.com)

3M Portugal  
Commercial Solutions  
Edifício Office Oriente  
Rua do Mar da China N°3 - 3º Piso A  
1990-138 Lisboa

Internet: [www.3m.pt](http://www.3m.pt)  
E-mail: [innovacion.pt@mmm.com](mailto:innovacion.pt@mmm.com)

Proteja as suas películas com Sobrelaminados, criados e testados para ajudá-lo a dar-lhe o desempenho e a elegância criada com as Películas aderentes de impressão 3M™.

- ▶ Sobrelaminados Scotchcal™ 3M™ Gloss ou Mate (8518, 8520)
- ▶ Sobrelaminado de película Gloss Envision™ 3M™ 8548G ou Brilho 8549L

Para mais informações, visite a página [3M.eu/IJ180mC](http://3M.eu/IJ180mC).