

Scotch-Brite™ – Stripe Of Wheel

(1/2)



Specifiche Tecniche

Materiale: Gomma

Formati: Ruote in gomma Stripe of Wheel con alberino diam 10 mm

Applicazioni

Per la rimozione di residui di adesivo, colle, nastri e biadesivi.

Sicurezza



UTILIZZO

Diametro	Velocità max	Velocità d'utilizzo
100 x 15 mm	4000 rpm	3500 rpm

Utensili



Scotch-Brite™ – Stripe Of Wheel

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Costruzione interna a stella	<ul style="list-style-type: none">• Maggior tenacia della ruota durante la lavorazione	<ul style="list-style-type: none">• Nessun rischio di rottura accidentale
Struttura in gomma piena	<ul style="list-style-type: none">• Ampia superficie di contatto, velocità di lavorazione• Facile rimozione di biadesivi e adesivi	<ul style="list-style-type: none">• Maggior produttività
Non abrasiva	<ul style="list-style-type: none">• Rimuove adesivi e sigillanti senza danneggiare il pezzo	<ul style="list-style-type: none">• Assenza rilavorazioni• Produttività

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: SOW
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati