

# Scotch-Brite™ BD-ZB Ruote Bristle a tazza

(1/2)



## Specifiche Tecniche

**Minerale:** Minerale ceramico, Ossido di alluminio

**Grane:** P50, P80, P120

**Formati:** Ruote a tazza con attacco 14MA 115mm

## Applicazioni

Per la rimozione pesante di vernici, sigillanti, adesivi epossidici anche di alto spessore; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.

## Sicurezza



## UTILIZZO

Dimensioni	Velocità max	Velocità d'utilizzo
Ø 115 mm	12000 RPM	9600 RPM

## Utensili



# Scotch-Brite™ BD-ZB Ruote Bristle a tazza

(1/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Minerale ceramico e ossido di alluminio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Efficacia e velocità di taglio</li><li>• Lunga durata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento produttività</li><li>• Riduzione consumi</li><li>• Riduzione tempi di sostituzione</li></ul>
Costruzione stampata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setole non legate fra loro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minori consumi</li></ul>
Setole flessibili in materiale plastico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elevata conformabilità</li><li>• Assenza di fili metallici</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sicurezza per l'operatore</li><li>• Facile accesso ad aree irregolari</li></ul>
Attacco M14	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adattabile ai principali utensili angolari</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Versatilità</li></ul>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi  
Via N.Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

**Qualità**

**Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002**

Scheda Prodotto: BD-ZB  
Dicembre 2016  
3M™ Tutti i diritti riservati