



WELDERS-PRODUCTEN

Now part of



capital

S A F E T Y

a 3M company

# VOLLEDIGE REEKS VEILIGHEIDSPRODUCTEN VOOR WERKNEMERS DIE IN HELE WARME OMGEVINGEN WERKEN



GLOBAL LEADER  
IN FALL PROTECTION



# WELDERS-PRODUCTEN

Werknemers die lassen, snijden, elektrische apparatuur onderhouden of werken met hoge temperaturen, moeten heel goed uitkijken voor vuur en vonken. Speciale materialen die bestand zijn tegen deze gevaren moeten worden gebruikt om veiligheid te garanderen. De Welders-producten zijn speciaal ontworpen om eventuele schade door hitte te weerstaan.

De reeks bestaat uit hele duurzame, hitte bestendige en vlamvertragende producten waarbij modacrylvezel over Kevlar® heen zit, en een lichtgewicht ontwerp biedt de ideale oplossing voor lassen op hoogte.



VOOR WERKEN  
BIJ HOGE  
TEMPERATUREN

# PRO™ VALLIJNEN VOOR LASSERS

Vuur en vonken vormen een groot gevaar bij het uitvoeren van taken zoals lassen, snijden, electrisch onderhoud en andere toepassingen die bij hoge temperaturen worden uitgevoerd. Om veilig te kunnen blijven werken zijn er speciale materialen nodig die bestand zijn tegen deze gevaren.

## BESTENDIGHEID

- Hitte- en verkolingsbestendige afdekking voor de schokdemper dat over de schokdemper kan worden aangebracht, hittebestendig tot maximaal 371°C
- Versterkte singelband met Nomex®/Kevlar®-vezels om de schokdemper tegen verbranding te beschermen

## SAFE

- Gewichtscapaciteit: 100 kg
- Steigerhaak: 23 kN
- Ovale karabiner: 25 kN
- Conform CE-norm EN355:2002

## ERGONOMIC

- 8 verschillende configuraties, enkele of dubbele lijn; welke op voethoogte kunnen worden bevestigd om u in uw specifieke behoeften te voorzien
- Lichtgewicht ontwerp voor beter comfort



## PRO™ ENKELE VALLIJN VOOR LASSERS MET SCHOKDEMPER EN STEIGERHAAK

Enkele lijn met Kevlar®-singelband, met AJ514 stalen karabiner met twistlock-sluiting en opening van 17 mm en AJ595 stalen steigerhaak met opening van 50 mm

### AE5215KBF

Enkele vallijn met schokdemper en steigerhaak 1,5 m

### AE5220KBF

Enkele vallijn met schokdemper en steigerhaak 2 m



## PRO™ ENKELE VALLIJN VOOR LASSERS MET SCHOKDEMPER EN STALEN TWISTLOCKKARABINER

Enkele vallijn met Kevlar®-singelband, met 2 AJ514 stalen twistlock-karabijnen met een opening van 17 mm

### AE5215KBB

Enkele vallijn met schokdemper en twistlock-karabiner 1,5 m

### AE5220KBB

Enkele vallijn met schokdemper en twistlock-karabiner 2 m



## PRO™ DUBBELE VALLIJN VOOR LASSERS MET SCHOKDEMPER EN STEIGERHAAK

Dubbele vallijn met Kevlar®-singelband, met AJ514 stalen twistlock-karabiner met een opening van 17 mm en 2 stuks AJ595 stalen steigerhaken met een opening van 50 mm

### AE5315KBF

Dubbele vallijn met schokdemper en steigerhaak 1,5 m

### AE5320KBF

Dubbele vallijn met schokdemper en steigerhaak 2 m



## PRO™ DUBBELE VALLIJN VOOR LASSERS MET SCHOKDEMPER EN STALEN TWISTLOCKKARABINER

Dubbele vallijn met Kevlar®-singelband, met 3 AJ514 stalen twistlock-karabijnen met een opening van 17 mm

### AE5315KBB

Dubbele vallijn met schokdemper en twistlock-karabiner 1,5 m

### AE5320KBB

Dubbele vallijn met schokdemper en twistlock-karabiner 2 m

Het nieuwe Protecta® Pro™ harnas voor lassers is gemaakt van een speciale zware kwaliteit stof welke bestand is tegen mogelijke beschadiging door hitte die vrijkomt bij het lassen.

Het Kevlar®-weefsel is vermengd met zeer duurzame, hittebestendige en vlammenvertragende modacrylvezels. Het lichte ontwerp biedt uitstekende ondersteuning van het lichaam voor lassen op grote hoogte.



**VOOR WERKEN  
BIJ HOGE  
TEMPERATUREN**

## 5 VERSTELPUNTEN

- Past zich perfect aan uw lichaam aan
- Meer comfort en verbeterde veiligheid

## SCHOUDEBAND VERSTELLERS

- Simpel door omlaag te trekken te verstellen
- Resterend band kan weg geborgen worden in de heup verbinding

## KEVLAR®-WEEFSEL MET MODACRYLVEZELS

- Hittebestendig en vlammenvertragend
- Hittebestendig tot 370°C

## METALEN DOORVOERGESPEN

- Eenvoudig, veilig en snel vastkoppelen



## GROTE D-RING ACHTER

- Gemakkelijker vastkoppelen
- Kleiner risico op losschieten

## VALINDICATOREN

- Gemakkelijke inspectie, verbeterde veiligheid

## LABELZAKJE

- Beschermt de identificatielabels

# PRO™ HARNAS VOOR LASSERS




## PRO™ HARNAS VOOR LASSERS

	←→			
AB11313K	M/L			1.30
AB11314K	XL			1.40



## PRO™ HARNAS VOOR LASSERS

	←→			
AB10213K	M/L			1.30
AB10214K	XL			1.40



### SPECIFICATIES:

- Weefsel: Kevlar® met modacrylvezels, 45 mm
- Stiksel: Zeer sterk Kevlar®-draad
- Breeksterkte: > 2600daN
- Gespen: Uiterst sterke doorvoergespen van verzinkt staal
- D ringen: Verzinkt gesmeed staal
- CE EN361



## HANGTRAUMAVEILIGHEIDSRIEMEN - BRANDWEREND

9505712	
	0.14

Hangtraumaveiligheidsriemen, een paar, brandwerend, kan aan bijna elk harnas worden bevestigd.

# NANO-LOK™ VOOR GEBRUIK BIJ HOGE TEMPERATUREN

De eerste zelfintrekbare reddingslijn die is ontworpen voor lassen, slijpen en andere toepassingen met hoge temperaturen.

## DUURZAAM

Versterkte webbing met Nomex®/Kevlar®-vezel die bestand is tegen vonken, spatten tijdens het lassen en andere blootstelling aan hoge temperaturen.

## VEELZIJDIG

Vijf verschillende Nano-Lok®-configuraties, een enkele of dubbele lijn die op voetheogte kan worden bevestigd om te kunnen voldoen aan uw specifieke behoeften.

## VEILIG

Bestand tegen vlambogen tot 8 cal/cm<sup>2</sup>, voor gebruik bij hoge temperaturen, zoals lassen, schuren en vlamlassen. Voldoet aan de industriestandaarden of overschrijdt deze. CE EN360:2002.



**VOOR WERKEN BIJ HOGE TEMPERATUREN**



**DRAAIENDE VERANKERINGSLSUS**

**CONNECTOR MET DIRECTE RIEMVERBINDING AAN HET HARNAS**

**STOOTVASTE BEHUIZING**

**AUTOMATISCHE, SNELWERKENDE VALSTOP**

**SCHOKINDICATOR**

**VERSTERKTE WEBBING VAN KEVLAR®**

**SYMBOOL VOOR HOGE TEMPERATUREN ZODAT PRODUCTEN GESCHIKT VOOR HOGE TEMPERATUREN GEMAKKELIJK KUNNEN WORDEN GEÏDENTIFICEERD**

**MUSKETONHAAK MET EEN CAPACITEIT VAN 16 KN (3.600 LB)**

### SPECIFICATIES:

Versterkte webbing met Nomex®-/Kevlar®-vezel\*. Bestand tegen vonken en spatten tijdens het lassen. Bestand tegen vlambogen tot 8 cal/cm<sup>2</sup>

Certificering: CE EN360 : 2002

Capaciteit: 140 kg

Bevestigingsniveau: Kan ter hoogte van de voeten worden bevestigd

Lengte = 2 m

# NANO-LOK™ VOOR GEBRUIK BIJ HOGE TEMPERATUREN



## NANO-LOK™ VOOR GEBRUIK BIJ HOGE TEMPERATUREN

**3101521**

Enkele lijn

Stalen steigerhaak

Opening van 63 mm

1,6 kg – 2 m



## NANO-LOK™ VOOR GEBRUIK BIJ HOGE TEMPERATUREN

**3101522**

Enkele lijn

Alum. steigerhaak

Opening van 57 mm

1,5 kg – 2 m



## NANO-LOK™ VOOR GEBRUIK BIJ HOGE TEMPERATUREN

**3101523**

Enkele lijn

Stalen karabijnhaak

Opening van 19 mm

1,6 kg – 2 m



## NANO-LOK™ VOOR GEBRUIK BIJ HOGE TEMPERATUREN

**3101525**

Dubbele lijn

Alum. steigerhaak

Opening van 57 mm

3,2 kg – 2 m



## NANO-LOK™ VOOR GEBRUIK BIJ HOGE TEMPERATUREN

**3101524**

Dubbele lijn

Stalen steigerhaak

Opening van 63 mm

3,1 kg – 2 m



a 3M company

Now part of



## WERELDMARKTLEIDER INZAKE VALBESCHERMING

### Capital Safety is wereldleider in valbeveiligingsapparatuur, -systemen en verankeringen.

Capital Safety is the Global leader in fall protection equipment, systems and anchors.

Capital Safety est le leader mondial en matière d'équipement, de systèmes et d'ancrages de protections antichute.

Capital Safety ist weltweit führend auf dem Gebiet von Absturzsicherungs-ausrüstung, -systemen und Anschlagmöglichkeiten.

Capital Safety es el líder mundial en equipos, sistemas y anclajes de protección contra caídas.

Capital Safety è leader globale nell'anticaduta per dispositivi di protezione individuale, sistemi e ancoraggi.

Capital Safety är globala inom utrustning, system och förankringar för fallskydd.

### EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

#### UK

5a Merse Road, North Moons Moat  
Redditch, B98 9HL, UK  
t: +44 (0) 1527 548 000  
f: +44 (0) 1527 591 000

#### FRANCE

Le Broc Center, Bâtiment A  
Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE  
t: +33 (0) 4 97 10 00 10  
f: +33 (0) 4 93 08 79 70

#### GERMANY

Hagener Straße 44  
57489 Drolshagen, GERMANY  
t: +49 (0) 2 76 18 33 82 29  
f: +49 (0) 2 76 18 33 81 93

#### DUBAI

P.O. BOX 17769, Jebel Ali Free Zone  
Jafza Lobby N° 15, Office N° 15315  
(3rd Floor), DUBAI – UAE  
t: +971 (0) 4 88 11 4 66  
f: +971 (0) 4 88 11 4 67

Alle rechten voorbehouden. Het hierin opgenomen materiaal is beschermd door copyright; geen deel uit deze publicatie mag in welke vorm of of welke wijze dan ook worden gereproduceerd, opgeslagen in een databank of overgedragen, elektronisch, mechanisch, als fotokopie, opname of niet eerder genoemd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Capital Safety.

#### KLANTENSERVICE

00 800 999 55500

information@capitalsafety.com

capitalsafety.com



@CapitalSafetyUK

facebook.com/CapitalSafety

youtube.com/CapitalSafetyEMEA