



Divisione Automotive Aftermarket

3M Hookit™ Fogli abrasivi flessibili

1) Part Number

34337	:	P400
34339	:	P600
34340	:	P800
34341	:	P1000
34342	:	P1200
34343	:	P1500
34352	:	Tampone in schiuma di abrasivo flessibile

2) Descrizione e usi finali

Foglio abrasivo flessibile rivestito per l'abrasione di lacche, vernici, materie plastiche e stucchi/primer in poliestere.

3) Proprietà fisiche

Minerale	:	Ossido di alluminio
Rivestimento	:	Rivestimento chiuso
Legante	:	Resina
Colore	:	Verde (P400-P600), marrone (P800-P1000), porpora (P1200-P1500)
Grana	:	P400-P1500 (FEPA)

4) Istruzioni per l'uso

Foglio abrasivo conformabile flessibile per accesso migliore ad aree difficoltose. Ideale per conformare e assottigliare i bordi. Ideale per applicazioni di carteggiatura a mano per aree critiche o difficoltose come cavità dei fari, maniglie delle portiere, telai delle portiere e così via. Aiuta a eliminare le impronte delle dita e può essere impiegato a umido o a secco.



5) Conservazione

È consigliabile conservare tutti i prodotti abrasivi rivestiti a livelli costanti di temperatura e umidità comprese negli intervalli 18 °C-22 °C e 50%-65% di umidità relativa. Questi prodotti devono essere tenuti lontani da muri umidi (o freddi), finestre o pavimenti per evitare il possibile assorbimento di umidità. È altrettanto preferibile evitare la vicinanza a fonti di calore come condotti di immissione di vapore, radiatori, condutture di aria calda, forni e così via.

Il prodotto si conserva in modo ottimale nella confezione originale fino al momento dell'uso. Durata di conservazione indefinita in queste condizioni.

6) Sicurezza

Se possibile, la carteggiatura deve essere eseguita in un'area ben ventilata ed è altamente consigliato indossare occhiali, una maschera antipolvere e guanti adatti.

I cuscinetti non devono essere modificati in alcun modo. Devono inoltre essere utilizzati solo nella forma e nelle dimensioni originali, così come vengono forniti.

3M Hookit™ Fogli abrasivi flessibili sono progettati ESCLUSIVAMENTE PER USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE.

7) Avviso importante

L'utilizzo del prodotto 3M descritto in questo documento presuppone che l'utilizzatore abbia una precedente esperienza sull'uso di questo tipo di prodotti e che sarà utilizzato da un professionista competente. Tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche riportate in questo documento si riferiscono a questo specifico prodotto 3M e non possono essere applicate ad altri prodotti o situazioni. Ogni azione o utilizzo di questo prodotto fatte in violazione a questo documento sono a rischio e pericolo dell'utilizzatore. Il rispetto delle informazioni e delle specifiche relative al prodotto 3M contenute nel presente documento, non esonera l'utilizzatore dal rispetto delle linee guida supplementari (norme di sicurezza, procedure). È necessario rispettare la conformità alle esigenze operative, soprattutto in rispetto all'ambiente e all'uso di strumenti con questo prodotto. 3M (che non è in grado di verificare o controllare questi elementi) non sarà ritenuta responsabile per le conseguenze dovute a qualunque tipo di violazione di queste regole che rimangono esterne al proprio controllo.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza

3M Italia S.r.l.
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

3mautocarrozzeria@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it