



## Divisione Automotive Aftermarket

### 3M Nastro sigillante 08475

---

#### 1) Part Number

08475

#### 2) Descrizione e usi finali

Nastro in gomma verde chiaro dotato di liner rimovibile per l'applicazione su giunzioni di saldature a sovrapposizione e flange dei bordi di fabbrica che richiedono un nastro sigillante riverniciabile per sigillare le parti e fornire una riparazione di livello professionale.

#### 3) Proprietà fisiche

Supporto: Gomma verde chiaro

Adesivo: Acrilico

Liner: Carta a rilascio semplice

Lunghezza del rotolo: 9,1 metri

Formato del rotolo: Avvolgimento al contrario (liner rivolto verso l'esterno)

---

<b>METODOLOGIA DI PROVA ASTM</b>		
Adesione al liner:	2,5 N/100 mm di larghezza	D-3652
Spessore totale:	0,9 mm	D-3759
Allungamento a rottura:	80%	D-3759
Adesione all'acciaio:	24 N/100 mm di larghezza	D-3652

---



## Scheda tecnica

Data di inizio validità: 02/02/2017 Sostituisce: 01/06/2000

CARATTERISTICHE	VANTAGGI	BENEFICI
Supporto in gomma	Altamente conformabile	Riproduce l'aspetto di fabbrica Fornisce sigillatura affidabile
Sistema adesivo a solvente	Consente il riposizionamento prima dell'applicazione di vernice	Facilità d'uso Fissaggio affidabile

### 4) Istruzioni per l'uso

È consigliabile fare in modo che la temperatura della superficie sia almeno maggiore o uguale a 4 °C (40 °F). La capacità di adesione dell'adesivo sensibile alla pressione dipende dalla temperatura, dalla pulizia e dall'asciugatura della superficie a cui viene applicato.

Non utilizzare su primer autoaderenti senza prima sigillare le parti in modo appropriato.

Non applicare direttamente a superfici in metallo nudo.

Il fissaggio del nastro sigillante viene completato dai solventi presenti nel sistema di verniciatura.

### 5) Conservazione

Condizioni di conservazione: È sconsigliato superare i 18 mesi di conservazione in condizioni normali:

- A. Conserva il prodotto in un luogo pulito e asciutto
- B. Conserva il prodotto a temperatura ambiente (21 °C o 70 °F)
- C. Conserva il prodotto a un'umidità relativa del 40%-50%
- D. Ruota le giacenze

**3M Nastro sigillante 08475 è progettato ESCLUSIVAMENTE PER USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE.**

### 6) Avviso importante

L'utilizzo del prodotto 3M descritto in questo documento presuppone che l'utilizzatore abbia una precedente esperienza sull'uso di questo tipo di prodotti e che sarà utilizzato da un professionista competente. Tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche riportate in questo documento si riferiscono a questo specifico prodotto 3M e non possono essere applicate ad altri prodotti o situazioni. Ogni azione o utilizzo di questo prodotto fatte in violazione a questo documento sono a rischio e pericolo dell'utilizzatore. Il rispetto delle informazioni e delle specifiche relative al prodotto 3M contenute nel presente documento, non esonera l'utilizzatore



## Scheda tecnica

Data di inizio validità: 02/02/2017 Sostituisce: 01/06/2000

dal rispetto delle linee guida supplementari (norme di sicurezza, procedure). È necessario rispettare la conformità alle esigenze operative, soprattutto in rispetto all'ambiente e all'uso di strumenti con questo prodotto. 3M (che non è in grado di verificare o controllare questi elementi) non sarà ritenuta responsabile per le conseguenze dovute a qualunque tipo di violazione di queste regole che rimangono esterne al proprio controllo.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza

3M Italia S.r.l.  
Via Norberto Bobbio, 21  
20096 Pioltello (MI)

[3mautocarrozzeria@mmm.com](mailto:3mautocarrozzeria@mmm.com)  
[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)