



Divisione Automotive Aftermarket

3M Promotore di adesione per poliolefine 05907/05917

1) Part Number

3M 05907 : Spray da 500 ml (368 g)
3M 05917 : Spray da 200 ml (147 g)

2) Descrizione e usi finali

Il prodotto 3M 05907/05917 favorisce l'adesione del materiale per la riparazione di parti flessibili 3M 05900 e 3M 05901 a materie plastiche a base polifenoliche e di etilene-propilene identificate dai segni di stampo PP, EP, TPO e EPDM sul retro della parte.

3) Proprietà fisiche

Colore	Trasparente/Ambra chiaro
Confezione	05907 : Bomboletta spray da 368 g (500 ml) 05917 : Bomboletta spray da 147 g (200 ml)
Tempo di asciugatura	10 minuti
Solvente	Toluene
Percentuale di parti solide (condizioni normali)	2.2%
VOC	720 g/l

4) Istruzioni per l'uso

- Pulisci l'area da riparare con acqua e sapone.
- Utilizza il prodotto 3M Detergente per parti in plastica 08985 per rimuovere il grasso e il catrame.
- Mola la superficie del danno effettivo utilizzando un disco marrone o rosso Scotch-Brite SC-DR rastremando circa 3-4 cm intorno al danno effettivo.
- Assottiglia il bordo dal centro dell'area da riparare alla vernice con il disco oro 3M 255P 180.
- Passa un panno pulito e asciutto.
- Applica uno strato di 3M Promotore di adesione per poliolefine 05907/05917 sulla superficie carteggiata e lascia asciugare per 10 minuti.
- Completa il passaggio successivo del processo di riparazione applicando 3M Materiale per la riparazione di parti in plastica 05900 o 05901 a seconda delle istruzioni.



Scheda tecnica

Data di inizio validità: 17/6/16 Sostituisce: 26/01/99

- *Importante:* dopo ogni passaggio di carteggiatura del processo di riparazione che espone le superfici in plastica, è necessario applicare 3M Promotore di adesione per poliolefine 05907/05917 per garantire l'adesione del prodotto successivo nella sequenza di riparazione. Capovolgi la lattina e spruzza per pulire l'ugello.

5) Conservazione

Proteggi dalla luce solare.

Luogo fresco e asciutto. I risultati migliori si ottengono quando il materiale viene conservato e applicato a temperatura ambiente, da 15 °C a 30 °C. La temperatura di conservazione non deve essere maggiore di 50 °C.

Durata di conservazione: 24 mesi dalla data di fabbricazione in condizioni di conservazione normali. Fai riferimento al numero di lotto e alla data di scadenza specificati sulla lattina.

6) Sicurezza

Fai riferimento alla scheda informativa sulla sicurezza del materiale o rivolgiti al tuo reparto tossicologico 3M locale.

Contenitore pressurizzato. Proteggi il contenitore dalla luce solare e non esporlo a temperature maggiori di 50 °C. Non forare o bruciare il contenitore, neanche a fine utilizzo. Non spruzzare su fiamme libere o materiali incandescenti. Tieni lontano dalla portata dei bambini.

3M Promotore di adesione per poliolefine 05907/05917 è progettato ESCLUSIVAMENTE PER USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE.

7) Avviso importante

L'utilizzo del prodotto 3M descritto in questo documento presuppone che l'utilizzatore abbia una precedente esperienza sull'uso di questo tipo di prodotti e che sarà utilizzato da un professionista competente. Tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche riportate in questo documento si riferiscono a questo specifico prodotto 3M e non possono essere applicate ad altri prodotti o situazioni. Ogni azione o utilizzo di questo prodotto fatte in violazione a questo documento sono a rischio e pericolo dell'utilizzatore. Il rispetto delle informazioni e delle specifiche relative al prodotto 3M contenute nel presente documento, non esonera l'utilizzatore dal rispetto delle linee guida supplementari (norme di sicurezza, procedure). È necessario rispettare la conformità alle esigenze operative, soprattutto in rispetto all'ambiente e all'uso di strumenti con questo prodotto. 3M (che non è in grado di verificare o controllare questi elementi) non sarà ritenuta responsabile per le conseguenze dovute a qualunque tipo di violazione di queste regole che rimangono esterne al proprio controllo.



Scheda tecnica

Data di inizio validità: 17/6/16 Sostituisce: 26/01/99

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza

3M Italia S.r.l.
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

3mautocarrozzeria@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it