



Divisione Automotive Aftermarket

3M Stucco multiuso 50658

1) Part Number

Stucco multiuso 50658, latta da 1,5 kg
(inclusi 30 g di induritore e 1 spatola in plastica)

2) Descrizione e usi finali

Pasta poliestere a due componenti da utilizzare per il riempimento di fori e ammaccature nella maggior parte dei substrati, tra cui acciaio e GRP.

La formula del prodotto 3M 50658 è stata ideata per l'uso professionale e riunisce buone proprietà di riempimento e spalmatura alla semplicità della carteggiatura.

3) Proprietà fisiche

Colore	La resina è una pasta color crema
Contenuto di VOC	L'induritore è una pasta marrone
	100 g/l in forma pronta per l'uso

4) Istruzioni per l'uso

Miscela lo stucco multiuso 3M 50658 in base a un rapporto di 98% di stucco e 2% di induritore. Miscela completamente fino a ottenere un colore uniforme e una consistenza priva di striature. Il rapporto di miscelazione esatto non è essenziale, ma può influire sul tempo di indurimento. Fai attenzione a non utilizzare una quantità eccessiva di indurente, perché può provocare la generazione di calore durante l'indurimento (reazione esotermica), che a sua volta può causare l'infiltrazione o lo scolorimento della vernice applicata sopra lo stucco.

3M Stucco multiuso 50658 può essere utilizzato sulle superfici seguenti:

- Metallo nudo, ad esempio substrati ricoperti di acciaio, alluminio e zinco. Sgrassa e carteggia con carta P80.
- Superfici verniciate originali (ad eccezione dei materiali acrilici termoplastici). Sgrassa e carteggia con carta a grana P180.
- GRP. Sgrassa e carteggia con carta a grana P80.



Scheda tecnica

Data di inizio validità: 04/05/16 Sostituisce: 1/11/09

Il prodotto **3M 50658** può essere carteggiato dopo 20 minuti a 20 °C.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Carteggiabile dopo 20 minuti a 20 °C	Per l'indurimento non sono necessari strumenti specializzati	Velocità del processo di riempimento
Tavola di miscelazione, coltello da stucco, spatola in plastica o in gomma.	Tutti questi articoli sono facilmente reperibili in un'officina di riparazione delle carrozzerie di automobili	Non richiede strumenti per la miscelazione specializzati
Questo stucco in poliestere può essere verniciato con la maggior parte dei sistemi di verniciatura, inclusi i rivestimenti 2K. Idealmente è consigliabile utilizzare un sistema completo che includa anche un primer.	Compatibile con le tecnologie di verniciatura esistenti	Adatto per l'uso in tutte le officine di riparazione delle carrozzerie di automobili

5) Conservazione

Nello stato non miscelato la resina e l'induritore hanno una vita di conservazione indefinita.

Una volta miscelato il prodotto, la durata di conservazione è 5-6 minuti a 20 °C con il 2% di induritore.

6) Sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggi tutte le istruzioni e la scheda informativa sulla sicurezza del materiale.

IMPORTANTE: poiché questo prodotto contiene materiali pericolosi, è necessario indossare sempre dispositivi di protezione individuali appropriati. Per istruzioni complete su come maneggiarlo e per informazioni sulla protezione individuale, fai riferimento all'etichetta e consulta la scheda informativa sulla sicurezza del materiale. Questi documenti sono disponibili presso il tuo grossista. Il fornitore non riconosce alcuna responsabilità qualora l'utilizzatore non indossi il dispositivo di protezione individuale consigliato.

Il limite UE per questo prodotto (categoria di prodotto: IIBb) in forma pronta per l'uso è 250 g/l.

Il contenuto di VOC di questo prodotto in forma pronta per l'uso è 100 g/l

Non respirare i fumi ed evita il contatto con la pelle.



3M Stucco multiuso 50658 è progettato ESCLUSIVAMENTE PER USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE.

7) **Avviso importante**

L'utilizzo del prodotto 3M descritto in questo documento presuppone che l'utilizzatore abbia una precedente esperienza sull'uso di questo tipo di prodotti e che sarà utilizzato da un professionista competente. Tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche riportate in questo documento si riferiscono a questo specifico prodotto 3M e non possono essere applicate ad altri prodotti o situazioni. Ogni azione o utilizzo di questo prodotto fatte in violazione a questo documento sono a rischio e pericolo dell'utilizzatore. Il rispetto delle informazioni e delle specifiche relative al prodotto 3M contenute nel presente documento, non esonera l'utilizzatore dal rispetto delle linee guida supplementari (norme di sicurezza, procedure). È necessario rispettare la conformità alle esigenze operative, soprattutto in rispetto all'ambiente e all'uso di strumenti con questo prodotto. 3M (che non è in grado di verificare o controllare questi elementi) non sarà ritenuta responsabile per le conseguenze dovute a qualunque tipo di violazione di queste regole che rimangono esterne al proprio controllo.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza

3M Italia S.r.l.
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

3mautocarrozzeria@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it