



## Automotive Aftermarket Division

### 3M 471LA Hookit Trizact Schuurschijf voor blanke lak - P1500

---

#### 1) Artikelnummers

05600 - 150 mm

05601 - 75 mm

#### 2) Beschrijving en gebruik

Ontwikkeld voor het verwijderen van lakfouten, zoals puntjes in de lak of sinaasappelstructuur. Vochtig gebruiken om stofproductie en voortijdig vollopen te beperken.

#### 3) Fysieke eigenschappen

Rug	:	polyester folie van 3 mil
Mineraal	:	aluminiumoxide
Groftes	:	1500
Coating	:	Trizact-constructie
Hechting	:	waterbestendige harslijm
Bevestiging	:	Hookit™ Schijven
Conversievorm	:	150 mm/75 mm Hookit™ Schijven

Kenmerk	Meerwaarde
Film rug	Lange levensduur Betere kwaliteit
Trizact mineralentechnologie voor goede prestaties	Langere levensduur - Hogere efficiëntie en productiviteit
Gewenst afwerkingsniveau	Betere kwaliteit
Wordt vochtig gebruikt - met minimaal opspattend water.	Langere levensduur en minimale reiniging nodig na gebruik.
Gebruiken met interface-pad	Hogere productiviteit. Betere kwaliteit
Machinemethode	Hogere productiviteit

## 4) Gebruiksaanwijzing

- Zorg ervoor dat het paneel grondig schoon is. Losse vuildeeltjes op het paneel kunnen willekeurige krassen op het oppervlak veroorzaken.
- Gebruik het product vochtig door met een verstuiver water te verstuiven op het lakoppervlak alvorens dit mat te schuren.
- Bij gevormde panelen of panelen met lijnen een interface-pad gebruiken. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en beperkt het risico dat u door randen snijdt.
- Het product altijd vochtig, maar niet te vochtig, gebruiken: wanneer u de schijf droog of met te weinig water gebruikt, loopt de schijf sneller vol. Bij te veel water gaat het product over het oppervlak glijden, en wordt het oppervlak niet goed mat.
- Zet de schuurmachine op gemiddelde snelheid (te hoge snelheid geeft het risico van doorschuren bij de randen) – schuur gebieden tweemaal voor complete mattering.

## 5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 35-50%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke.

Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze ideale omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

## 6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte stofbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken.

Gebruik schijven alleen op machines met een geschikte steunschijf die daar speciaal voor bedoeld is en die altijd goed wordt onderhouden.

De schuurschijven mogen maximaal 2 mm symmetrisch buiten de buitenrand van de steunschijf uitsteken.

Gebruik geen beschadigde of vervormde schuurschijven of steunschijven.

Schijven en pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.

Gebruik de schijven bij voorkeur alleen op steunschijven waarop duidelijk de maximaal toegestane loopsnelheid (MOS) is aangegeven. De vermelde snelheid mag niet worden overschreden.

Houd de machines met de schijf bij gebruik onder een zo klein mogelijke hoek met het werkstuk.



Let goed op dat u schijven zonder centreergat centraal op de steunschijf plaatst.

Bewaar een schijfschuurmachine als u deze niet gebruikt op een speciaal daarvoor bedoelde houder of leg hem anders op zijn rug. Leg de machine niet met de voorkant van de schijf of steunschijf op de vloer of de werkbank.

**BELANGRIJK:** deze producten bevatten gevaarlijke stoffen en daarom moet altijd de juiste persoonlijke bescherming worden gedragen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming. Deze zijn beschikbaar via uw leverancier. De leverancier wijst aansprakelijkheid af wanneer de gebruiker niet de aanbevolen middelen voor persoonlijke bescherming draagt.

**3M 471LA Hookit Trizact Schuurschijf voor blanke lak - P1500 is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

## 7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.



# Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017

Vervangt: 24-10-2011

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

## **3M Nederland B.V.**

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

## **3M Belgium nv/sa**

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be