



## Automotive Aftermarket Division

### 3M 316U Hookit™ Schuurschijven

---

#### 1) Artikelnummers

Verkrijgbaar in verschillende korrels/groftes en maten.

#### 2) Beschrijving en gebruik

Een reeks Hookit™ Schuurschijven bedoeld voor gebruik met een Dual Action of excentrische schuurmachine, voor professioneel gebruik in de autoplaatwerkindustrie. Verkrijgbaar in stofvrije conversies.

#### 3) Fysieke eigenschappen

Rug	:	P40-P60 – gewichtsklasse D P80-P600 – gewichtsklasse C
Mineraal	:	aluminiumoxide
Coating	:	open strooiing
Hechting	:	in hars gelijmd
Stearaat	:	transparant
Groftes	:	P40-P500
Conversie	:	7 gaten (LD601A) 9 gaten (LD801A) 15 gaten (LD861A)

#### 4) Gebruiksaanwijzing

Alleen professioneel gebruik, te gebruiken volgens de aanbevelingen van de lakproducent.

## 5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke.

## 6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte stofbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken.

Gebruik schijven alleen op machines met een geschikte steunschijf die daar speciaal voor bedoeld is en die altijd goed wordt onderhouden.

De schuurschijven mogen maximaal 2 mm symmetrisch buiten de buitenrand van de steunschijf uitsteken. Gebruik geen beschadigde of vervormde schuurschijven of steunschijven.

Schijven en pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.

Gebruik de schijven bij voorkeur alleen op steunschijven waarop duidelijk de maximaal toegestane loopsnelheid is aangegeven. De vermelde snelheid mag niet worden overschreden.

Houd de machines met de schijf bij gebruik onder een zo klein mogelijke hoek met het werkstuk.

Let goed op dat u schijven zonder centreergat centraal op de steunschijf plaatst.

Bewaar een schijfschuurmachine als u deze niet gebruikt op een speciaal daarvoor bedoelde houder of leg hem anders op zijn rug. Leg de machine niet met de voorkant van de schijf of steunschijf op de vloer of de werkbank.

**3M 316U Schuurschijven zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**



## 7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

### **3M Nederland B.V.**

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

### **3M Belgium nv/sa**

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | [www.3Mautocarrosserie.be](http://www.3Mautocarrosserie.be)