

Automotive Aftermarket Division

3M 08861 Undercoatings

1) Artikelnummers

08861 : Blik van 1 liter

2) Beschrijving en gebruik

3M 08861 is een zwarte coating op bitumenbasis voor de onderkant van de carrosserie, speciaal bedoeld om bescherming te bieden tegen steenslag. Het resulteert na drogen in een taai, flexibele coating met uitstekende roestwerende en geluiddempende eigenschappen.

Dit product wordt aanbevolen voor de bescherming van niet-zichtbare delen aan de onderkant van de auto die niet hoeven te worden gespoten:

- Wielkasten
- Delen aan de onderkant
- Binnenkant van de schermen

Het product ziet er hetzelfde uit en biedt dezelfde bescherming tegen roest als de oorspronkelijke OEM-coating.

LET OP: 3M 08861 is niet geschikt om te worden overgespoten.

Hoofdkenmerken:

- Bestand tegen steenslag, roest en weersinvloeden
- Geluiddempend
- Blijft taai en flexibel
- Uitstekende dekking, ook bij één keer aanbrengen
- Loopt niet uit
- Goede hechting
- Sneldrogend

3) Fysieke eigenschappen

Basis	Bitumen
Oplosmiddel	Koolwaterstoffen
Dichtheid	1
Vastestofgehalte	55 %
Droogtijd	1 uur
Dekking	2-3 m ² / l
Bereik gebruikstemperatuur	-25°C tot +70°C
Opslagomstandigheden	Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 15-30°C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50°C.
Houdbaarheid	Onder normale opslagomstandigheden 2 jaar na de productiedatum. Zie de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op de bus.

4) Gebruiksaanwijzing

OPMERKING: 3M 08861 moet worden aangebracht met een 3M 08996 Spuitpistool.

1 - Voorbereiding

De oppervlakken moeten vuil- en olievrij zijn
Zorg dat het spuitpistool schoon is, en de veiligheidsgaten open zijn
Schroef het blik vast aan het 3M 08996 Spuitpistool.

Let op: goed schudden voor openen

2 - Aanbrengen

Gebruik een druk van 4 tot 6 bar (55-80 PSI)
Spuit vanaf een afstand van 25 tot 50 cm, afhankelijk van de gewenste structuur.
Als u meer lagen wilt aanbrengen, laat u de coating tussendoor 15-30 minuten drogen.

Let op: deze undercoating niet overspuiten.



5) Opslag

Opslaan bij kamertemperatuur in een opslagruimte voor explosieve stoffen. Gebruik oude voorraad het eerst. Zie de verpakking voor meer informatie over de houdbaarheid. Deze geldt wanneer het product onder de aanbevolen opslagomstandigheden en in de originele, ongeopende verpakking wordt bewaard. Gebruik in een goed geventileerde ruimte.

6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst van 3M.

3M 08861 Undercoatings zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017

Vervangt: 27-01-1999

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be