



Automotive Aftermarket Division

3M 08888 Verspuitbare antisteenslagcoating

1) Artikelnummers

3M 08888 (500 ml spuitbus)

2) Beschrijving en gebruik

3M 08888 is een grijze rubbercoating in een spuitbus die bescherming biedt tegen steenslag, weersinvloeden en roest. Het droogt snel, is overschilderbaar en heeft goede geluiddempende eigenschappen.

De 3M 08888 Spuitbus kan worden gebruikt voor het herstellen of aanvullen van een beschadigde coating. De coating is bedoeld om een finish met lichte structuur te herstellen op de volgende onderdelen:

- Voor-/achterschermen
- Dorpels
- Onderkant van de spatborden

Belangrijkste kenmerken:

- Makkelijk te gebruiken spuitbus
- Sneldrogend
- Snel aanbrengen
- Bestand tegen steenslag, weersinvloeden en water
- Overschilderbaar
- Geluiddempend
- Goede hechting op gelakte oppervlakten
- Flexibel

3) Fysieke eigenschappen

Basis	Synthetisch rubber, hars
Oplosmiddel	Terpentine
Drijfgas	Dimethylether
Vastestofgehalte	Ongeveer 50%

Bereik gebruikstemperatuur	5 tot 35°C
Kleefvrijtijd	Ongeveer 15 minuten
Overschildertijd	30 minuten
Opslagomstandigheden	Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 15-30°C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50°C.
Houdbaarheid	Onder normale opslagomstandigheden 18 maanden na de productiedatum. Zie de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op de bus.

4) Gebruiksaanwijzing

1 - Voorbereiding

Alle te coaten oppervlakken moeten droog en vrij van stof, olie, vet en dergelijke zijn. Blank metaal moet worden voorbehandeld met een geschikte primer.

LET OP: schud voor gebruik de bus goed gedurende minimaal één minuut tot u de schudkogel vrij hoort bewegen. Schud ook regelmatig tijdens gebruik.

2 - Aanbrengen

Houd de bus rechtop, op 25-30 cm vanaf het te behandelen oppervlak. Beweeg tijdens het spuiten snel van de ene naar de andere kant. Laat het mondstuk los na elke passage. Breng gelijkmatig aan in 2-3 lagen om een dikke coating op te bouwen. Laat elke laag 30-45 seconden drogen.

De coating droogt op tot een finish met een lichte structuur.

Lak af na 0,5 à 1 uur, afhankelijk van de uithardingsomstandigheden.

LET OP: reinig na het spuiten het ventiel door de bus ondersteboven te houden en op de knop te drukken tot er schone lucht uit komt.

5) Opslag

Opslaan bij kamertemperatuur in een opslagruimte voor explosieve stoffen. Gebruik oude voorraad het eerst. Zie de verpakking voor meer informatie over de houdbaarheid. Deze geldt wanneer het product onder de aanbevolen opslagomstandigheden en in de originele, ongeopende verpakking wordt bewaard. Gebruik in een goed geventileerde ruimte.



6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst van 3M.

De 3M 08888 Verspuitbare antisteenslagcoating is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be