

Automotive Aftermarket Division

3M 08901 Inwendige beschermingswas, bruin

1) Artikelnummers

3M 08901 / 500 ml spuitbus

2) Beschrijving en gebruik

Lichtbruine low grade inwendige beschermingswas bedoeld om in naden door te dringen en een coating aan te brengen. Resulteert na drogen in een beschermende, flexibele coating met uitstekende roestwerende eigenschappen.

3M 08901 Inwendige beschermingswas kan worden aangebracht in holten die tegen roest moeten worden beschermd, bijvoorbeeld aan de binnenkant van:

- Deuren
- Kofferbak
- Achterschermen
- Dorpels
- Chassispoten

Belangrijkste kenmerken:

- Gebruiksvriendelijke spuitbus
- Waterafstotend: kan worden aangebracht op natte oppervlakken, omdat de was water wegduwt.
- Capillaire aantrekking: kruipt door capillaire werking in ruimten en langs naden.
- Afdichtingsmiddel/coating: na drogen vormt de 3M 08901 was een beschermende laag over naden en schermen.
- Goede hechtingseigenschappen

3) Fysieke eigenschappen

Basis	Wassen en oliën
Oplosmiddel	Alifatisch
Vastestofgehalte (typisch)	55%
Specifieke zwaarte	0,87
VOS	Ongeveer 213 g oplosmiddel
Kleur	Doorschijnend lichtbruin
Bereik gebruikstemperatuur	-20 tot 90°C
Kleefvrijtijd	2-3 uur
Opslagomstandigheden	Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 5-30°C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50°C.
Houdbaarheid	Onder normale opslagomstandigheden 2 jaar na de productiedatum. Zie de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op de bus.

4) Gebruiksaanwijzing

- Goed schudden voor gebruik.
- Gebruik een normaal mondstuk voor goed toegankelijke plekken en een speciale flexibele verlengingsbuis voor lastig te bereiken plekken.
- Ruim aanbrengen.
- reinig na het spuiten het ventiel door de bus ondersteboven te houden en op de knop te drukken tot er schone lucht uit komt.

LET OP: de 3M 08901 niet overspuiten.

5) Opslag

Opslaan bij kamertemperatuur in een opslagruimte voor explosieve stoffen. Gebruik oude voorraad het eerst. Zie de verpakking voor meer informatie over de houdbaarheid. Deze geldt wanneer het product onder de aanbevolen opslagomstandigheden en in de originele, ongeopende verpakking wordt bewaard. Gebruik in een goed geventileerde ruimte.

6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst van 3M.

3M 08901 Inwendige beschermingswas, bruin is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.



7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker.

Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen. De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be