



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ 09376 Perfect-it III Machine Polish

---

#### 1) Artikelnummers

09376 (fles van 1,0 kg. 12 flessen per doos)

#### 2) Beschrijving en gebruik

3M 09376 Perfect-it III Machine Polish is ultra hoogglans polijstpasta om polijstkrasjes van overgespoten lak weg te werken, bijvoorbeeld na gebruik van 3M 09374 Perfect-it III Fast Cut Polijstpasta of 3M 09375 Perfect-it III Polijstpasta fijn. Het kan ook worden gebruikt om lichte roestvlekjes te verwijderen van OEM-lak. Polijst met een elektrische of pneumatische polijstmachine (1500-2500 rpm) met een 3M 09374 of 05735 Perfect-it III High Gloss polijstpad op een 3M Perfect-it III Steunschijf.

Beste productkenmerken:

- Was- en siliconenvrij
- “What You See Is What You Get” (WYSIWYG) afwerking
- Ultra hoogglans afwerking
- Snelle verwijdering van polijstsporen en lichte roestvlekjes
- Unieke gedraaide polijstpad maakt luchtcirculatie mogelijk voor sneller drogen en een betere glansproductie
- Geschikt voor lichte en donkere kleuren
- Minimaal gespetter

#### 3) Fysieke eigenschappen

<b>Vlampunt:</b>	>98°C
<b>VOC's:</b>	263 g/l
<b>pH</b>	7,5-8,5 bij 25°C
<b>Viscositeit:</b>	10.000-18.000 cps
<b>% vluchtig:</b>	80-90%

## 4) Gebruiksaanwijzing

1. Fles goed schudden.
2. Breng meteen op het lakoppervlak (scherm) voldoende materiaal voor het hele gebied aan.
3. Als u op een verticaal vlak werkt, brengt u de pasta aan op de polijstpad.
4. Als u een nieuwe of droge pad gebruikt, bevochtigt u de pad voor gebruik met wat polijstpasta.
5. Zet de pad op het oppervlak voordat u de machine aanzet, hiermee beperkt u eventueel gespetter.
6. Polijst onder lichte druk tot de pasta begint op te drogen.
7. Breng zolang als nodig steeds nieuwe pasta aan. Polijst de laatste 2 à 3 seconden onder een lagere druk voor een hoge glans.
8. Maak schoon met een 3M 09304 Scotch-Brite High Performance doekje.
9. Verwijder met een vochtige doek onmiddellijk eventuele spetters van naastgelegen panelen, kunststof en rubber oppervlakken.

## 5) Opslag

Vermijd vorst  
Rechttop bewaren  
Praktische houdbaarheid is 2 jaar

## 6) Veiligheid

Is binnen de CHIP-regelgeving niet geclassificeerd als gevaarlijk.  
Het veiligheidsinformatieblad van het product is op aanvraag verkrijgbaar.

**3M 09376 Perfect-it III Machine Polish is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

## 7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).



# Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017 Vervangt: 03-10-2000

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

## **3M Nederland B.V.**

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

## **3M Belgium nv/sa**

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be