



Automotive Aftermarket Division

3M™ 09377 Perfect-it III Hoogglansbeschermer

1) Artikelnummers

09377 (fles van 1 liter. 12 flessen van 1 liter per doos)

2) Beschrijving en gebruik

3M 09377 is een poetsmiddel dat handmatig met een zachte poetsdoek kan worden aangebracht of, voor extra efficiëntie, met een Dual Action schuurmachine met een 3M 05729 Foam D/A poetspad. Deze hoogglansbeschermer geeft een hoge glans aan overgespoten of OEM lakoppervlakken en bevat carnaubawas voor een duurzame bescherming van de afwerking die het Perfect-it III Lakcorrectiesysteem produceert. De hoogglansbeschermer bevat siliconen die geen problemen in de spuitcabine veroorzaken, zodat het product eenvoudig kan worden uitgesmeerd maar geen risico van verontreiniging oplevert.

Beste productkenmerken:

- Bevat carnaubawas
- Siliconen die geen problemen in de spuitcabine veroorzaken
- Zeer duurzame bescherming van nieuwe en originele lakoppervlakken
- Eenvoudig uitsmeerbaar
- Hoogglans

3) Fysieke eigenschappen

Vlampunt:	>98°C
VOC's:	241 g/l
pH	7,5-8,5 bij 25°C
Viscositeit:	7000-16.000 cps
% vluchtig:	80-90%
Uiterlijk:	Viskeuze gebroken witte vloeistof

4) Gebruiksaanwijzing

1. Fles goed schudden voor gebruik.
2. Breng een kleine hoeveelheid hoogglansbeschermer aan op een schone, zachte poetsdoek. Voor de beste resultaten bevochtigt u de doek voor gebruik met een beetje water.
3. Smeer de beschermer dun en gelijkmatig uit over een heel scherm, bijvoorbeeld de motorkap of twee deuren.
4. Als u de beschermer machinaal aanbrengt, doet u een klein beetje product op de 3M 05729 D/A poetspad die is geplaatst op een standaard (schone) D/A schuurmachine en smeert u het snel in een dunne, gelijkmatige laag uit.
5. Wacht een minuutje tot er een waas verschijnt en poets dan tot hoogglans met een 3M 09304 Scotch-Brite High Performance doekje.

5) Opslag

Vermijd vorst
Recht op bewaren
Praktische houdbaarheid is 2 jaar

6) Veiligheid

Is binnen de CHIP-regelgeving niet geclassificeerd als gevaarlijk.
Het veiligheidsinformatieblad van het product is op aanvraag verkrijgbaar.

3M 09377 Perfect-it III Hoogglansbeschermer is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017 Vervangt: 03-10-2000

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be