



Automotive Aftermarket Division

3M™ 59015 Plastic Restorer

1) Artikelnummers

59015 (12 flessen van 0,5 kg per doos)

2) Beschrijving en gebruik

3M™ 59015 Plastic Restorer is een agressieve vloeibare polijstpasta bedoeld om schuurkrasjes die tijdens het reparatieproces zijn ontstaan te verwijderen uit transparante kunststof delen.

Beste productkenmerken:

- Snelle snijwerking
- Zeer eenvoudig schoonmaken
- Goede afwerking
- Eenvoudig te gebruiken
- Minimaal gespetter
- Fles van 0,5 kg voor eenvoudig doseren

3M™ 59015 Plastic Restorer is een gebruiksvriendelijke, agressieve vloeibare polijstpasta bedoeld om schuurkrasjes die tijdens het reparatieproces zijn ontstaan door het met grofte P3000 wegschuren van oneffenheden te verwijderen uit transparante kunststof delen.

We adviseren 59015 Plastic Restorer te gebruiken met een elektrische of pneumatische polijstmachine (1500-2000 rpm) met een 3M Perfect-it Compounding Sponsmop 50499 en een Perfect-it Steunschijf 02700.

3) Fysieke eigenschappen

Verpakking:	Fles van 0,5 liter
Aantal per doos:	12 flessen
Vlampunt:	>=62°C, gesloten kop
Kleur:	Wit
Consistentie:	Dikke vloeistof met paraffinegeur
Viscositeit:	40.000-50.000 cps
pH:	7-9
% vluchtig:	28% op gewicht
Mineraal	Aluminiumoxide



4) Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder oneffenheden in het kunststof oppervlak met 3M 260L P800 (voor diepe krassen moet u mogelijk een schijf met grofte P500 gebruiken).
2. Verfijn krassen eerst met een 3M Trizact P1000 Schijf op een interface-pad en dan met een P3000 Schijf op de interface-pad.
3. Schud de fles en breng een klein beetje 59015 Plastic Restorer aan op de pad of direct op het oppervlak.
4. Start de machine met een middelhoge druk.
5. Polijst tot de waas wegtrekt en de helderheid verbetert.
6. Reinig het gebied. In principe is het niet nodig tweemaal pasta aan te brengen maar controleer dit voor de zekerheid.
7. Schakel over op de 50536 Polijstpad en verwijder met een klein beetje 3M Plastic Polish alle polijstsporen voor een goede helderheid, zonder krassen.

5) Opslag

Vermijd vorst
Rechttop bewaren
Praktische houdbaarheid is 2 jaar

6) Veiligheid

Gebruik: alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte

Oogcontact: vermijd contact met de ogen
Bij contact met de ogen onmiddellijk afspoelen met ruim water en medische hulp inschakelen

Huidcontact: vermijd contact met de huid
Bij huidcontact onmiddellijk afwassen met ruim water en zeep

Inslikken: indien het product is ingeslikt: niet laten overgeven. Schakel onmiddellijk medische hulp in en laat deze verpakking of dit etiket zien

3M™ 59015 Plastic Restorer is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.



7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be