



Automotive Aftermarket Division

3M™ Scotch® 218 Fine Line afplaktape

1) Artikelnummers

06520 – 3 mm x 55 m

06521 – 6 mm x 55 m

06522 – 6 mm x 55 m

06523 – 6 mm x 55 m

2) Beschrijving en gebruik

Scotch™ 218 Fine Line afplaktape is een speciale olijfgroene tape voor fijn schilderwerk in twee kleuren of het aanbrengen van strepen.

De tape is ontwikkeld voor grote voegbaarheid, maar is niet overmatig elastisch. Daardoor kan de tape zorgen voor een superieure lakrand. Door de lage hechting is het ideaal voor afplakken op nieuwe lak, zonder dat een afdruk zichtbaar blijft.

U krijgt uitstekende prestaties en kunt Scotch™ Tape 218 zonder lijmresten verwijderen bij wisselende temperaturen/tijdsblootstelling op tal van ondergronden. Doe enkele tests om de prestatieparameters van Scotch™ Tape 218 bij uw verwerkingsomstandigheden vast te stellen. De beste productprestaties en eenvoudigste verwijdering krijgt u bij 90 °C gedurende 60 min.

Opmerking: voor het nauwkeurig afplakken van onderdelen adviseren we 3M™ 471T Fine Line afplaktape als een beter alternatief.

Kenmerken	Voordelen	Meerwaarde
* Film rug	* Uitstekend voegbaar	* Ideaal voor ontwerpen/werk in 2 kleuren
	* Soepel	* Minimale kans op drukschade
	* Oplosmiddelen- en vochtbestendig	* Voorkomt dat verf doorlekt
	* Dun	* Uitstekende verflijn
	* Gemakkelijk afscheuren	* Goed te verwerken
	* Goede verfhechting	* Bestand tegen afbladderen van lak
* Rubberhars als hechtmiddel	* Directe hechting	* Plakt makkelijk
	* Goede kleefkracht	* Blijvende hechting
	* Laat geen lijmresten achter	* Verwijderbaar zonder resten
	* Gecontroleerd afwikkelen	* Eenvoudig te gebruiken

Behalve voor autoschadeherstelwerkzaamheden kan Scotch™ 218 tape worden gebruikt voor tal van toepassingen, zoals conformal coating van printplaten, vocht- of oplosmiddelbestendig maken, belettering en afplakken voor zeefdrukken.

Deze tape kan gedurende één uur een temperatuur van 90°C weerstaan.

3) Fysieke eigenschappen

Dikte	:	0,120 mm	AFERA 4006
Staalhechting	:	11 N/25 mm	AFERA 4001
Treksterkte	:	57 N/25 mm	AFERA 4004
Rek	:	490 %	AFERA 4005
Temperatuurprestaties	:	90°C	

4) Gebruiksaanwijzing

1. Maak het gebied/de ondergrond waarop u de tape wilt aanbrengen schoon en droog voordat u de tape aanbrengt.
2. Reinig raamrubbers en plastic sierlijsten met een siliconenverwijderaar/mild oplosmiddel om te zorgen dat ze vrij van vervuiling zijn om de hechting van de tape te verbeteren.

5) Opslag

Op een schone, droge, plek bewaren. Aanbevolen zijn een temperatuur van 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.

6) Veiligheid

1. Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen en dergelijke gebruikt om het oppervlak te reinigen voordat u de afplaktape aanbrengt. Draag te allen tijde de juiste oogbescherming.

2. Wanneer u de 218 Fine Line afplaktape na gebruik van de auto afhaalt, moet u die conform de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien, omdat er lakresten op kunnen zitten.

3M™ Automotive Aftermarket-producten zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017 Vervangt: 01-12-1995

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be