



## Automotive Aftermarket Division

### 3M 80345 Polish Rosa

---

#### 1) Artikelnummers

80345 (fles van 1 liter, doos bevat 12 flessen)

#### 2) Beschrijving en gebruik

3M Polish Rosa is een krachtige polymeerwas voor autolakken die een diepe glans en langdurige bescherming geeft voor overgespoten en originele lakken. Bovendien is de was uitzonderlijk goed af te nemen, zowel wanneer u paneelsgewijs werkt als wanneer u een hele auto tegelijk behandelt.

Bevat niet-vluchtige siliconen.

Beste productkenmerken:

- Silicoonpolymeerwas voor hoge glans en langdurige bescherming
- Uitzonderlijk makkelijk afnemen op zowel grote als kleine gebieden
- Niet-vluchtige siliconen verspreiden zich niet door de spuitery
- Laat geen vlekken na op kunststoffen en rubbers die meestal in auto's worden gebruikt
- Laat zich uitstekend afnemen met alle industriestandaard doekjes

3M Polish Rosa is een krachtige polymeerwas voor autolakken die een diepe glans en langdurige bescherming geeft voor overgespoten en originele lakken. Bovendien is de was uitzonderlijk goed af te nemen, zowel wanneer u paneelsgewijs werkt als wanneer u een hele auto tegelijk behandelt.

Kan worden gebruikt op de overspuit- of onderhoudsmarkt.

Bevat niet-vluchtige siliconen die zich niet via de lucht door de spuitery verspreiden.

Let op: wanneer u het product hebt gebruikt, moet u eerst uw handen wassen of nieuwe wegwerphandschoenen aantrekken voordat u panelen die al zijn voorbereid voor overspuiten aanraakt.

Wordt meestal aangebracht met een zacht wegwerppolijstdoekje, zoals het 3M 34568 Perfect-it Polijstdoekje.



# Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017 Vervangt: 07-07-2006

Als in de werkplaats normaal gesproken volledige auto's worden gepoetst, brengt u de was sneller aan met een 3M 05729 Foam D/A poetspad op een schuurmachine met dubbele werking. Dit verspreidt het materiaal snel, makkelijk en gelijkmatig. Neem resten handmatig weg.

Neem af met het nieuwe, zachte 3M 50400 Polijstdoekje, het standaard krachtige 3M 60668 Polijstdoekje of het wegwerpbare 3M 34568 Polijstdoekje.

De stoffen doekjes absorberen meer vocht en kunnen meteen na aanbrengen worden gebruikt. Als u wegwerpdoekjes gebruikt, moet u minimaal 1 minuut wachten.

Laat geen vlekken na op kunststoffen en rubbers die autofabrikanten meestal gebruiken.

## 3) Fysieke eigenschappen

<b>Vlampunt:</b>	62°C, gesloten kop
<b>Kleur:</b>	Roze
<b>Consistentie:</b>	Viskeuze vloeistof
<b>VOS'sen:</b>	26,6% op gewicht
<b>Viscositeit:</b>	12.000-22.000 cps
<b>Was:</b>	Silicoonpolymeer

## 4) Gebruiksaanwijzing

1. Schudden voor gebruik.
2. Spuit een streep was op horizontale panelen of op een applicator voor verticale panelen.
3. Tip: als de stof/pad te droog is, bevochtigt u deze eerst met wat water zodat de was beter wordt verspreid. Daarna is de doek/pad nat van het product en hoeft dit niet meer.
4. Verspreid het product in een ronde beweging.
5. Laat 1 minuut drogen en verwijder overtollig product met een stoffen of wegwerppolijstdoekje.
6. Ook als u de was eerst op de hele auto aanbrengt en pas dan afveegt, wordt de auto prachtig schoon.
7. Draai af en toe de doekjes om als u grote gebieden behandelt.

## 5) Opslag

Vermijd vorst  
Recht op bewaren  
Praktische houdbaarheid is 2 jaar

## 6) Veiligheid

Huidcontact: vermijd contact met de huid. Bij huidcontact onmiddellijk afwassen met ruim water en zeep.

Inslikken: indien het product is ingeslikt: niet laten overgeven. Schakel onmiddellijk medische hulp in en laat deze verpakking of dit etiket zien.

Oogcontact: vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen onmiddellijk afspoelen met ruim water en medische hulp inschakelen.

Inademing: zorg dat de persoon frisse lucht krijgt. Als er tekenen/symptomen van problemen optreden, schakelt u medische hulp in.

**3M 80345 Polish Rosa is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

## 7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.



# Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017      Vervangt: 07-07-2006

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

## **3M Nederland B.V.**

Automotive Aftermarket Division  
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft  
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330  
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

## **3M Belgium nv/sa**

Automotive Aftermarket Division  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037  
aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be