



Automotive Aftermarket Division

3M™ Scotch® Transparante afplakfolie

1) Artikelnummers

07838
80110

2) Beschrijving en gebruik

Scotch™ Folie 07838 en 80110 is een transparante afplakfolie voor alle grotere afplakdoeleinden in de plaatwerkerij. De folie blijft op zijn plaats dankzij de statische eigenschappen, zodat u eenvoudig en snel grote delen van een auto die niet hoeven te worden overgespoten kunt beschermen tegen laknevel.

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen:

07838 - 4 m breed x 150 m lang

80110 - 5 m breed x 120 m lang

De folie kan gedurende één uur een temperatuur tot 115°C doorstaan, wat betekent dat de folie kan worden gebruikt met alle soorten uithardings-/droogmethoden, inclusief conventionele laagtemperatuur bak- en IR-lampen en -ovens.

Kenmerken	Voordelen	Meerwaarde
HDPE-kunststof folie	<ul style="list-style-type: none">• Uitstekend bestand tegen verf, oplosmiddelen en water• Goede temperatuurprestaties• Goede voegbaarheid• Kan gemakkelijk worden geknipt en gesneden	<ul style="list-style-type: none">• Verf lekt niet door• Kan meerdere bakcycli doorstaan• Makkelijk te hanteren (bespaart tijd)• Goed en makkelijk te hanteren (bespaart tijd)
Speciaal behandeld	<ul style="list-style-type: none">• Zeer goede verfhechting	<ul style="list-style-type: none">• Geen papier nodig op de omgeving van het te repareren gebied
Doorschijnend	<ul style="list-style-type: none">• Neutrale kleur	<ul style="list-style-type: none">• Zeer makkelijk te zien waar de folie moet worden afgesneden



3) Fysieke eigenschappen

Dikte	:	0,0114 mm	AFERA 4006
Treksterkte (machinerichting)	:	17 N/25 mm	AFERA 4004
Treksterkte (kruislings)	:	10 N/25 mm	AFERA 4004
Temperatuurprestaties	:	115°C	

U krijgt bevredigende prestaties van de Scotch™ Transparante afplakfolie bij wisselende temperaturen/tijdsblootstelling op tal van ondergronden. Doe enkele tests om de prestatieparameters van Scotch™ Folie 07838 bij uw verwerkingsomstandigheden vast te stellen.

4) Gebruiksaanwijzing

1. Controleer of de folie met de juiste kant op de auto is aangebracht voordat u gaat spuiten. Hiervoor controleert u of het **3M**-logo en de tekst '**Paint this side**' (Deze zijde spuiten) goed, en niet in spiegelbeeld zichtbaar zijn op de folie als deze op de auto is aangebracht. Indien u dit niet doet, kan dit leiden extra werk.

2. De auto moet zo droog mogelijk zijn voordat u de folie aanbrengt om tijdens het bak-/droogproces dampvorming onder de folie te voorkomen.

Opmerking: wanneer u voor het bakproces dampvorming opmerkt, adviseren we u de folie open te snijden met een goed mes zodat het vocht kan ontsnappen.

3. Wanneer u de folie gebruikt in combinatie met de speciale 3M Afplakfoliedispenser (artikelnr. 50872), kan de folie snel en makkelijk door één persoon op de hele auto worden aangebracht, wat tijd en geld bespaart.

4. Let op dat u de auto niet krast of beschadigt als u de folie rond de te spuiten delen afsnijdt.

5) Opslag

Op een schone, droge, plek bewaren. Aanbevolen zijn een temperatuur van 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.

6) Veiligheid

3M™ Automotive Aftermarket-producten zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.



Gebruik het product altijd op de manier waarvoor het is bedoeld.

Draag te allen tijde de juiste oogbescherming.

Wanneer u de afplakfolie na gebruik van de auto afhaalt, moet u die conform de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be