



Automotive Aftermarket Division

3M™ Automotive maskeertape 2328

1) Artikelnummers

06034 – 18 mm x 50 m
06309 – 24 mm x 50 m
06311 – 36 mm x 50 m
51286 – 48 mm x 50 m
51287 – 72 mm x 50 m

2) Beschrijving en gebruik

Deze beigeleurige 3M™ Automotive maskeertape 2328 is speciaal ontwikkeld voor de autoplaatwerkindustrie, maar is geschikt voor tal van verschillende toepassingen. Het kan worden gebruikt met tal van ondergronden en alle moderne carrosserielakken.

Het is gemaakt van crêpepapier en daardoor voegt het zich uitstekend en blijft het goed zitten rond de hoeken. Het biedt een veilige grip en laat zich makkelijk, zonder lijmresten verwijderen.

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen:

Breedte (mm): 18, 24, 36, 48, 72

Lengte (mm): 50

Kenmerken	Voordelen	Meerwaarde
Met latex verzadigde crêpe	Goed voegbaar	Plakt bochten goed af
	Dun Bestand tegen oplosmiddelen Gemakkelijk met de hand afscheuren Goede verfhechting Bestand tegen inscheuren	Duidelijke verflijn Voorkomt dat verf doorlekt Goed te verwerken Goed bestand tegen afbladderen van lak Eenvoudig te verwijderen
Gecrosslinkt rubberhars	Directe hechting Goede kleefkracht	Plakt makkelijk Blijvende hechting



3) Fysieke eigenschappen

Dikte:	0,135 mm	AFERA 4006
Staalhechting:	6,5 N/25 mm	AFERA 4001
Treksterkte:	88 N/25 mm	AFERA 4004

4) Gebruiksaanwijzing

1. Maak het gebied/de ondergrond waarop u de tape wilt aanbrengen schoon en droog voordat u de tape aanbrengt.
2. Reinig raamrubbers en plastic sierlijsten met een siliconenverwijderaar/mild oplosmiddel om te zorgen dat ze vrij van vervuiling zijn om de hechting van de tape te verbeteren.
3. Als de tape is verhit en een nacht heeft kunnen afkoelen en vochtig is geworden, raden we aan de auto te verwarmen voordat u de tape weghaalt. Als u dit niet doet, kunnen er lijmresten op de auto achterblijven.

U krijgt uitstekende prestaties en kunt 3M™ Tape 2328 zonder lijmresten verwijderen bij wisselende temperaturen/tijdsblootstelling op tal van ondergronden. Doe enkele tests om de prestatieparameters van 3M™ Tape 2328 bij uw verwerkingsomstandigheden vast te stellen. De beste productprestaties en eenvoudigste verwijdering krijgt u bij 80 °C gedurende 60 min.

5) Opslag

Bewaar dit product in de originele verpakking onder normale omstandigheden van 21°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Het product is 12 maanden houdbaar, indien het onder de aanbevolen opslagomstandigheden en in de originele, ongeopende verpakking wordt bewaard.

6) Veiligheid

3M™ Automotive Aftermarket-producten zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Gebruik het product altijd op de manier waarvoor het is bedoeld.

Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen en dergelijke gebruikt om het oppervlak te reinigen voordat u de tape aanbrengt. Draag te allen tijde de juiste oogbescherming.

Wanneer u de afplaktape na gebruik van de auto afhaalt, moet u die conform de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 29/10/2025 Vervangt: 04/01/2024

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
---	--

© 3M 2025. 3M is een handelsmerk van 3M company. Alle rechten voorbehouden.