



## Automotive Aftermarket Division

### 3M Scotch® Tape 3434 Krachtige afplaktape

---

#### 1) Artikelnummers

07895 – 18 mm x 50 m

07897 – 24 mm x 50 m

07898 – 36 mm x 50 m

07899 – 48 mm x 50 m

#### 2) Beschrijving en gebruik

Deze lichtblauwe Scotch® Tape 3434 Afplaktape van zacht crêpepapier is speciaal ontwikkeld als een premium product voor de autoschademarkt. Het kan worden gebruikt voor de meeste afplakwerkzaamheden in de autoschadeherstelmarkt.

Als premium product biedt de Scotch®™ Tape 3434 uitstekende lakresultaten met alle gebruikelijke tweecomponenten lakken en met lakken op waterbasis. De tape is bestand tegen temperaturen tot 110°C en voldoet daarmee aan alle vereisten voor elke toepassing in een plaatwerkerij.

#### Verkrijgbaar in verschillende afmetingen:

Breedte (mm): 18, 24, 36 en 48.

Lengte (m): 50



# Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017 Vervangt: 01-06-2004

Kenmerken	Voordelen	Meerwaarde
* Met latex verzadigde zware, soepele crêpe-papieren rug	* Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen * Goed bestand tegen water  * Goede voegbaarheid * Uitstekend bestand tegen scheuren bij de randen * Uitstekend bestand tegen inscheuren * Gemakkelijk met de hand afscheuren * Soepel	* Voorkomt dat verf doorlekt  * Opnieuw afplakken niet nodig na nat schuren * Goede resultaten met water-gebaseerde lakken * Plakt bochten beter af * Voorkomt scheuren in bochten of op moeilijke oppervlakken * Eenvoudig in één stuk te verwijderen * Beter te verwerken  * Beperkt schaafwonden op vingers * Duidelijke verflijn
* Lichtblauw	* Goed contrast	* Eenvoudig herkenbaar met maskeerpapier
* Gecrosslinkt rubberhars als hechtmiddel	* Uitstekende directe hechting * Uitstekende kleefkracht  * Goede transfer met hechting bestendig * Gecontroleerd afwikkelen	* Plakt makkelijk * Bestand tegen loskomen, ook na meerdere bakcycli * Verwijderbaar zonder resten  * Makkelijk te verwerken

### 3) Fysieke eigenschappen

Dikte	:	0,180 mm	AFERA 4006
Staalhechting	:	10 N/25 mm	AFERA 4001
Treksterkte	:	115 N/25 mm	AFERA 4004
Rek	:	10,5 %	AFERA 4005
Temperatuurprestaties	:	110°C	

## 4) Gebruiksaanwijzing

1. Maak het gebied/de ondergrond waarop u de tape wilt aanbrengen schoon en droog voordat u de tape aanbrengt.
2. Reinig raamrubbers en plastic sierlijsten met een siliconenverwijderaar/mild oplosmiddel om te zorgen dat ze vrij van vervuiling zijn om de hechting van de tape te verbeteren.
3. Als de tape is verhit en een nacht heeft kunnen afkoelen en vochtig is geworden, raden we aan de auto te verwarmen voordat u de tape weghaalt. Als u dit niet doet, kunnen er lijmresten op de auto achterblijven.

U krijgt bevredigende prestaties en kunt Scotch™ Tape 3434 zonder lijmresten verwijderen bij wisselende temperaturen/tijdsblootstelling op tal van ondergronden. Doe enkele tests om de prestatieparameters van Scotch™ Tape 3434 bij uw verwerkingsomstandigheden vast te stellen.

## 5) Opslag

Op een schone, droge, plek bewaren. Aanbevolen zijn een temperatuur van 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.

## 6) Veiligheid

**3M™ Automotive Aftermarket-producten zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.**

Gebruik het product altijd op de manier waarvoor het is bedoeld.

Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen en dergelijke gebruikt om het oppervlak te reinigen voordat u de SEMFT aanbrengt. Draag te allen tijde de juiste oogbescherming.

Wanneer u de afplaktape na gebruik van de auto afhaalt, moet u die conform de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien.



## 7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

### **3M Nederland B.V.**

Automotive Aftermarket Division  
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft  
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330  
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

### **3M Belgium nv/sa**

Automotive Aftermarket Division  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037  
aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be